



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava ajastintermostaatti, joka voidaan yhdistää WiFi-verkkoon ja DEVIsmart™-sovellukseen ja joka on ohjattavissa mistä ja milloin tahansa. Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialämmityksen ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu ainoastaan kiinteään asennukseen, ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii monenlaisiin kehyksiin ja antureihin.

DEVIreg™ Smartin asetukset ovat määritettävissä nopeasti ja intuitiivisesti opastavalla asennussovelluksella. Siinä on avoimen ikkunan tunnistus ja energiansäästöohjelma, mukaan lukien optimoitu käynnistyksen/keskeytyksen ohjaus, joka varmistaa halutun lämpötilan oikeaan aikaan ja siten pienentää lämmityskustannuksia.

Edut:


- WiFi-yhdistettävyyys
- Kaukosäädettävissä DEVIsmart™-sovelluksella
- Voidaan yhdistää jopa 10 mobiililaitteeseen DEVIsmart™-sovelluksella
- Yhdellä DEVIsmart™-sovelluksella voi ohjata rajatonta määrää DEVIreg™ Smart -termostaateilla varustettuja kohteita
- Kaksi mobiililaitetta voi olla kytkettynä samanaikaisesti
- Mukautuva PWM-toiminto
- Sopii moniin muiden valmistajien yksittäisiin ja multikehyksiin sekä kilpaileviin NTC-antureihin

Standardien mukaisuus:

- EN/IEC 60730-1 (yleinen)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti)

Sertifioinnit:



Tyyppi	Arvo
Käyttöjännite	220 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Valmiustilan virrankulutus	maks. 0,40 W
Rele:	
Resistiivinen kuorma	16 A / 3 680 W @ 230 V
Induktiivinen kuorma	1 A (Cos Φ = 0,3)
Tuntoelin	NTC 15 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa, 3 m. (oletus) NTC 6,8 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 10 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 12 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 33 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 47 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa
Asetus	PWM - pulssileveysmodulaatio
Ympäristön lämpötila	0 °C ... +30 °C
Jäätymissuojaus	5 ... 9 °C (oletus 5 °C)
Lattian lämpötilaraja	Maks. 20 ... 35 °C (45 °C) Min. 10 ... 35 °C (45 °C)
Lämpötila-alue	5 ... 35 °C (huone) 5 ... 45 °C (lattia)
Säilytyslämpötila	-20 ... 65 °C.
Kaapelin tekniset tiedot maks.	1 x 4 mm ² tai 2 x 2,5 mm ²
Kuulapaineen testilämpötila	75 °C
Likaantumisaste	2 (kotitalouskäyttö)
Ohjaintyyppi	1 C
Ohjelmistoluokka	A
IP-luokka	21
Suojausluokka	Luokka II - 
Mitat (K/L/S)	85 mm x 85 mm x 20 - 24 mm (seinäasennuksen syvyys: 22 mm)
Paino	127 g

Tyypit

Tuotenumero	Tuotenimi	Tyyppi	EAN-nro
140F1140	DEVIreg™ Smart - luonnonvalkoinen	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart - puhdas valkoinen	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart - norsunluu	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart - puhdas musta	RAL 9005	5703466239650



Kokeile!
Lataa
DEVIsmart™-sovellus