



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart är en intuitiv programmerbar termostat med timer som kan anslutas till WIFI och DEVIsmart™-appen och styrs när och var som helst. Termostatenens huvudsakliga funktion är att reglera elektriska golvvärmeelement. Termostaten är endast avsedd för fasta installationer, och tack vare sin specialutformade tvådelade konstruktion är den kompatibel med många olika ramar och givare.

DEVIreg™ Smart installeras snabbt och intuitivt med hjälp av guiden i appen. Den har en vädringsfunktion och ett energisparprogram med bland annat en optimal start-/stoppfunktion som ger önskad temperatur vid rätt tillfälle och därigenom minskar uppvärmningskostnaderna.

Fördelar:


- WIFI-anslutning
- Kan fjärrstyras med DEVIsmart™-appen
- Kan parkopplas med upp till tio mobila enheter med DEVIsmart™-appen
- En DEVIsmart™-app kan styra ett obegränsat antal DEVIreg™ Smart-termostater
- Kan kommunicera med två mobila enheter samtidigt
- Adaptiv PWM-funktion
- Kompatibel med många externa ramar och konkurrerande NTC-givare

Standarder:

- SS-EN/IEC 60730-1 (allmänt)
- SS-EN/IEC 60730-2-9 (termostater)

Certifieringar:



Typ	Värde
Spänning	220–240 V~ 50/60 Hz
Elförbrukning i standbyläge	max. 0,40 W
Relä:	
Resistiv belastning	16 A/3680 W vid 230 V
Induktiv belastning	1 A (Cos Φ = 0,3)
Avkänningssenheter	NTC 15 kΩ vid 25 °C, 3 m (standard) NTC 6,8 kΩ vid 25 °C NTC 10 kΩ vid 25 °C NTC 12 kΩ vid 25 °C NTC 33 kΩ vid 25 °C NTC 47 kΩ vid 25 °C
Reglering	PWM – Pulsbreddsmodulering
Omgivningstemperatur	0 °C till 30 °C
Frostskydd	5 °C till 9 °C (standard 5 °C)
Begränsning av golvtemperatur	Max. 20 °C till 35 °C (45 °C) Min. 10 °C till 35 °C (45 °C)
Temperaturområde	5 °C till 35 °C (rum) 5 °C till 45 °C (golv)
Förvaringstemperatur	-20 °C till 65 °C
Kabelspecifikation, max.	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Kultrycktest, temperatur	75 °C.
Föroreningsgrad	2 (hemmabruk)
Styrenhet	1 C
Programvaruklass	A
Kapslingsklass	21
Skyddsklass	Klass II - 
Mått (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20–24 mm (väggdjup: 22 mm)
Vikt	127 g

Typer

Artikelnr	Produktnamn	Typ	EAN-nr
140F1140	DEVIreg™ Smart - Polarvit	RAL 9016	5703466239629
140F1141	DEVIreg™ Smart - Standardvit	RAL 9010	5703466239636
140F1142	DEVIreg™ Smart - Elfenben	RAL 1013	5703466239643
140F1143	DEVIreg™ Smart - Standardsvart	RAL 9005	5703466239650



Pröva nu!
Ladda ned
DEVIsmart™-appen