

Connect og Danfoss Link™

Smartere radiatoropvarmning – ganske enkelt

Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link™ kan du tilbyde et trådløst radiatortermostatsystem med komplet styring fra ét centralt punkt. Ved hjælp af den enkle og intuitive Danfoss Link™ App kan boligejerne desuden fjernstyre deres system, uanset hvor de befinder sig.

Forbind op til

30radiatorer fra ét
centralt punkt.

Giv boligejerne den **fulde kontrol**

Med den nyeste version af Danfoss Link™ kan boligejere styre opvarmningen, uanset hvor de befinder sig. Med fjernadgang via Danfoss Link™ App, er den lige så let at holde af, som den er at arbejde med. Danfoss Link™ er **smartere opvarmning** – ganske enkelt.

Danfoss Link™ regulerer trådløst varmen i hele huset fra én enkelt central placering – ideel til boligejere, der sætter pris på komfort og moderne teknologi. Den nyeste version af Danfoss Link™ CC har indbygget Wi-Fi, der gør det muligt at fjernstyre opvarmningen ved hjælp af Danfoss Link™ App. Dette omfatter Danfoss Link™ Connect radiatortermostater samt elektriske eller vandbaserede gulvvarmesystemer.

Brugervenlig

Systemet er designet til at være brugervenligt, og Connect og Danfoss Link™ CC gør brug af intuitive skærbilleder. Danfoss Link™ CC kan styre opvarmningen i hvert lokale, og indstillingerne kan hurtigt justeres fra ét enkelt panel. Det gør det nemt at programmere en ugeplan for temperaturindstillingerne, hvilket kan nedsætte energiforbruget. Med Connect kan temperaturen også ændres i hele huset efter familiens behov. Der sendes et signal til Danfoss Link™ CC, og termostaterne i hvert lokale synkroniseres.

Energibesparelser

Én af de energibesparende funktioner er "ferie"-funktionen. Denne funktion indstiller termostaten til en lavere temperatur, mens familien er væk, og vender automatisk tilbage til den ønskede temperatur på det tidspunkt, hvor familien forventes at komme hjem. En anden nyttig funktion er natsænkingsprogrammet. Med denne funktion sænkes temperaturen automatisk om natten, hvilket giver yderligere energibesparelser.

Danfoss Link™ Connect

Produktegenskaber

- Opvarmning kan sættes i pausetilstand
- Funktion til ventilmotionering
- PID-styring
- Batterilevetid på op til to år
- Advarsler: "lav batteristand" og "intet signal"
- Justerbar sænkning i trin på 0,5 °C
- Temperaturbegrænsning
- Børnesikring
- "Åbent vindue"-funktion
- Display med baggrundsbelysning

Produktnavne

- Danfoss Link™ Connect RA

I overensstemmelse med

- CE
- RoHS
- WEEE

Tilbehør:

- RAV/RAVL-adaptersæt med pakdåse
- M 30x1,5 adapter





Danfoss Link™ CC

Produktegenskaber

- Styring af varmen fra ét centralt sted
- "Ferie"-funktion
- Enkel brugerflade
- Berøringsfølsom farveskærm
- Ugentlig varmeplan
- "Hjemme"-tilstand
- Opvarmning i pausetilstand
- Styring af ventilationsanlæg samt varmepumpe eller fjernvarmestyring (ikke ved hjælp af appen)
- Integreret hjælpeprogram
- Personligt tilpassede indstillinger
- Funktion til hurtig/moderat varmeregulering
- Wi-Fi-opkoblet
- Danfoss Link™ App

Produktnavne

- Danfoss Link™ CC m/PSU og Wi-Fi
- Danfoss Link™ CC m/NSU og Wi-Fi (netadapter)

Tilbehør

- PSU til Danfoss Link™ CC
- NSU til Danfoss Link™ CC
- Danfoss Link™ BSU Batteripakke
- Danfoss Link™ RS Rulføler
- Danfoss Link™ RU Repeaterenhed
- Danfoss Link™ HC Gulvvarmemaster, 5/10 udgange

Installation Udført

Det har aldrig været lettere at installere et fuldt ud intelligent varmesystem. Da alle Danfoss Link™ komponenter er udviklet og finjusteret til at fungere perfekt sammen, er det så let som ingenting at installere og idriftsætte Danfoss Link™ CC panelet.

Og når du har gjort dette, er vores integrerede guide i appen og Helpdesk klar til at hjælpe boligejeren med opsætning af Wi-Fi og app-styring.

Simpelt. Enkel. Udført.

Danfoss Link™ Connect termostat Connect, der kører på to 1,5 V alkaliske AA-batterier, er nem at installere og er kompatibel med alle termostatventiler fra Danfoss samt ventiler fra andre producenter. Systemet passer med RA, RAV, RAVL og M30x1,5.

Enkelhed

Danfoss Link™ CC er også nem at installere – enten med en PSU (strømforsyning i væggen) eller med NSU (netforsyning).

Der er ikke behov for hverken en pc eller et kabel til at forbinde komponenter. Det er nemt og hurtigt at montere og afmontere det. Softwaren opdateres let ved at acceptere push-meddelelserne fra Danfoss. Under systeminstallationen kan

Danfoss Link™ CC gøres mobil ved brug af en batteripakke. Batteripakken bruges som et installatørværktøj.

Danfoss Helpdesk

Du skal ikke tænke på apps og Wi-Fi-tilslutning.

Vores Danfoss Link™ App Helpdesk findes på linkapp.danfoss.com, og den tager sig af boligejerens spørgsmål om tilslutning af systemet. **Det bliver ikke lettere.**

Connect og Danfoss Link™ giver optimal energieffektivitet

Flere tekniske data:

Danfoss Link™ Connect termostat		
Standard tilslutning	RA	
Sendestyrke	Maks. 1 mW	
Kommunikation/frekvens	2-vejs kommunikation/868,42 MHz	
Kommunikationsrækkevidde	Op til 30 m	
Temperaturindstillingsområde	4-28 °C, med indbygget frostsikring	
Styring	PID	
Strømforsyning	2 alkaliske AA-batterier	
Batterilevetid	Op til 2 år	
Lav batteristand	Visuel advarsel	
Støjniveau	<30 dBA	
Omgivelsestemp.	0 – 40 °C	
Transporttemperatur	-20 – 65 °C	
Mål: længde x diameter	91 x 52 mm	M30 78 x 52 mm
Adaptore (tilbehør)	RAV/RAVL, M30x1,5	
I overensstemmelse med	WEEE, RoHS, CE	

Danfoss Link™ CC	
Driftsspænding	15 V DC ±10 %
Energiforbrug ved standby	Maks. 2 W
Skærm	3,5" berøringsfølsom TFT-farveskærm
Omgivelsestemperatur	-10 til +40 °C
Sendefrekvens	868,42 MHz
Transmissionsrækkevidde i normale bygninger	Op til 30 m
Wi-Fi	802,11b, g eller n (2,4 GHz)
Maks. antal repeatere i en kæde	3
Sendestyrke	Maks. 1 mW
IP-klasse	21
Dimension: højde x bredde x dybde	125 mm × 107 mm × 25 mm

	Danfoss Link™ CC PSU	Danfoss Link™ CC NSU
Driftsspænding	100-250 V AC 50/60 MHz	
Udgangsspænding	15 V DC ±10 %	
Energiforbrug ved standby	Maks. 0,15 W	0,75 W
Kabellængde	–	2,5 m
Maks. belastning	10 W	

Danfoss A/S

Heating Segment, Salg Danmark • varme.danfoss.dk • +45 6991 8080 • E-Mail: kundeservice.dk@danfoss.com

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.

Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.