

Techninis aprašymas

# Belaidis patalpų termostatas Danfoss *Icon*™

## Aprašymas



Belaidis termostatas Danfoss *Icon*™ leidžia laisvai pasirinkti montavimo vietą, netiesiant papildomų laidų sienoje. Minimalistinio dizaino dėka termostatas harmoningai atrodo bet kuriame interjere, jis praktiškai nematomas, kai ekranas nėra aktyvus.


### Termostatų Danfoss *Icon*™ funkciniai ypatumai:

- Jutikline sąsaja
- Infraraudonasis grindų jutiklis (tik IR versijoje)
- Atsparus ultravioletinei šviesai plastikas, negels-ta
- Temperatūros apribojimai (nuo 5 °C iki 35 °C)
- Galimybė išjungti vėsinimą konkrečioje patalpoje
- Galimybė valdyti du skirtingus šildymo prietaisus (pavyzdžiui, šildymo radiatorius ir šildomas grindis vienoje patalpoje)


## Informacija užsakymui

Gaminys	Kodas
Patalpų termostatas Danfoss <i>Icon</i> ™, belaidis, su ekranu, uždėtinis	<b>088U1081</b>
Patalpų termostatas Danfoss <i>Icon</i> ™, belaidis, su infraraudonoju jutikliu, uždėtinis	<b>088U1082</b>

## Techninės charakteristikos

Paskirtis	Kambario termostatas kambario temperatūrai valdyti
Aplinkos temperatūros ribos pastoviam naudojimui	nuo 0 °C iki +40 °C
Dažnis	868,4-869,85 MHz
Perdavimo galia	< 2,5 mW
Korpusas (IP klasė)	IP 21
Maitinimo įtampa	1,5 V AA tipo šarminės baterijos, 2 vnt.
Deklaruojama šių direktyvų reikalavimų atitiktis:	RED, RoHS, WEEE
Apsaugos klasė	III klasė
Tipas	Elektroninis termostatas su jutikline sąsaja
Vartotojo sąsaja	Liečiamas ekranas su apšvietimu
Ekranas tipas	Hibridinis: pavieniai raudoni šviesos diodai ir segmentai
Ekranas funkcijos	Nenaudojamas išsijungia po 10 sekundžių
Aplinkos temperatūra laikant sandėlyje	nuo -20 °C iki +65 °C
Valdiklio tipas	Reguliuojamas impulsinės pločio moduliacijos principu
Korpuso medžiaga	Baltos spalvos detalės: PC ASA Pilkos spalvos detalės: PC, 10% stiklas
ErP klasė	 (2%)
Sertifikavimas	CE, RohS, WEEE
Spalva	Balta RAL9010 / Tamsiai pilka RAL7024
Maitinimo elementų tarnavimo laikas	2 metai
Signalas perdavimo atstumas	Iki 30 m

## Brėžiniai



Belaidis termostatas Danfoss Icon™

## Danfoss UAB

Šildymo grupė • heating.danfoss.lt • +370 5 210 5740 • El. paštas: klientucentras.lt@danfoss.com

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų.  
Visi paminėti spaudinyje prekių ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.