

Tekninen esite

Danfoss *Icon*™ Sovellusmoduuli

Käyttötarkoitus



Danfoss *Icon*™ -sovellusmoduuli käytetään lisäämään hallintatoimintoja Danfoss *Icon*™ 24 V -pääsäätimeen Wi-Fi- ja mobiilisovellusten kautta. Sovellusmoduuli kytketään suojatulla kytkentäkaapelilla (mukana 2 metrin kytkentäkaapeli). Kytketty älypuheliin tai -tablettiin järjestelmää voidaan käyttää yhdessä muiden sisälaitteiden kanssa.

Sovellusmoduulin ominaisuudet:

- Etäkäyttö
- Suunnittelutoiminto
- Poissa-, Mukavuus- ja Vapaapäivä-tila
- Laitteen hälytys-signaalit, esimerkiksi lähes tyhjä akku termostaatissa


Tilauksetiedot

Tuote	Koodi
Danfoss <i>Icon</i> ™ Sovellusmoduuli	088U1101

Tekniset ominaisuudet

Valvonnan tarkoitus	Wi-Fi-lähetys- ja vastaanottolaite, sis. Bluetooth
Käyttölämpötila-alue, jatkuva käyttölämpötila-alue	0 °C:sta +40 °C:seen
Taajuus	2,4 GHz
Kotelointi (IP-luokka)	IP 20
Vaatimustenmukaisuus ilmoitettu seuraavien direktiivien mukaan:	RED, RoHS, WEEE
Suojausluokka	Radio: Luokka III
Syöttöjännite	5 VDC
Kuulapainetestin lämpötila	75 °C
Seurannan likaantumisasaste	Aste 2, tavallinen kotitalousympäristö
Ohjelmistoluokka	Luokka A
Impulssin nimellisjännite	4 kV
Käyttöaika	Pysyvästi kytketty
Lämpötila-alue, varastointi ja kuljetus	-20 °C:sta +60 °C:seen
Hävittämisohjeet	Tuote on hävitettävä elektroniikkajätteenä

Piirustukset



Danfoss *Icon*™ Sovellusmoduuli 088U1101

OY Danfoss AB

Danfoss Lämpö • lampo.danfoss.fi • +358 075 325 1100 • Sähköposti: asiakaspalvelu.fi@danfoss.com

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavamerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja kaikki Danfoss logot ovat Danfoss A/S:n tavamerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.