ENGINEERING
TOMORROW

Tekninen esite

Danfoss *Icon*™ Sovellusmoduuli

Käyttötarkoitus

Danfoss *Icon*™ -sovellusmoduuli käytetään lisäämään hallintatoimintoja Danfoss *Icon*™ 24 V -pääsäätimeen Wi-Fi- ja mobiilisovellusten kautta.

Sovellusmoduuli kytketään suojatulla kytkentäkaapelilla (mukana 2 metrin kytkentäkaapeli). Kytketty älypuhelimeen tai -tablettiin järjestelmää voidaan käyttää yhdessä muiden sisälaitteiden kanssa.

Sovellusmoduulin ominaisuudet:

- Etäkäyttö
- Suunnittelutoiminto
- Poissa-, Mukavuus- ja Vapaapäivä-tila
- Laitteen hälytyssignaalit, esimerkiksi lähes tyhjä akku termostaatissa

Tilaustiedot

Tuote	Koodi
Danfoss *Icon*™ Sovellusmoduuli	**088U1101**

© Danfoss | FEC | 2019.01 | 1

Tekniset ominaisuudet

Valvonnan tarkoitus	Wi-Fi-lähetys- ja vastaanottolaite, sis. Bluetooth
Käyttölämpötila-alue, jatkuva käyttölämpötila-alue	0 °C:sta +40 °C:seen
Taajuus	2,4 GHz
Kotelointi (IP-luokka)	IP 20
Vaatimustenmukaisuus ilmoitettu seuraavien direktiivien mukaan:	RED, RoHS, WEEE
Suojausluokka	Radio: Luokka III
Syöttöjännite	5 VDC
Kuulapainetestin lämpötila	75 °C
Seurannan likaantumisaste	Aste 2, tavallinen kotitalousympäristö
Ohjelmistoluokka	Luokka A
Impulssin nimellisjännite	4 kV
Käyttöaika	Pysyvästi kytketty
Lämpötila-alue, varastointi ja kuljetus	-20 °C:sta +60 °C:seen
Hävittämisohjeet	Tuote on hävitettävä elektroniikkajätteenä

Piirustukset



Danfoss *Icon*™ Sovellusmoduuli 088U1101

OY Danfoss AB
Danfoss Lämpö • lampo.danfoss.fi • +358 075 325 1100 • Sähköposti: asiakaspavelu.fi@danfoss.com

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja kaikki Danfoss logot ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.