

Guia de instalação

Válvula reguladora de pressão

KVP, KVL, KVR, KVD, KVC


034R9506

Refrigerantes:




R22, R1270*, R134a, R290*, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A, R600*, R600a*

* Aplicável para KVP 12 – KVP 22, KVL 12 – KVL 22, KVR 12 – KVR 22, KVD 12 – KVD 15, KVC 12 – KVC 22

Para obter a lista completa de refrigerantes aprovados, acesse www.products.danfoss.com e pesquise códigos individuais, em que os refrigerantes são listados com parte dos dados técnicos.






034R9506




NB! Torques de aperto deve ser respeitado especialmente quando utilizado com refrigerantes inflamáveis

3Nm (o aperto manual de + 1/2 de volta



KVP	KVP 12	360° ~ 0.45 bar (6 psi)	 $p_e = 2 \text{ bar}$
	KVP 15		
	KVP 22		
	KVP 28		
	KVP 35		
KVL	KVL 12	360° ~ 0.45 bar (6 psi)	
	KVL 15		
	KVL 22		
	KVL 28		
	KVL 35		
KVC	KVC 12	360° ~ 0.45 bar (6 psi)	
	KVC 15		
	KVC 22		
KVR	KVR 12	360° ~ 2.50 bar (36 psi)	 $p_e = 10 \text{ bar}$
	KVR 15		
	KVR 22		
	KVR 28		
	KVR 35		
KVD	KVD 12	360° ~ 2.50 bar (36 psi)	
	KVD 15		
	KVD 22		



	t_{\max}	t_{\min}	PS/MWP
KVP	130 °C (265 °F)	-45 °C (-50 °F)	18 bar (260 psig)
KVL	130 °C (265 °F)	-60 °C (-75 °F)	18 bar (260 psig)
KVR, KVD, KVC	130 °C (265 °F)	-45 °C (-50 °F)	28 bar (406 psig)

