



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart er en brukervennlig, programmerbar termostat med tidsstyring som kobles til Wi-Fi. Med DEVIsmart™ appen kan man styre varmen fra hvor som helst, og når som helst. Termostaten brukes først og fremst til å styre elektrisk gulvvarme.

Den spesialutviklede todelte konstruksjonen gjør at den passer til et bredt utvalg av rammer og gulvfølere.

Installasjonen av DEVIreg™ Smart skjer raskt og intuitivt ved hjelp av instruksjonene i appen. Den har "åpent vindu" funksjon og et optimalisert energispareprogram. Start/slutt kontroll sikrer ønsket temperatur til rett tid og derved reduseres varmekostnadene.

Fordeler:

- WIFI-tilkobling
- Fjernstyring via DEVIsmart™ App
- En enkelt DEVIreg™ Smart termostat kan kobles sammen med opptil 10 mobile enheter som bruker DEVIsmart™ App
- En termostat kan kommunisere med to mobile enheter samtidig
- En DEVIsmart™ app kan styre mange ulike adresser som har DEVIreg™ Smart termostater installert
- Adaptiv PWM-funksjon
- Passer i de fleste kjente rammesystemer
- Kompatibel med mange NTC følere

Standarder:

- EN/IEC 60730-1 (generell)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)
- EN 300 328 (WIFI)


Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	220-240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby	Maks. 0.40 W
Relé: Resistiv last Induktiv last	16 A/3680 W ved 230V 1 A Cos Φ = 0,3
Gulvfølere:	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (standard), NTC 6,8 kΩ @ 25°C, NTC 10 kΩ @ 25°C, NTC 12 kΩ @ 25°C, NTC 33 kΩ @ 25°C, NTC 47 kΩ @ 25°C
Regulering	Pulsbreddemodulering - PWM (Pulse-Width Modulation)
Omgivelsestemperatur	0 ° til +30 °C
Frostsikring	5°C til 9°C (standard 5°C)
Begrensning av golvtemperatur	Maks. 20°C til 35°C (45°C) Min. 10°C til 35°C (45°C)
Temperaturområde	5°C til 35°C (rom) 5°C til 45°C (gulv)
Lagringstemperatur	-20°C til 65°
Ledningstvesrsnitt maks.	1 x 4 mm ²
Testtemperatur for kuletrykk	75°C
Forurensningsgrad	2 (husholdningsbruk)
Regulatortype	1 C
Software klasse	A
Forventet bruk av Wi-Fi data	125 kByte / 24h, 3,9 Mb / måned
IP klasse	21
Kapslingsgrad	Klasse II
Dimensjoner (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dypde i vegg 22 mm)
Vekt	127 g
DEVIsmart™ app	1 app kan styre opptil 40 termostater 10 apper kan kobles til 1 termostat 2 apper kan styre 1 termostat samtidig


DEVireg™ Smart

Varenummer	Beskrivelse	Farge	GTIN nummer	Elnummer
140F1140	DEVireg™ Smart	Polarhvit RAL 9016	5703466239629	54 026 40
140F1143	DEVireg™ Smart	Sort RAL 9005	5703466239650	54 026 41
140F1141	DEVireg™ Smart	Hvit RAL 9010	5703466239636	54 026 42
140F1142	DEVireg™ Smart	Elfenben (Ivory) RAL 1013	5703466239643	54 026 43
140F1067	Ramme for DEVireg™ Touch	Hvit RAL9010	5703466221983	

Koblingsskjema:

Pure White

Polar White

Ivory

Pure Black

Prøv den!
**Last ned
Danfoss Smart Appen**