



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti er en elektronisk termostat med programmerbar timer. Termostaten oppfyller kravene i Eco-designdirektivet. Termostaten brukes først og fremst til styring av elektrisk gulvvarme. Termostaten er kun beregnet for fast installasjon og har integrert ramme.

DEVIreg™ Opti er rask å installere og enkel å bruke, ved hjelp av knapper plassert nedenfor skjermen. Den har en "åpen vindu" funksjon og energisparende programmer.

Fordeler:

- Oppfyller kravene i Eco-design-direktivet
- "Åpen vindu" funksjon
- PWM reguleringsfunksjon
- Ukentlig timer
- Lavt forbruk
- Alltid på, gjeldende rom temperatur er synlig
- Holder brukerinnstillinger i opptil 60 dager

Standarder:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Testet av:

- Intertek

Godkjenninger:



Type	Value
Driftsspenning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Standby forbruk	< 0,5 W
Resistiv last	13 A / 2990W @ 230V
Induktiv last	1 A (Cos Φ = 0,3)
Føler	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m.
Regulering	PWM - Pulse Width Modulation
Omgivelsestemperatur	0°C to 35°C
Frostsikring	5°C to 9°C (standard 5°C)
Begrensning av gulvtemperatur	15°C to 35°C (45°C)
Temperaturområde	5°C til 35 °C (rom) 5°C til 45 °C (gulv)
Lagringstemperatur	-25°C til 60°C
Kabelspesifikasjon	Maks. 1 x 4 mm ² og 2 x 2,5 mm ²
Temperatur ved trykktest	75°C
Forurensningsgrad	2
Kontroller type 1C	1 B
Software klasse	A
IP Klasse	21
Beskyttelsesklasse	Klasse II - 
Dimensjoner (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 44 mm (innvendig veggdybde: 24 mm)
Vekt	138 g

DEVIreg™ Opti

Varenummer	Produkt	Type	GTIN-nummer	Elnummer
140F1055	DEVIreg™ Opti - Pure White	RAL 9010	5703466243152	54 026 79

Koblingsskjema

