



DEVIreg™ Room

DEVIreg™ Room er en programmerbar termostad med tidsstyring for kombinert rom eller gulvtemperaturstyring, i samsvar med økodesign, brukt til styring av elektrisk gulvvarme i henhold til romtemperaturen. Den passer inn i et bredt utvalg av rammer (55 mm x 55 mm) på grunn av den spesialdesignede 2-delte konstruksjonen. Termostaten har et hjul for manuell temperaturinnstilling, funksjonsaktivering og kontroll.

DEVIreg™ Room er rask og intuitiv å konfigurere ved hjelp av veiviseren i appen. Den har et energispareprogram - som inkluderer en forvarmefunksjon som sikrer ønsket temperatur, til riktig tid, dermed reduseres varmekostnadene betydelig.

Fordeler:

- Samsvarer med Økodesign-direktivet
- Enkel å ta i bruk
- Bluetooth-termostad
- Oppsettveiviser i appen
- Passer i mange rammesystemer
- Kompatibel med 7 sensortyper
- Følerfeilovervåking
- Adaptiv PWM-kontroll
- Forvarmefunksjon
- Flerspråklig app
- Lys gjennom indikatorer
- Rask byttesystem
- Testet best i klassen design
- Flere styringsmoduser

Standard Samsvar:

Direktivet om radioutstyr

- LVD 60730-1, -2-7 og -2-9
- EMC EN 301 489 -1 og -17
- RF EN 300328

Samsvarssymboler:



Type	Verdi
Driftsspenning	220 V- 240V~ 50/60 Hz
Strømforbruk i standby, maks.	0,2 W
Rele:	
Resistiv belastning	16A / 3680W @ 230V
Induktiv belastning	Cos Φ = 0.3 max. 1A
Kompatible følere	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m. (standard), NTC 2 kΩ @ 25°C NTC 6.8 kΩ @ 25°C, NTC 10 kΩ @ 25°C, NTC 12 kΩ @ 25°C, NTC 33 kΩ @ 25°C, NTC 47 kΩ @ 25°C
Frostsikring	4°C - 14°C (standard 5°C)
Temperaturområde	5°C til 35°C (45°C uten forsegling) (gulv)
Ledertversnitt for tilkoblingsklemme	Maks: 1 x 4 mm ² or 2 x 2.5 mm ²
Testtemperatur for kuletrykk	75°C
Forurensningsgrad	2 (husholdningsbruk)
Programvareklasse	A
Regulatorstype	1B
Lagringstemperatur og forhold	-25°C til 60°C, 90 % RF ikke-kondenserende
Driftstemperaturer og driftsforhold	0°C til 35°C, 90 % RH ikke-kondenserende
IP klasse	21
Kapslingsgrad	Klasse II - □
Immunitet mot spenningsstøt	Overspenningskategori III
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm dybde i vegg: 22mm)
Vekt, netto	203g
Batteri backup, min	1 time

DEVIreg™ Room

Varenummer	Beskrivelse	Farge	GTIN nummer	Elnummer
140F1161	DEVIreg™ Room - økodesign programmerbar termostad med NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m føler i boks	RAL 9010	5703466250389	54 127 01



App:

Koblingsskjema

