ENGINEERING TOMORROW

参数表

Danfoss Icon2™ RT

描述



Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120



Danfoss Icon2™ RT 088U2121



Danfoss Icon2™ Featured RT (IR sensor) 088U2122

Danfoss Icon2™ RT 属于无线温控器系列，温控器安装清爽整洁，无需墙面布线施工 其淡出功能、简约设计、仅 16 mm 的厚度，这一切为它赋予了优雅的外观，与整体环境融为一体。

Icon2™ RT 通过 Zigbee 3.0 认证，内置兼容的智能家居解决方案。

Danfoss Icon™ 无线温控器功能如下：

- 触屏用户界面
- 红外地面传感器（仅限红外版）
- 防紫外线塑料外壳，防止变黄
- 温度限制（5 °C 到 35 °C 之间）
- 可以为个别房间取消制冷
- 双末端控制（例如，同一屋内既有散热器也有地暖）
- 相对湿度 测量


订货

产品	代码
Danfoss Icon2™ 传感器	**088U2120**
Danfoss Icon2™ 房间温控器	**088U2121**
Danfoss Icon2™ 功能型房间温控器	**088U2122**

技术参数

控制目的	用于室温控制的房间温控器
环境温度范围，持续使用	0 °C 至 40 °C
频率	2.4 GHz (Zigbee)
传输功率	<10 mW
封装（IP 防护等级）	IP 20
电源电压	2 × 1.5 V AAA 碱性电池
声明符合以下指令	RED，RoHS，WEEE
防护等级	III 类
类型	带有触摸显示屏的电子温控器
用户界面	电容式触摸屏，背透式显示
显示特点	无操作 10 秒钟后，显示消失
存储环境温度	–20 °C 至 +65 °C
外壳材料	白色部分： PC ASA
认证	CE, RoHS, WEEE
颜色	白色 RAL9016
电池寿命	2 年
传输距离	最远 30 米

示意图



Danfoss Icon2™ RT

丹佛斯(中国)投资有限公司
Climate Solutions • danfoss.cn • +86 400 061 9988 • chinacs@danfoss.com

任何信息，包括但不限于产品手册、目录、广告等中包含的产品选择、产品应用或使用、产品设计、重量、尺寸、功率或其他技术信息，无论以书面、口头、电子、在线或通过下载等形 式，均仅作信息了解，仅在报价或订单确认书明示表达的情况下并仅在此范围内具备约束力。 对于产品目录、手册、视频及其他印刷资料中出现的错误，Danfoss 不予负责。Danfoss 公司保留不另行通知更改产品的权利。 此权利同样适用于已经订购但尚未交付的产品，前提是该等更改不应对双方约定的产品规格或产品形式、适合度或功能产生重大影响。
本资料中的所有商标均为 Danfoss A/S 或 Danfoss 集团公司的财产。 Danfoss 和 Danfoss 徽标是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。