

DEVireg™ Plug-in



DEVireg™ Plug-in er en elektronisk termostat for installasjon innendørs direkte i en stikkontakt. Plugg inn design gjør det enkelt å installere en

varmekabel med jordet støpsel som **DEVipeheat™ 10**. Brukes primært for frostsikring. En ledningsføler benyttes for å styre ønsket temperatur.

Fordeler:

- Plugg inn montering
- ON/OFF bryter
- LED indikator
- Frostsikring

Standarder:

- EN/IEC 60730-1 (generell)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Samsvarssymboler:



Type	Verdi
Driftsspenning	220 V - 240 V~ 50/60 Hz
Rele: Resistiv belastning Induktiv belastning	16A / 3680W @ 230V Cos Φ = 0.3 maks. 1A
Føler	NTC 10 kΩ @ 25°C, 3 m
Hysterese	± 0,5 °C
Temperaturområde	+3 °C til +15 °C (Normalverdi +5 °C)
Omgivelsestemperatur	0° til +50°C
Kontrollertype	1 B
Lagringstemperatur og forhold	-25°C til 60°C, 90% RH ikke kondenserende
IP klasse	20
Beskyttelsesklasse	Klasse II - □
Dimensjoner	70 x 41,5 x 140 mm
Vekt, netto	270 g

DEVireg™ Plug-in

Varenummer	Beskrivelse	Type	GTIN nummer	Elnummer
140F1134	DEVireg™ Plug-in	Temperaturområde +3 °C til +15 °C. Ledningsføler er inkludert.	5703466251232	54 026 95