


DEVIfoil™ varmemefolie

Kun (NEI)



DEVIfoil™ varmemefolie leveres i ruller og skal utstyres med tilførselsledninger på stedet. Varmefolien er meget fleksibel, tilgjengelig i forskjellige bredder. Du ruller ut ønsket lengde og kutter folien ved skjæresonene. Som underlag brukes DEVIpron™ 300 eller Depron plater som beskytter undersiden av folien, og samtidig

sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Varmefolien brukes under tregulv, parkett, laminat. Kan også monteres mellom bjelkelag. Må alltid styres av en passende termostat. DEVIfoil™ varmemefolie har høy kvalitet, og følger med 10 års full DEVI-garanti og 25 års DEVI-produktgaranti.

Fordeler:

- 5 forskjellige bredder som kan tilpasses i lengde med klippesoner for å passe til etthvert rom
- Tørr installasjon
- Det er ikke nødvendig å bruke avrettingsmasse eller betong
- Rengjør enkel og rask installasjon
- Svært lav monteringshøyde

Standard samsvar:

- IEC 60335-1: 2012 (med endringer)
- IEC 60335-2-96: 2002 (med endringer)

Godkjenninger:


10
ÅR
GARANTI

25
ÅR
GARANTI


Type	Verdi
Nominell spenning	230 V~
Folietykkelse	0,4 mm
Spesifikk utgang	60 W/m ²
Byggehøyde:	
DEVIpron™ 300	6,4 mm
Depron 3 mm	3,4 mm
Depron 6 mm	6,4 mm
Maksimal belastning per én DEVIfoil™-linje	6 A
Maksimal sikringsstørrelse	10 A (med 1,5 mm ² med tverrsnitt av kaldt bly) 16 A (med 2,5 mm ² med tverrsnitt av kaldt bly)
Maks. tillatt brukstemperatur, drevet	80 °C
IP klasse	IPX1

Typer

DEVIfoil™	Varenr.	Modul- bredde i cm	Makt			Klokken 6 A		Lengde pr. rulle	El nummer
		Brutto	pr. m ²	pr. m	Panel stk.	Mak- simalt antall paneler*	Mak- simal lengde		
40-60 W - 230 V	98931199	40 cm	60 W/m ²	24 W/m	6	230	57 m	100 m	54 026 00
60-60 W - 230 V	98931200	60 cm	60 W/m ²	36 W/m	9	153	38 m	100 m	54 026 02
80-60 W - 230 V	98931210	80 cm	60 W/m ²	48 W/m	12	115	28 m	50 m	54 026 07
100-60 W - 230 V	98931211	100 cm	60 W/m ²	60 W/m	15	92	23 m	50 m	54 026 09
120-60 W - 230 V	98931209	120 cm	60 W/m ²	72 W/m	18	76	19 m	50 m	54 026 03

* Ett panel er den laveste ukappbare lengden på ca. 25 cm.

DEVIfoil™ tilbehør

Varenr.	Tilbehør	El nummer
106010	Tillednig 1 x 1,5 mm ² , Sort 50 m	54 026 20
106011	Tillednig 1 x 1,5 mm ² , Blå 50 m	54 026 22
106012	Tillednig 1 x 2,5 mm ² , Sort 50 m	54 026 24
106013	Tillednig 1 x 2,5 mm ² , Blå 50 m	54 026 26
19806467	DEVlpron™ 300 - 6 mm 60 x 120 cm	54 026 96
140F7000	DEVlpron™ 500 - 6 mm 60 x 120 cm	54 127 99
106014	Depron 3 mm, 40 stk. (1 boks), -60 °C til +70 °C, 80 cm x 125 cm	54 026 28
106015	Depron 6 mm, 20 stk. (1 boks), -60 °C til +70 °C, 80 cm x 125 cm	54 026 30
140F7002	Byggefolie 0,2 mm, bredde 2,7 m, lengde 25 m	54 127 02
98931300	Lærretstape 50 mm x 50 m	54 026 32
98931301	Dobbeltssidig tape 25 mm x 50 m	54 026 33
98931302	Vulktape VM 38 mm x 6 m	54 026 34
98931203	Varmefolieklemmer (500 stk. = 1 boks)	54 026 14
98931205	Krympeverktøy	54 026 18