

Tilbehør for installasjon

Faktaark

DEVI[®]
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**





Tilbehør

Faktaark

Make it easy,
make it DEVI

Indeks

- 
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Feste for nedløpsrør | 4 |
| 2. | Innfesting for tak og takrenner | 6 |
| 3. | Innfesting | 8 |
| 4. | Innfesting for mark- og betongkonstruksjoner | 9 |
| 5. | Teip / Lim | 11 |

1. Feste for nedløpsrør

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Art. nr. **19808185**
EAN-nr. **5703466240397**

Festebånd av metall for resistiv varmekabel.

Bredde 50 mm

Lengde 25 m

Festeavstand 10 cm (på én side)

Kabel C-C avstand 30-35 mm

Materiale Galvanisert stål

Minimum bestillingsmengde 1 rull med 25 m

Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIfast™ Double for SLC RB 25m



Art. nr. **19808183**
EAN-nr. **5703466240380**

Festebånd av metall for selvbegrensende varmekabler.

Bredde 65 mm

Lengde 25 m

Festeavstand 15 cm (på én side)

Kabel C-C avstand 40-45 mm (SLC)

Materiale Galvanisert stål

Minimum bestillingsmengde 1 rull med 25 m

Egnede produkter **DEVliceguard™ 18**

Kabelfeste for oppheng i nedløpsrør



Art. nr. **19805258**
EAN-nr. **5703466003763**

Festeelementer i plast for feste av resistiv varmekabel på kjeden

Dimensjoner 37 x 20 x 6 mm

Størrelse på kjedehull 8 mm

Emballasje 1 pose med 25 stk.

Minimum bestillingsmengde 1 pose med 25 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Entlastungsseil



Art. nr. **19406016**
EAN-nr. **5703435003022**

Cord for feste avlastningsklips i nedløpsrør

Dimensjoner 500 x 15 x 1 mm

Tilskåret i lengde 1 m

Minimum bestillingsmengde 1 m

Egnede produkter **Avlastningsklips for avløpsrør**

Langlenket kjetting 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Art. nr. **19805241**
EAN-nr. **5703435003060**

Ckjetting for feste av nedløpsrør i nedløpsrør

Dimensjoner Kjettingstørrelse 4x8 mm, 25 m

Størrelse på kjedehull 8 mm

Tilskåret i lengde 1...25 m

Minimum bestillingsmengde 1 m

Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™**

Traverse v 2 a



Art. nr. **19805449**
EAN-nr. **5703435003077**

Travers for feste av kjetting og snor på toppen av nedløpsrør

Dimensjoner 288 x 25 x 5 mm

Minimum bestillingsmengde 1 stk.

Egnede produkter **Langlenket kjetting, Entlastungsseil**

Avlastningsklips for avløpsrør

 Art. nr. **19406008**
 EAN-nr. **5703435003015**

Avlastningsklips for feste av resistiv varmekabel til ledningen

Dimensjoner 50 x 10 x 10 mm

 Minimum
 bestillingsmengde 10 stk.

 Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**
Avlastningsklips enkelt for avløpsrør

 Art. nr. **19406007**
 EAN-nr. **5703466154229**

Avlastningsklips for feste av resistiv varmekabel til ledningen

Dimensjoner 35 x 10 x 10 mm

 Minimum
 bestillingsmengde 10 stk.

 Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Fig. 1
Nedløpsrør med DEVIfast™ Double for resistive og selvbegrensende varmekabler.

2. Innfesting for tak og takrenner

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Art. nr. **19808185**
EAN-nr. **5703466240397**

Festebånd av metall for resistiv varmekabel.

Bredde 50 mm

Lengde 25 m

Festeavstand 10 cm (på én side)

Kabel C-C avstand 30-35 mm

Materiale Galvanisert stål

Minimum bestillingsmengde 1 rull med 25 m

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVIfast™ Copper

DEVIfast™ Double for SLC RB 25m



Art. nr. **19808183**
EAN-nr. **5703466240380**

Festebånd av metall for selvbegrensende varmekabler.

Bredde 65 mm

Lengde 25 m

Festeavstand 15 cm (på én side)

Kabel C-C avstand 40-45 mm (SLC)

Materiale Galvanisert stål

Minimum bestillingsmengde 1 rull med 25 m

Egnede produkter **DEVliceguard™ 18**

DEVIfast™ Copper 25 m i eske



Art. nr. **19808238**
EAN-nr. **5703466214695**

Kobbertypen brukes til å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand.

Lengde 25 m

Bredde 21 mm

Materiale Kobber.

Minimum bestillingsmengde 25 m i 1 eske

Kabel C-C-feste i hver 25 mm

Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVclip™ takkrok, monteringssett



Art. nr. **19805192**
EAN-nr. **5703466134757**

Festelementer for varmekabler festet på takkantene

Takkrok 25 stk.

Kabellist 7,6x203 mm, svart 25 stk.

Minimum bestillingsmengde 1 pose med 25 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**,
DEVliceguard™ 18

DEVclip™ beskyttelseskrok Install. sett



Art. nr. **19805193**
EAN-nr. **5703466145470**

Festelementer for varmekabler festet på takkantene

Base Taktilbehør 20 stk.

Tilbehør til vinkeltak 10 stk.

Kabellist 7,6x203 mm, svart 30 stk.

Minimum bestillingsmengde 1 pose med 20 + 10 + 30 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**,
DEVliceguard™ 18

Takrenneklemme med hengsel




Art. nr. **140F1511**
EAN-nr. **5703466229897**


Festelementer for resistive varmekabler festet i takrennen

Minimum bestillingsmengde 1 pose med 25 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

**Fig. 2**

Takkanter og takrenner med DEViclip™ beskyttelseskrok, takrenneklips, DEViclip™ takkrok og DEVIfast™ Double.



3. Innfesting

Heizbandhalter v2a 10 cm cc 10 cm



Art. nr. **19805300**
EAN-nr. **5703466075104**

Festelementer i metall for å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand

Dimensjoner 1000 mm x 30 mm

Kabel C-C-feste i hver 10 cm

Minimum bestillingsmengde 1 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter v2a 15 cm cc 15 cm



Art. nr. **19805301**
EAN-nr. **5703466195789**

Festelementer i metall for å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand

Dimensjoner 1000 mm x 30 mm

Kabel C-C-feste i hver 15 cm

Minimum bestillingsmengde 1 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Spaceclip for selvbegrensende kabler



Art. nr. **19805746**
EAN-nr. **5703435010501**

Dimensjoner 300 x 30 x 1,5 mm

Materiale rustfritt stål AISI 304

Kabel C-C-feste i hver 8 cm

Minimum bestillingsmengde 1 stk.

Egnede produkter **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Kabelbindere



Art. nr. **00109004**
EAN-nr. **5703466090282**

Kabelbindere for å feste varmekabel til festelementer

Dimensjoner 187 x 4,7 x 1,5 mm

Minimum bestillingsmengde 1 pose med 100 stk.

Egnede produkter Alle typer varmekabel

4. Innfesting for mark- og betongkonstruksjoner

DEVclip™ C-C



Art. nr. **19805220**
EAN-nr. **5703466173213**

Festelementer i plast for å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand

Dimensjoner 500 x 46 x 10 mm

Kabel C-C-feste i hver 10 mm

Minimum bestillingsmengde 20 stk. i pose.

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



Art. nr. **19805236**
EAN-nr. **5703466172117**

Brukes med armeringsnett opp til 6 mm

Minimum bestillingsmengde

Plastpose med 1000 stk.

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVifast™ Metall 5 m i eske



Art. nr. **19808234**
EAN-nr. **5703466214671**

Metalltypen brukes til å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand.

Lengde 5 m

Bredde 21 mm

Materiale Metall dekket av galvanisert zinkc

Kabel C-C-feste i hver 25 mm

Minimum bestillingsmengde 1 eske med 5 m

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

DEVifast™ Metall 25 m i eske



Art. nr. **19808236**
EAN-nr. **5703466214688**

Metalltypen brukes til å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand.

Lengde 25 m

Bredde 21 mm

Materiale Metall dekket av galvanisert zinkc

Kabel C-C-feste i hver 25 mm

Minimum bestillingsmengde 1 eske med 25 m

Egnede produkter **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**





Fig. 3

Betonginstallasjoner med DEVifast™ Metall og DEVICLIP™ Twisto for armeringsnett.

4. Innfesting for mark- og betongkonstruksjoner

Montagestege type ms 5,6-6,5 mm - 25 mm



Art. nr. **109030**
EAN-nr. **5703466134740**

Festelementer i plast for å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand

Dimensjoner 980 x 10 x 10 mm

Kabel C-C-feste i hver 25 mm

Minimum bestillingsmengde 1 stk

Egnede produkter **DEVlbasic™**

Montagestege type ms 6,6-8,0 mm - 25 mm



Art. nr. **19805266**
EAN-nr. **5703435009222**

Festelementer i plast for å feste varmekabler og sikre riktig C-C-avstand

Dimensjoner 980 x 10 x 10 mm

Kabel C-C-feste i hver 25 mm

Minimum bestillingsmengde 1 stk

Egnede produkter **DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Syntetisk spiker



Art. nr. **19805907**
EAN-nr. **5703466249536**

Syntetisk spiker for feste av varmematte til undergulv

Minimum bestillingsmengde 1 eske med 40 stk.

Egnede produkter **DEVlmat™, DEVlcomfort™, DEVlheat™**

5. Teip / Lim

Akrylbelagt tekstilbånd 15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Art. nr. **19405877**
EAN-nr. **5703435002971**

Sterk akrylbelagt tekstilbånd for nesten alle bruksområder med høy klebeevne, selv på ru overflater, f.eks. for å feste kabler til betong eller rør, isolering av ledninger osv.

Dimensjoner	15 mm x 50 m
Farge	grå
Baksidemateriale	akrylbelagt duk
Total tykkelse	310 µm
Type lim	naturgummi
Adhesjon til stål	3.3 N/cm
Strekkfasthet	100 N/cm
Temperaturbestandighet	130 °C (30 min)
Minimum bestillingsmengde	1 plastpose med 50 m
Egnede produkter	Alle typer varmekabler

Teip av aluminium 38 mm x 50 m



Art. nr. **19805076**
EAN-nr. **5703435003053**

Selvklebende, med 2-farget advarselstekst, maks. 160 °C

Dimensjoner	38 mm x 50 m
Bakside	Aluminiumsfolie
Selvklebende	Vannbasert akryl
Fôr	Monosilikonisert papir
Adhesjon/stål	8 N/ 38 mm
Strekkfasthet	57,5 N/ 38 mm
Total tykkelse	60 µm
Minimum bestillingsmengde	1 plastpose med 50 m
Egnede produkter	Selvbegrensende varmekabler

Tape aluminium 25 mm x 25 m



Art. nr. **19805078**
EAN-nr. **5703466130469**

Selvklebende, med 2-farget advarselstekst, maks. 160 °C.

Dimensjoner	25 mm x 25 m
Bakside	Aluminiumsfolie
Selvklebende	Vannbasert akryl
Fôr	Monosilikonisert papir
Adhesjon/stål	8 N/ 25 mm
Strekkfasthet	57,5 N/ 25 mm
Total tykkelse	60 µm
Minimum bestillingsmengde	1 plastpose med 25 m
Egnede produkter	Resistive varmekabler

Smeltelimstifter



Art. nr. **18055351**
EAN-nr. **5703466114940**

Smeltelimstifter for feste av resistiv varmekabel til gulvet

Dimensjoner	170 x 250 x 20 mm
Minimum bestillingsmengde	1 pose med 25 stk.
Egnede produkter	Resistive varmekabler

Danfoss AS

DEVI • dev.no • +47 23 96 71 00 • kundeservice.no@danfoss.com

All informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om valg av produkt, bruksområde eller bruk, produktdesign, vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i produkthåndbøker, katalogbeskrivelser, annonser osv. og uansett om det gjøres tilgjengelig skriftlig, muntlig, elektronisk, på nett eller via nedlasting, skal anses som informativ, og er bare bindende hvis og i den grad det gis eksplisitte referanser til et tilbud eller en ordrebekreftelse. Danfoss tar intet ansvar for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer, videoer og annet materiale.

Danfoss forbeholder seg retten til å endre produktene uten varsel. Dette gjelder også for produkter som er bestilt, men ikke levert, forutsatt at slike endringer kan utføres uten endringer på produktets form, montering eller funksjon.

Alle varemerker i dette materialet tilhører Danfoss A/S eller selskaper i Danfoss-gruppen. Danfoss og Danfoss-logoen er varemerker for Danfoss A/S. Med enerett.