

Монтажні аксесуари

Інформаційний листок

DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**





Аксессуары

Інформаційний листок

Make it easy,
make it DEVI

Індекс

- 
- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Кріплення для водостічних труб | 4 |
| 2. | Кріплення для покрівлі та водостоків | 6 |
| 3. | Кріплення для покрівлі та водостоків | 8 |
| 4. | Кріплення для наземних і бетонних конструкцій | 9 |
| 5. | Стрічки / Клей | 11 |

1. Кріплення для водостічних труб

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Артикул **19808185**
EAN номер **5703466240397**

Металева кріпильна стрічка для резистивного нагрівального кабелю.

Ширина	50 mm
Довжина	25 m
Відстань кріплення	10 см (з одного боку)
Відстань між кабелями C-C	30-35 mm
Матеріал	Оцинкована сталь
Мінімальна кількість замовлення	1 рулон 25 м
Відповідні продукти	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVIfast™ Double для SLC RB 25m



Артикул **19808183**
EAN номер **5703466240380**

Металева кріпильна стрічка для самообмежувальних нагрівальних кабелів.

Ширина	65 mm
Довжина	25 m
Відстань кріплення	15 см (з одного боку)
Відстань між кабелями C-C	40-45 mm (SLC)
Матеріал	Оцинкована сталь
Мінімальна кількість замовлення	1 рулон 25 м
Відповідні продукти	DEVliceguard™ 18

Кріплення кабелю для підвіски на трубі



Артикул **19805258**
EAN номер **5703466003763**

Пластикові кріпильні елементи для кріплення резистивного нагрівального кабелю на ланцюгу

Розміри	37 x 20 x 6 mm
Розмір отвору для ланцюга	8 mm
Пакування	1 пакет з 25 шт.
Мінімальна кількість замовлення	1 пакет з 25 шт.
Відповідні продукти	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Entlastungsseil



Артикул **19406016**
EAN номер **5703435003022**

Сорд для кріплення розвантажувального хомута в водостічних трубах

Розміри	500 x 15 x 1 mm
Обрізаний по довжині	1 m
Мінімальна кількість замовлення	1 m
Відповідні продукти	Розвантажувальний хомут для водостічних труб

Ланцюг з довгими ланками 4 мм c4 x 32 din



5685 fzn

Артикул **19805241**
EAN номер **5703435003060**

Сланцюг для кріплення до водостічних труб у водостічних трубах

Розміри	Розмір ланцюга 4x8 mm, 25 м
Розмір отвору для ланцюга	8 mm
Обрізаний по довжині	1...25 m
Мінімальна кількість замовлення	1 m
Відповідні продукти	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™

Траверса v 2 a



Артикул **19805449**
EAN номер **5703435003077**

Траверса для кріплення ланцюга та шнура на верхній частині водостічної труби

Розміри	288 x 25 x 5 mm
Мінімальна кількість замовлення	1 шт.
Відповідні продукти	Ланцюг з довгими ланками, Entlastungsseil

Розвантажувальний хомут для водостічних труб

 Артикул **19406008**
 EAN номер **5703435003015**

Розвантажувальний затискач для кріплення резистивного нагрівального кабелю до шнура

Розміри 50 x 10 x 10 mm

Мінімальна кількість замовлення 10 шт.

 Відповідні продукти **DEVIsafe™, DEVIsnow™**
Розвантажувальний затискач одинарний для водостічних труб

 Артикул **19406007**
 EAN номер **5703466154229**

Розвантажувальний затискач для кріплення резистивного нагрівального кабелю до шнура

Розміри 35 x 10 x 10 mm

Мінімальна кількість замовлення 10 шт.

 Відповідні продукти **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Мал. 1

Водостічні труби з DEVIfast™ Double для резистивного та самообмежувального нагрівального кабелю.

2. Кріплення для покрівлі та водостоків

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Артикул **19808185**
EAN номер **5703466240397**

Металева кріпильна стрічка для резистивного нагрівального кабелю.

Ширина	50 mm
Довжина	25 m
Відстань кріплення	10 см (з одного боку)
Відстань між кабелями C-C	30-35 mm
Матеріал	Оцинкована сталь
Мінімальна кількість замовлення	1 рулон 25 м
Відповідні продукти	DEVIsafe™ DEVIsnow™

DEVIfast™ Double для SLC RB 25m



Артикул **19808183**
EAN номер **5703466240380**

Металева кріпильна стрічка для самообмежувальних нагрівальних кабелів.

Ширина	65 mm
Довжина	25 m
Відстань кріплення	15 см (з одного боку)
Відстань між кабелями C-C	40-45 mm (SLC)
Матеріал	Оцинкована сталь
Мінімальна кількість замовлення	1 рулон 25 м
Відповідні продукти	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Мідь 25 м в коробці



Артикул **19808238**
EAN номер **5703466214695**

Мідний тип використовується для кріплення нагрівальних кабелів та забезпечення правильної відстані C-C.

Довжина	25 m
Ширина	21 mm
Матеріал	Мідний.
Мінімальна кількість замовлення	25 м в 1 коробці
Кріплення кабелю C-C	через кожні 25 мм
Відповідні продукти	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Даховий гак DEVIclip™, монтажний комплект



Артикул **19805192**
EAN номер **5703466134757**

Кріпильні елементи для нагрівальних кабелів, закріплених на краях даху

Покрівельний гак	25 шт.
Кабельна стрічка 7,6x203 мм, чорна	25 шт.
Мінімальна кількість замовлення	1 пакет з 25 шт.
Відповідні продукти	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

Захисний гак DEVIclip™ Встановити.

комплект



Артикул **19805193**
EAN номер **5703466145470**

Кріпильні елементи для нагрівальних кабелів, закріплених на краях даху

Основа Покрівельне приладдя	20 шт.
Кутові покрівельні аксесуари	10 шт.
Кабельна стрічка 7,6x203 мм, чорна	30 шт.
Мінімальна кількість замовлення	1 мішок з 20 + 10 +30 шт.
Відповідні продукти	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Затискач для ринви з петлею




Артикул **140F1511**
EAN номер **5703466229897**

Елементи кріплення для резистивних нагрівальних кабелів, що фіксуються в ринві

Мінімальна кількість замовлення	1 пакет з 25 шт.
Відповідні продукти	DEVIsafe™, DEVIsnow™

**Мал. 2**

Краї покрівлі та ринви з захисним гачком DEVlclip™, затискачем для ринви, покрівельним гачком DEVlclip™ та подвійним гачком DEVIfast™.



3. Кріплення для покрівлі та водостоків

Heizbandhalter v2a 10 см cc 10 см



Артикул **19805300**
EAN номер **5703466075104**

Металеві кріпильні елементи для кріплення нагрівальних кабелів і забезпечення правильної відстані C-C

Розміри 1000 mm x 30 mm

Кріплення кабелю C-C через кожні 10 см

Мінімальна кількість замовлення 1 шт.

Відповідні продукти **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter v2a 15 см cc 15 см



Артикул **19805301**
EAN номер **5703466195789**

Металеві кріпильні елементи для кріплення нагрівальних кабелів і забезпечення правильної відстані C-C

Розміри 1000 mm x 30 mm

Кріплення кабелю C-C через кожні 15 см

Мінімальна кількість замовлення 1 шт.

Відповідні продукти **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Затискач для самообмежувальних кабелів



Артикул **19805746**
EAN номер **5703435010501**

Розміри 300 x 30 x 1,5 mm

Матеріал нержавіюча сталь AISI 304

Кріплення кабелю C-C через кожні 8 см

Мінімальна кількість замовлення 1 шт.

Відповідні продукти **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Кабельні стяжки



Артикул **00109004**
EAN номер **5703466090282**

Стяжки для кріплення нагрівального кабелю до елементів кріплення

Розміри 187 x 4,7 x 1,5 mm

Мінімальна кількість замовлення 1 пакет зі 100 шт.

Відповідні продукти Всі типи нагрівальних кабелів

4. Кріплення для наземних і бетонних конструкцій

DEVclip™ C-C



Артикул **19805220**
EAN номер **5703466173213**

Пластикові кріпильні елементи для кріплення нагрівальних кабелів і забезпечення правильної відстані C-C

Розміри 500 x 46 x 10 mm

Кріплення кабелю C-C через кожні 10 mm

Мінімальна кількість замовлення 20 шт. в упаковці.

Відповідні продукти **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP Twisto



Артикул **19805236**
EAN номер **5703466172117**

Використовується з армуючою сіткою до 6 mm

Мінімальна кількість замовлення Поліетиленовий пакет по 1000 шт.

Відповідні продукти **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVIfast™ Metal 5 м в коробці



Артикул **19808234**
EAN номер **5703466214671**

Металевий тип використовується для кріплення нагрівальних кабелів та забезпечення правильної відстані C-C.

Довжина 5 m

Ширина 21 mm

Матеріал Метал покритий оцинкованим цинком

Кріплення кабелю C-C через кожні 25 mm

Мінімальна кількість замовлення 1 коробка з 5 м

Відповідні продукти **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

DEVIfast™ Metal 25 м в бухті



Артикул **19808236**
EAN номер **5703466214688**

Металевий тип використовується для кріплення нагрівальних кабелів та забезпечення правильної відстані C-C.

Довжина 25 m

Ширина 21 mm

Матеріал Метал покритий оцинкованим цинком

Кріплення кабелю C-C через кожні 25 mm

Мінімальна кількість замовлення 1 коробка з 25 м

Відповідні продукти **DEVbasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**





Рис. 3

Бетонні конструкції з DEVIfast™ Metal та DEVICLIP™ Twisto для армуючої сітки.

4. Кріплення для наземних і бетонних конструкцій

Montagestege тип ms 5,6-6,5 мм - 25 мм



Артикул **109030**
EAN номер **5703466134740**

Пластикові кріпильні елементи для кріплення нагрівальних кабелів і забезпечення правильної відстані С-С

Розміри 980 x 10 x 10 mm

Кріплення кабелю С-С через кожні 25 мм

Мінімальна кількість замовлення 1 шт

Відповідні продукти **DEVIbasic**

Montagestege тип ms 6,6-8,0 мм - 25 мм



Артикул **19805266**
EAN номер **5703435009222**

Пластикові кріпильні елементи для кріплення нагрівальних кабелів і забезпечення правильної відстані С-С

Розміри 980 x 10 x 10 mm

Кріплення кабелю С-С через кожні 25 мм

Мінімальна кількість замовлення 1 шт

Відповідні продукти **DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Синтетичний цвях



Артикул **19805907**
EAN номер **5703466249536**

Синтетичний цвях для кріплення нагрівального мату до основи

Мінімальна кількість замовлення 1 коробка з 40 шт.

Відповідні продукти **DEVImat™, DEVIcomfort™, DEVIheat™**

5. Стрічки / Клей

Тканинна стрічка з акриловим покриттям 15 мм x 50 м

(Textilklebeband)



Артикул **19405877**
EAN номер **5703435002971**

Міцна тканинна стрічка з акриловим покриттям майже для всіх застосувань з високою адгезією навіть на шорстких поверхнях, наприклад, для кріплення кабелю до бетону або труб, ізоляції проводів тощо.

Розміри	15 mm x 50 m
Колір	сірий
Матеріал основи	тканина з акриловим покриттям
Загальна товщина	310 мкм
Тип клею	натуральний каучук
Адгезія до сталі	3.3 Н/см
Міцність на розрив	100 Н/см
Температурна стійкість	130 °C (30 хв)
Мінімальна кількість замовлення	1 поліетиленовий пакет з 50 м
Відповідні продукти	Всі типи нагрівальних кабелів

Стрічка алюмінієва 38 мм x 50 м



Артикул **19805076**
EAN номер **5703435003053**

Самоклеюча, з 2-кольоровим попереджувальним текстом, макс. 160 °C

Розміри	38 mm x 50 m
Підкладка	Алюмінієва фольга
Клей	Акрил на водній основі
Лайнер	Монокремнієвий папір
Адгезія/сталь	8 N/ 38 мм
Міцність на розрив	57,5 N/ 38 мм
Загальна товщина	60 мкм
Мінімальна кількість замовлення	1 поліетиленовий пакет з 50 м
Відповідні продукти	Самообмежувальні нагрівальні кабелі

Стрічка алюмінієва 25 мм x 25 м



Артикул **19805078**
EAN номер **5703466130469**

Самоклеючі, з 2-кольоровим попереджувальним текстом, макс. 160 °C.

Розміри	25 mm x 25 m
Підкладка	Алюмінієва фольга
Клей	Акрил на водній основі
Лайнер	Монокремнієвий папір
Адгезія/сталь	8 N/ 25 мм
Міцність на розрив	57,5 N/ 25 мм
Загальна товщина	60 мкм
Мінімальна кількість замовлення	1 поліетиленовий пакет 25 м
Відповідні продукти	Резистивні нагрівальні кабелі

Термоклейові стрічки



Артикул **18055351**
EAN номер **5703466114940**

Клей-розплав для кріплення резистивного нагрівального кабелю до підлоги

Розміри	170 x 250 x 20 mm
Мінімальна кількість замовлення	1 пакет з 25 шт.
Відповідні продукти	Резистивні нагрівальні кабелі

Етикетка з попередженням про прокладку труб



Артикул **140F7003**
EAN номер **5703466253595**

Самоклеюча, з двоколірним попереджувальним текстом.

Розміри	70 mm x 260 mm
Мінімальна кількість замовлення	1 рулон з 50 етикетками
Відповідні продукти	Всі типи нагрівальних кабелів

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»

DEVI • dev.ua • +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України) • uacs@danfoss.com

Будь-яка інформація, зокрема, з-поміж іншого, інформація щодо вибору продукції, її застосування чи використання, дизайну, ваги, розмірів, ємності продукції чи будь-які інші технічні дані, наведені в посібниках до продукції, описах у каталогах, рекламних брошурах тощо, а також незалежно від того, в якій формі цю інформацію було надано, письмовий, усний, електронний, в інтернеті чи шляхом завантаження, вважатиметься інформативною та буде зобов'язувальною лише та в тій мірі, в якій це чітко було зазначено в цінній пропозиції чи підтвердженні замовлення. Danfoss не бере на себе жодної відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах, відео та інших матеріалах.

Danfoss залишає за собою право вносити зміни в продукцію без попередження. Це також стосується замовленої, але не доставленої продукції, за умови, що такі зміни можуть бути внесені без змінення форми, придатності чи функціонування продукції.

Усі торгові марки, наведені в цьому матеріалі, є власністю Danfoss A/S або компаній групи Danfoss. Danfoss і логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.