

Instalační příslušenství

Informační list



Make it easy,
make it DEVI





Příslušenství

Informační list

Make it easy,
make it DEVI

Index

- 
- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Upevnění pro spádové trubky | 4 |
| 2. | Upevnění pro střechu a okapy | 6 |
| 3. | Upevnění | 8 |
| 4. | Upevnění pro zemní a betonové konstrukce | 9 |
| 5. | Pásky / lepidla | 11 |

1. Upevnění pro spádové trubky

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Čl. ne. **19808185**
EAN č. **5703466240397**

Kovová upevňovací páska pro odporový topný kabel.

Šířka	50 mm
Délka	25 m
Upevňovací vzdálenost	10 cm (na jedné straně)
Vzdálenost kabelu C-C	30-35 mm
Materiál	Pozinkovaná ocel
Minimální objednávací množství	1 role s 25 m
Vhodné produkty	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVIfast™ Double pro SLC RB 25m



Čl. ne. **19808183**
EAN č. **5703466240380**

Kovová upevňovací páska pro samoomezující topné kabely.

Šířka	65 mm
Délka	25 m
Upevňovací vzdálenost	15 cm (na jedné straně)
Vzdálenost kabelu C-C	40-45 mm (SLC)
Materiál	Pozinkovaná ocel
Minimální objednávací množství	1 role s 25 m
Vhodné produkty	DEVliceguard™ 18

Upevnění kabelů pro zavěšení na potrubí



Čl. ne. **19805258**
EAN č. **5703466003763**

Plastové upevňovací prvky pro upevnění odporového topného kabelu na řetěz

Rozměry	37 x 20 x 6 mm
Velikost otvoru pro řetěz	8 mm
Balení	1 sáček s 25 ks.
Minimální objednávací množství	1 sáček s 25 ks.
Vhodné produkty	DEVIsafe™, DEVIsnow™

Entlastungsseil



Čl. ne. **19406016**
EAN č. **5703435003022**

Cord pro upevnění odlehčovací svorky ve svodových trubkách

Rozměry	500 x 15 x 1 mm
Uříznutí na délku	1 m
Minimální objednávací množství	1 m
Vhodné produkty	Odlehčovací klip pro odtokové trubky

Dlouhý řetěz 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Čl. ne. **19805241**
EAN č. **5703435003060**

Czáveis pro upevnění spádových trubek ve svodových potrubích

Rozměry	Velikost řetězu 4x8 mm, 25 m
Velikost otvoru pro řetěz	8 mm
Uříznutí na délku	1...25 m
Minimální objednávací množství	1 m
Vhodné produkty	DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVliceguard™

Traverza v 2 a



Čl. ne. **19805449**
EAN č. **5703435003077**

Traverza pro upevnění řetězu a šňůry na horní části svodových trubek

Rozměry	288 x 25 x 5 mm
Minimální objednávací množství	1 ks.
Vhodné produkty	Dlouhý řetěz, Entlastungsseil

Odlehčovací klip pro odtokové trubky


Čl. ne. **19406008**
EAN č. **5703435003015**

Odlehčovací svorka pro upevnění odporového topného kabelu na šňůru

Rozměry 50 x 10 x 10 mm

Minimální objednávkové množství 10 kusů.

Vhodné produkty **DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Odlehčovací svorka jednoduchá pro svodové trubky


Čl. ne. **19406007**
EAN č. **5703466154229**

Odlehčovací svorka pro upevnění odporového topného kabelu na šňůru

Rozměry 35 x 10 x 10 mm

Minimální objednávkové množství 10 kusů.

Vhodné produkty **DEVIsafe™, DEVIsnow™**



Obr. 1

Spádové trubky s DEVIfast™ Double pro odporové a samočinné topné kabely.

2. Upevnění pro střechu a okapy

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Čl. ne. **19808185**
EAN č. **5703466240397**

Kovová upevňovací páska pro odporový topný kabel.

Šířka	50 mm
Délka	25 m
Upevňovací vzdálenost	10 cm (na jedné straně)
Vzdálenost kabelu C-C	30-35 mm
Materiál	Pozinkovaná ocel
Minimální objednávkové množství	1 role s 25 m
Vhodné produkty	DEVIsafe™ DEVIsnow™

DEVIfast™ Double pro SLC RB 25m



Čl. ne. **19808183**
EAN č. **5703466240380**

Kovová upevňovací páska pro samoomezující topné kabely.

Šířka	65 mm
Délka	25 m
Upevňovací vzdálenost	15 cm (na jedné straně)
Vzdálenost kabelu C-C	40-45 mm (SLC)
Materiál	Pozinkovaná ocel
Minimální objednávkové množství	1 role s 25 m
Vhodné produkty	DEVliceguard™ 18

DEVIfast™ Měď 25 m V krabici



Čl. ne. **19808238**
EAN č. **5703466214695**

Měděný typ se používá k upevnění topných kabelů a zajišťuje správnou vzdálenost C-C.

Délka	25 m
Šířka	21 mm
Materiál	Měď.
Minimální objednávkové množství	25 m v 1 krabici
Upevnění kabelu C-C	v každém 25 mm
Vhodné produkty	DEVIsafe™, DEVIsnow™

DEVclip™ střešní hák, instalační sada



Čl. ne. **19805192**
EAN č. **5703466134757**

Upevňovací prvky pro topné kabely upevněné na okrajích střechy

Střešní hák	25 ks.
Kabelový pásek 7,6x203 mm, černý	25 ks.
Minimální objednávkové množství	1 sáček s 25 ks.
Vhodné produkty	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18

DEVclip™ ochranný hák Instal. sada



Čl. ne. **19805193**
EAN č. **5703466145470**

Upevňovací prvky pro topné kabely upevněné na okrajích střechy

Základní střešní příslušenství	20 ks.
Úhlové střešní příslušenství	10 kusů.
Kabelový pásek 7,6x203 mm, černý	30 ks.
Minimální objednávkové množství	1 taška s 20 + 10 + 30 ks.
Vhodné produkty	DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVliceguard™ 18


Střešní okapová spona se závěsem




Čl. ne. **140F1511**
EAN č. **5703466229897**

Upevňovací prvky pro odporové topné kabely upevněné v úžlabí

Minimální objednávkové množství	1 sáček s 25 ks.
Vhodné produkty	DEVIsafe™, DEVIsnow™

**Obr. 2**

Střešní hrany a žlaby s ochranným hákem DEVIClip™, příchytkou střešního žlabu, střešním hákem DEVIClip™ a DEVIfast™ Double.



3. Upevnění

Heizbandhalter v2a 10 cm cc 10 cm



Čl. ne. **19805300**
EAN č. **5703466075104**

Kovové upevňovací prvky pro upevnění topných kabelů a zajištění správné vzdálenosti C-C

Rozměry 1000 mm x 30 mm

Upevnění kabelu C-C v každém 10 cm

Minimální objednáací množství 1 ks.

Vhodné produkty **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Heizbandhalter v2a 15 cm cc 15 cm



Čl. ne. **19805301**
EAN č. **5703466195789**

Kovové upevňovací prvky pro upevnění topných kabelů a zajištění správné vzdálenosti C-C

Rozměry 1000 mm x 30 mm

Upevnění kabelu C-C v každém 15 cm

Minimální objednáací množství 1 ks.

Vhodné produkty **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Prostorová svorka pro kabely se samočinným omezením



Čl. ne. **19805746**
EAN č. **5703435010501**

Rozměry 300 x 30 x 1,5 mm

Materiál nerezová ocel AISI 304

Upevnění kabelu C-C po 8 cm

Minimální objednáací množství 1 ks.

Vhodné produkty **DEVIsafe™ DEVIsnow™**
DEVliceguard™ 18

Stahovací pásy na kabely



Čl. ne. **00109004**
EAN č. **5703466090282**

Kabelové stahovací pásy pro upevnění topného kabelu k upevňovacím prvkům

Rozměry 200 x 4,5 x 1,5 mm

Minimální objednáací množství 1 sáček se 100 ks.

Vhodné produkty Všechny typy topných kabelů

4. Upevnění pro zemní a betonové konstrukce

DEVclip™ C-C



Čl. ne. **19805220**
EAN č. **5703466173213**

Plastové upevňovací prvky pro upevnění topných kabelů a zajištění správné vzdálenosti C-C

Rozměry 500 x 46 x 10 mm

Upevnění kabelu C-C v každém 10 mm

Minimální objednávkové množství 20 ks. v sáčku.

Vhodné produkty **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



Čl. ne. **19805236**
EAN č. **5703466172117**

Používá se s armovacími sítěmi do 6 mm

Minimální objednávkové množství Plastový sáček s 1000 ks.

Vhodné produkty **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVIfast™ Metal 5 m V krabici



Čl. ne. **19808234**
EAN č. **5703466214671**

Kovový typ se používá k upevnění topných kabelů a zajišťuje správnou vzdálenost C-C.

Délka 5 m

Šířka 21 mm

Materiál Kov pokrytý pozinkovaným zincem

Upevnění kabelu C-C v každém 25 mm

Minimální objednávkové množství 1 krabice s 5 m

Vhodné produkty **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**

DEVIfast™ Metal 25 m V krabici



Čl. ne. **19808236**
EAN č. **5703466214688**

Kovový typ se používá k upevnění topných kabelů a zajišťuje správnou vzdálenost C-C.

Délka 25 m



Šířka 21 mm

Materiál Kov pokrytý pozinkovaným zincem

Upevnění kabelu C-C v každém 25 mm

Minimální objednávkové množství 1 krabice s 25 m

Vhodné produkty **DEVibasic™, DEViflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIsphalt™**



Obr. 3

Instalace do betonu s DEVIfast™ Metal a DEVICLIP™ Twisto pro výztužnou síť.

4. Upevnění pro zemní a betonové konstrukce

Montážní deska typu ms 5,6-6,5 mm - 25 mm



Čl. ne. **109030**
EAN č. **5703466134740**

Plastové upevňovací prvky pro upevnění topných kabelů a zajištění správné vzdálenosti C-C

Rozměry 980 x 10 x 10 mm

Upevnění kabelu C-C v každém 25 mm

Minimální objednávková
množství 1 ks

Vhodné produkty **DEVlbasic™**

Montagestege typ ms 6,6-8,0 mm - 25 mm



Čl. ne. **19805266**
EAN č. **5703435009222**

Plastové upevňovací prvky pro upevnění topných kabelů a zajištění správné vzdálenosti C-C

Rozměry 980 x 10 x 10 mm

Upevnění kabelu C-C v každém 25 mm

Minimální objednávková
množství 1 ks

Vhodné produkty **DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Syntetický hřeb



Čl. ne. **19805907**
EAN č. **5703466249536**

Syntetický hřebík pro upevnění topné rohože k podkladu

Minimální objednávková
množství 1 krabice se 40 ks.

Vhodné produkty **DEVlmat™, DEVlcomfort™, DEVlheat™**

5. Pásky / lepidla

Akrylem potažená textilní páska 15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Čl. ne. **19405877**
EAN č. **5703435002971**

Silná tkaninová páska s akrylovým povlakem pro téměř každé použití s vysokou přilnavostí i na drsném povrchu, např. pro upevnění kabelu do betonu nebo na potrubí, izolaci vodičů apod.

Rozměry	15 mm x 50 m
Barva	šedá
Podkladový materiál	tkanina potažená akrylem
Celková tloušťka	310 µm
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přilnavost k oceli	3.3 N/cm
Pevnost v tahu	100 N/cm
Teplotní odolnost	130 °C (30 min)
Minimální objednáací množství	1 plastový sáček s 50 m
Vhodné produkty	Všechny typy topných kabelů

Hliníková páska 38 mm x 50 m



Čl. ne. **19805076**
EAN č. **5703435003053**

Samolepicí, s dvoubarevným výstražným textem, max. 160 °C

Rozměry	38 mm x 50 m
Podložka	Hliníková fólie
Lepidlo	Akryl na vodní bázi
Podšívka	Monosilikonizovaný papír
Přilnavost/ocel	8 N/ 38 mm
Pevnost v tahu	57,5 N/ 38 mm
Celková tloušťka	60 µm
Minimální objednáací množství	1 plastový sáček s 50 m
Vhodné produkty	Samoomezující topné kabely

Páska hliníková 25 mm x 25 m



Čl. ne. **19805078**
EAN č. **5703466130469**

Samolepicí, s dvoubarevným výstražným textem, max. 160 °C.

Rozměry	25 mm x 25 m
Podložka	Hliníková fólie
Lepidlo	Akryl na vodní bázi
Podšívka	Monosilikonizovaný papír
Přilnavost/ocel	8 N/ 25 mm
Pevnost v tahu	57,5 N/ 25 mm
Celková tloušťka	60 µm
Minimální objednáací množství	1 plastový sáček s 25 m
Vhodné produkty	Odporové topné kabely

Tavné lepicí pásy



Čl. ne. **18055351**
EAN č. **5703466114940**

Tavné lepicí tyčinky pro upevnění odporového topného kabelu k podlaze

Rozměry	170 x 250 x 20 mm
Minimální objednáací množství	1 sáček s 25 ks.
Vhodné produkty	Odporové topné kabely

Danfoss s.r.o.

DEVI • devl.cz • +42 022 888 76 66 • zakaznickyservis@danfoss.com

Veškeré informace, mimo jiné informace o výběru produktu, jeho použití, designu, hmotnosti, rozměrech, kapacitě nebo jakýchkoli jiných technických údajích v příručkách k produktům, popisech v katalozích, reklamách atd., bez ohledu na to, zda byly poskytnuty písemně, ústně, elektronicky, online nebo prostřednictvím stahování, budou považovány za informativní a jsou závazné pouze za podmínky a v rozsahu, v němž na ně byl uveden výslovný odkaz v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách, videích a dalších materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To platí také pro objednané, avšak nedodané výrobky za předpokladu, že takové změny lze provádět bez změn podoby, vhodnosti nebo funkce výrobku. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem společnosti Danfoss A/S nebo společnosti skupiny Danfoss. Název Danfoss a logo Danfoss jsou ochranné známky společnosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.