



Teplovzdušný ventilátor DEVItemp™

Teplovzdušný ventilátor DEVItemp™ je kompletně přenosný topný systém, který představuje dočasné, ale účinné řešení vytápění. Teplovzdušný ventilátor vydrží teplo i chlad a lze ho použít ve vlhkém a náročném prostředí na staveništích.

Integrovaný termostat zajišťuje, že požadovaná teplota zůstane konstantní, a spotřeba el. energie je přitom co nejnižší. Teplovzdušný ventilátor je možné použít jako přenosné topidlo nebo může být instalován trvale.

Výhody:

- Odolná konstrukce.
- Korozivzdorný.
- Přenosná nebo trvalá instalace.
- Snadná regulace, pětistupňová řídicí ventilační jednotka.
- Termostat zajišťuje, že požadovaná teplota zůstává konstantní.
- Třída krytí IP 44.

Shoda s normami:

- Teplovzdušný ventilátor DEVItemp™ splňuje požadavky normy IEC60335-2-96.

Typ	Hodnota
Časový spínač	U typů označených T lze nastavit až 24 hodin.
Nastavitelný termostat	3–6 kW, 0 až 40 °C. 9–21 kW, 0 až 40 °C.
Bezpečnostní termostat	3–6 kW = 110 °C. 9–21 kW = 160 °C. 3–21 kW = 125 °C.
Třída krytí	IP X4
Barva	RAL 7004

Typy

Obj. č.	Typ	Š x V x H [mm]	Napájení	kW	m³/h	Teplota [°C]	Hmotnost [kg]	dB	Kód EAN
69811537	106T	410 x 435 x 420	3 x 400	6	400/650	21/28	14,2	33–42	5703464010626
69812543	109T	410 x 435 x 420	3 x 400	9	400/650	36/45	14,9	33–42	5703464010039
69813509	115T	505 x 540 x 510	3 x 400	15	800/1 400	26/30	23,6	42–52	5703464003437
69814515	121T	505 x 540 x 510	3 x 400	21	800/1 400	36,5/42	25,7	42–52	5703464008432

Příslušenství

Obj. č.	Typ	Technické údaje	Kód EAN
19400514	Konzola pro uchycení na stěnu	Pro DEVItemp™ 106T, 109T	5703435010464
19400522	Konzola pro uchycení na stěnu	Pro DEVItemp™ 115T, 121T	5703435010471