



DEVIreg™ 610

DEVIreg™ 610 je elektronický termostat pro řadu různých účelů, který je možné použít pro vnitřní i venkovní aplikace. Je vybavený dvoupólovým relé a podlahovým snímačem pro regulaci požadované teploty.

Termostat montovaný na zeď je vybaven tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od -10 do +50 °C a LED indikátorem, který označuje pohotovostní režim (zelená) a režim vytápění (červená).

Výhody:


- Včetně podlahového snímače
- Vypínač ZAP/VYP
- Svorky pro NO/NC připojení
- LED indikátor zapnutí/vypnutí
- Montuje se přímo na zeď a podobně.
- Nízká spotřeba
- 2letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- DEVIreg™ 610 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730.

Certifikáty:



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,93 W
Relé:	
Ohmické zatížení	Max. 10 A/2 300 W při 230 V
Indukční zatížení	Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C
Hodnoty snímače	
0 °C	42 kΩ
25 °C	15 kΩ
50 °C	6 kΩ
Hystereze	±0,2 °C
Teplota okolí	-30 až +55 °C
Teplotní rozsah	-10 až +50 °C
Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm ² nebo 2 x 2,5 mm ²
Teplota zkoušky tlaku	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C
Skladovací teplota	-20 až +65 °C
Třída krytí	44
Třída ochrany	Třída II – 
Rozměry (V/Š/H)	100 mm x 69,5 mm x 45 mm
Hmotnost	165 g

Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1080	DEVIreg™ 610	S podlahovým a prostorovým snímačem včetně rámečku ELKO	5703466209257

DŮLEŽITÉ: Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.