




DEVIfoil™ Mirror

Účinný systém, který zabrání zamlžení zrcadel.

Instalace je rychlá a snadná díky samolepicí straně topné fólie, která se nalepí na zadní stranu zrcadla.

Nízká spotřeba energie a automatická aktivace zapnutím osvětlení.

Výhody:

- Rychlá a snadná instalace
- Nízká spotřeba energie
- Automatická aktivace

Shoda s normami:

- Schváleno SGS podle evropské normy BS EN 60335-1:2002+*Dodatky 1 až 6 a BS EN 60335-2-30:2003+*Dodatky 1 a 2.

Typ	Hodnota
Pracovní napětí	230 V
Výkon	200 W/m ²
Max. teplota okolí	80 °C
Třída krytí	44
Třída ochrany	Třída II – ☐

Typy

Obj. č.	Typ	Rozměry	Výkon	Kód EAN
62000000	DEVIfoil™ Mirror 17.5	274 mm x 358 mm	17,5 W	5703466180686
62000001	DEVIfoil™ Mirror 40	410 mm x 524 mm	40,0 W	5703466180693
62000002	DEVIfoil™ Mirror 70	708 mm x 524 mm	70,0 W	5703466180709