

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер):
Теплообмінники торговельних марок Danfoss та Sondex моделей: (ідентифікація згідно додатку до декларації)

(повна назва продукції та код УКТ ЗЕД)

2. Найменування та адреса виробника або уповноваженого представника(в разі потреби):
ТОВ з П "Данфосс ТОВ" Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15/6 (уповноважений представник виробника Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія)

(повне найменування виробника або його уповноваженого представника місцезнаходження, адреса)

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника:

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія

Потужності виробництва згідно додатку до декларації

(повне найменування виробника, адреса)

4. Об'єкт декларації (ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання):

Теплообмінники торговельних марок Danfoss та Sondex моделей: (ідентифікація згідно додатку до декларації)

код УКТ ЗЕД – 8419

(опис обладнання що працює під тиском)

модуль В+D.

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту:

ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском (затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27)

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 13445-5:2015

7. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу-типу виробництва, сертифікат експертизи типу-типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби):

Зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ЄВРО-ТИСК» м. Харків,

вул.Пушкінська, 32, корп.3 т.(057)706-46-30, (реєстраційний номер призначення № UA.TR.089

атестат акредитації №10146 від 26.10.2020 р.) Видані сертифікати:

№UA.TR.089.1207.03-21, UA.TR.089.0330.05-23

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з П "Данфосс ТОВ"

МП

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

Додаток до декларації

Теплообмінники торговельних марок Danfoss та Sondex, моделей:

S1*** - S315***, Dn 32-500, Pn 10-25;
SF11*** - SF230***, Dn 25-400, Pn 10-16;
SW19*** - SW202***, Dn 65-500, Pn 16-25;
SPS22 - SPS1203, Dn 25-300, Pn 25-40;
SC85, Dn 200-400, Pn 6-10;
SWC136, Dn 300-800, Pn 6-10;
SEC174, Dn 150-600, Pn 6-10;
SonSPV250 - SonSPV1500, Dn 25-300, Pn 10-25;
SB300-1200, Dn 50-1000, Pn 25;
XB05*** - XB71***, Dn 20-100, Pn 6-25;
SL14*** - SL333***, Dn 20-300, Pn 10-40;
SLS14 - SLS140, Dn 20-65, Pn 10-30.

(де *** - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Потужності виробництва:

Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430, Данія;
Danfoss District Heating SRL, Sos. Oltenitei 208, Popesti-Leordeni, 077160, Judetul Ilfov, Румунія;
Danfoss Poland Sp. z o.o., Ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Польща;
Danfoss Trata d.o.o., District Energy Devision, Korenova cesta 5, SI-1241 Kamnik, Словенія;
Danfoss Trata d.o.o., Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Словенія;
Danfoss Redan A/S, Omega 7, Søften, 8382, Hinnerup, Данія;
Sondex A/S, Ravnhavevej 6-8, 6070 Christiansfeld, Denmark, Данія;
Gemina Termix A/S, Navervej 15-17, DK-7451 Sunds, Данія;
Danfoss (Hangzhou) Plate Heat Exchanger Company - HAIYAN Branch, No. 339, Xinqiao Road (N), CN-314300, Haiyan County, Zhejiang, Китай;
DANFOSS (HANGZHOU) PLATE HEAT EXCHANGER CO., LTD, #289-1, 12th Street, Baiyang Community, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang (310018), Китай;
Danfoss Micro Channel Heat Exchanger (Jiaxing) Co., Ltd, Non EDI, 8 San De Lan Road (314300), Haiyan, Китай;

Підписано від імені та за дорученням

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

МП

м. Київ 10.01.2023р.

(дата видання)



А.В. Берестян

(ініціали та прізвище)

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

м. Київ, вул. Вікентія Хойки 15/15/6, 04080 | Тел: +38 044 461 87 00 | Факс: +38 044 461 87 07