

Danfoss Link™ HR & PR (verborgen relais & stekkerrelais)

Toepassing



Het verborgen relais Danfoss Link™ HR en het stekkerrelais Danfoss Link™ PR zijn voorzieningen voor het handmatig of volgens schema in- en uitschakelen van verwarmingselementen of andere elektrische apparatuur. De relais maken deel uit van het Danfoss Link™-systeem dat gebruikt wordt voor het draadloos verbinden en regelen van verwarmingsinstallaties in woonhuizen en licht commerciële gebouwen.

De Danfoss Link™ HR wordt gevoed met 230 V~ en moet volgens de voorschriften worden geïnstalleerd in een wandinbouwdoos of in een opbouwdoos. Het stekkerrelais, de Danfoss Link™ PR, wordt gevoed met 230 V~ en moet worden geïnstalleerd in een beschikbaar stopcontact.

Bestelinformatie

| Product | Bestelcode |
|-----------------------------------|------------|
| Stekkerrelais Danfoss Link™ PR | 014G0270 |
| Verborgen relais Danfoss Link™ HR | 014G0271 |

Technische gegevens

| Danfoss Link™ HR | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Bedrijfsspanning | 180-250 V AC, 50 Hz |
| Energieverbruik in standby | < 1 W |
| Belasting | 2300 W, 460 VA 600 W |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +35 °C |
| Microzekering | T 10 A H |
| Transmissiefrequentie | 868,42 MHz |
| Transmissiebereik in gewone gebouwen | Tot 30 m |
| Transmissievermogen | Max. 1 mW |
| Relaisschakeling | Eenpolig |
| IP-klasse | 20 |
| Afmetingen (H/B/D) | 51 mm × 51 mm × 30 mm |

Danfoss Link™ PR

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bedrijfsspanning | 230 V AC, 50 Hz |
| Energieverbruik in standby | < 1 W |
| Belasting | 2300 W, 460 VA 600 W |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +35 °C |
| Transmissiefrequentie | 868,42 MHz |
| Transmissiebereik in gewone gebouwen | Tot 30 m |
| Transmissievermogen | Max. 1 mW |
| Relaisschakeling | Eenpolig |
| IP-klasse | 20 |
| Afmetingen (H/B/D) | 106 mm × 59 mm × 75 mm |

Danfoss B.V.
Groep Klimaatregeltechniek
Adm. Lucashof 3
3115 HM Schiedam
Postbus 218, 3100 AE Schiedam
Tel.: 010-249 2110
Fax: 010-249 2111
Email: klimaatregeling@danfoss.nl

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.