DEVIflex™ 18T (DTIP)

DEVIflex™ 18T, zorlu IEC 60800:2009 standardının M2 gerekliliklerine uygun, yüksek performanslı, esnek bir elektrikli ısıtma kablosudur.

Yuvarlak profili çok çeşitli iç mekan zemin yapısı uygulamalarında monte edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca ısıtma kablosunun yanlışlıkla kanala monte edilmesini önlemek için kolayca görülebilen yuvarlak bir soğuk uca sahiptir.

DEVIflex™, sert bir kırmızı PVC dış kılıfa sahip tam blendajlı, çift iletkenli bir kablodur. Yüksek kaliteli malzemeler ve dayanıklı bir tasarıma sahip tüm DEVIflex™ kablolarını benzeri olmayan 20 yıllık DEVIwarranty™ garantimizle sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Avantajları:

- Kolay montaj
- Esnek kablo
- Güvenli ve sağlam
- Uzun kullanım ömrü
- 20 yıllık DEVIwarranty™ garantisi

Standart uygunluğu:

- DEVIflex™, IEC60800:2009 standardına uygundur
- SEMKO tarafından üçüncü taraf

Tip	Değer
Çalışma gerilimi	220V - 240V
Yapı	Yuvarlak, blendajlı çift iletken, bir soğuk uç
Çıkış	18 W/m
Maks. ortam sıcaklığı	65°C
Kablo boyutları	Ø 6,9 mm
Bozulma dayanımı	1500 N
Çekme dayanımı	500 N
İletken izolasyonu	PEX
Dış kılıf	PVC
Blendaj	%100 kapsama; alüminyum folyo; 0,5 mm^2 kalaylanmış bakır boşalım kablosu
Soğuk uç	2,3 m DTCL, topraklı
Min. montaj sıcaklığı	-5°C
Min. bükme yarı çapı	6 x kablo çapı (Ø)

Tip

Parça no.	Efektif @ 230V~	Kablo uzunluğu	Direnç	Soğuk uç	EAN no.
140F1235	130W	7 m	410,3 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223710
140F1236	180W	10 m	294,0 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223727
140F1400	230W	13 m	230,4 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466226278
140F1237	270W	15 m	195,0 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223734
140F1401	310W	18 m	171,2 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466226285
140F1238	395W	22 m	134,2 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223741
140F1239	535W	29 m	98,6 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223758
140F1240	615W	34 m	86,4 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223765
140F1241	680W	37 m	77,7 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223772
140F1242	820W	44 m	64,7 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223789
140F1243	935W	52 m	56,7 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223796
140F1410	1005W	54 m	52,7 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466227992
140F1244	1075W	59 m	49,3 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223802
140F1245	1220W	68 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223819
140F1246	1340W	74 m	39,5 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223826
140F1247	1485W	82 m	35,6 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223833
140F1248	1625W	90 m	32,6 Ohm	3 x 1,5 mm^2	5703466223840
140F1249	1880W	105 m	28,1 Ohm	3 x 2,5 mm^2	5703466223857
140F1250	2135W	118 m	24,8 Ohm	3 x 2,5 mm^2	5703466223864
140F1251	2420W	131 m	21,9 Ohm	3 x 2,5 mm^2	5703466223871
140F1252	2775W	155 m	19,1 Ohm	3 x 2,5 mm^2	5703466223888
140F1402	3050W	170 m	17,3 Ohm	3 x 2,5 mm^2	5703466226292

Produced by Danfoss © 08/2013