

Katalógový list


Pripojovacia armatúra kompaktných radiátorov typ RLV-KS, tvar H

- pre dvojrúrkové systémy
- uzatvárateľné

Použitie



Priama armatúra RLV-KS
vonkajší radiátorový prípoj G $\frac{1}{2}$ a G $\frac{3}{4}$ A



Rohová armatúra RLV-KS
vonkajší radiátorový prípoj G $\frac{1}{2}$ a G $\frac{3}{4}$ A

Pomocou pripojovacej armatúry typu RLV-KS s usporiadaním do H možno individuálne uzatvárať každý kompaktný radiátor s rozstupom stredov pripojovacích hrdiel 50 mm, napr. spravidla na jeho jednoduchú údržbu bez ovplyvňovania ostatných prvkov zariadenia.


Pripojovacia armatúra typu RLV-KS je poniklovaná a je k dispozícii v priamom a rohovom vyhotovení. Formu H možno použiť priamo pre kompaktné radiátory s vonkajším závitom G $\frac{3}{4}$ A. So samots-

niacim adaptérom možno pripojovacia armatúra použiť aj pre kompaktné radiátory s vnútorným závitom G $\frac{1}{2}$.

Rúrky z medi, mäkkej ocele, umelej hmoty (PEX) a zliatin hliníka (Alupex) sa pripájajú zvernými spojkami Danfoss. Pozri samostatný katalóg.

Na zabránenie vytvárania vodného kameňa a korózie by malo obvyčajne zloženie vykurovacej vody zodpovedať smernici VDI 2035.

Systém



Objednávanie a údaje


Typ	Vyhotove- nie	Prípoj		Max. prevádz. tlak	Skúšob. tlak	Max. teplota vody	k _{vs}	Objedn. číslo
		Radiá- tor	Zaria- denie					
RLV-KS	Rohový	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	10 bar	16 bar	120 °C	1,3 m ³ /h	003L0222
	Priamy							003L0220
	Rohový	G $\frac{3}{4}$ A	G $\frac{3}{4}$					003L0223
	Priamy							003L0221

Príslušenstvo

Výrobok		Objedn. číslo
Samotesniaca pripojovacia vsuvka ¹⁾ pre kompaktné vykurovacie telesá s vnútorným závitom G1/2		003L0297

¹⁾ Dodávka v baleniach á 20 kusov

Konštrukcia







1. Kompaktný radiátor
2. Integrovaný ventil
3. Samotesniaci adaptér
4. Uzáver

Materiály dielov v styku s vodou

Teleso ventilu a ostatné kovové diely	MS 58
O-kružky	EPDM

Rozmery



Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Tyka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a logo Danfoss sú obchodnými značkami podniku Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.