ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss Sensing Solutions

Helposti valittavat tuotteet vesipumppusovelluksiin

Sinä tunnet vesipumppusi. Me osaamme käsitellä painetta.

sensors.danfoss.com

ENGINEERING TOMORROW

Laaja valikoima tuotteita vesisovelluksille

Paineanturit

DST P140

DST P300

MBS 1700

MBS 3000

DST P401

MBS 4010

Käyttökohde	Vedenjakelu					Jäteveden-käsittely
Väliaine	Neutraali väliaine				Erittäin syövyttävä aine	Epäpuhtauksia sisältävä aine
Suurin mittausalue [bar]	0-40	0-600	0-25	0-600	0-100	0-25
Suurin mittausalue [psi]	0-300	0-9000	0-360	0-9000	0-1450	0-360
Lähtösignaali	4-20 mA	4-20 mA Absoluuttinen jännite	4-20 mA	4-20 mA Absoluuttinen jännite	4-20 mA	4-20 mA
Kotelon IP	IP67	IP65, IP67	IP65	IP65, IP67	IP65	IP65, IP67
Kastuvien osien materiaali	AISI 304L, AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	Titaani, luokka 2	AISI 316L
Kotelon materiaali	AISI 304L PA 6.6	AISI 316L PA 6.6	AISI 316L PA 6.6	AISI 316L PA 6.6	Titaani, luokka 2 PA 6.6	AISI 316L PA 6.6
UL Hazloc -hyväksytty	Luokka 1, Div. 2	Luokka 1, Div. 2	-	Luokka 1, Div. 2	-	Luokka 1, Div. 2
NSF 61 -hyväksytty	Kyllä	Kyllä	-	-	-	-
Digitaalinen valmius	Kyllä	Kyllä	-	-	-	-

Painekytkin

KP/KPI

Asetusalue [bar]	-0,2–28
Asetusalue [psi]	-2,9–406
Kontaktijärjestelmä	SPDT
Sähköluokitus AC-3	16/6 A, 400 V
Sähköluokitus AC-15	10/4 A, 400 V
Ero	Säädettävä
Kotelon IP	IP30, IP44, IP55

Sinä tunnet vesipumppusi
Me osaamme käsitellä painetta

Maailmanlaajuinen ja paikallinen kumppanisi vesipumppusovelluksissa.
sensors.danfoss.com

Danfoss Oy · Teollisuustuotteet
Puh.: 0753 251 100 · asiakaspalvelu.fi@danfoss.com · sensors.danfoss.com

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

AD269735152805fi-FI0102

© Copyright Danfoss | 2021.10