

Vervangen van bestaande thermostaat

Veel bestaande thermostaten worden niet efficiënt gebruikt omdat de handleiding zoek is of het apparaat gebruiksonvriendelijk is. Reden genoeg om te kiezen voor meer eenvoud, energiebesparing en design.

Waarom de oude thermostaat vervangen:

- Eenvoudige en intuïtieve touchscreen bediening
- Strak, stijlvol design en past in 90% van de bestaande inbouwramen
- Slimme energiebesparende functies verlagen de energiekosten



Complete sets

Voor optimaal installatie- en bestelgemak heeft Danfoss complete setverpakkingen. De installatie van de set is erg eenvoudig; mat op de (bestaande) vloer plakken, tegellijm of egaline aanbrengen, tegels leggen... en klaar! De Danfoss vloerverwarmingssets zijn leverbaar in oppervlaktes van 1 tot en met 10 m².

Voor eventuele uitbreiding van de vloerverwarmingssets zijn er losse vloerverwarmingsmatten beschikbaar (max. 24 m²).



Geen uitleg nodig met Danfoss elektrische vloerverwarming

Danfoss NV/SA
Climate Solutions Segment • danfoss.be • +32 2 588 99 99
E-mail: cs@danfoss.be

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en alle Danfoss-logotypes zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

Danfoss ECtemp Touch

Elektrische vloerverwarming? Kies voor strak design en snel programmeren

Tot
12%
extra besparing
dankzij slimme
functies.



Complete set of losse thermostaat?

Complete sets

		inclusief Franstalige thermostaat	inclusief Nederlandstalige thermostaat
ECmat 150 + ECtemp Touch	1 m ²	088L5315	088L5555
ECmat 150 + ECtemp Touch	1,5 m ²	088L5320	088L5560
ECmat 150 + ECtemp Touch	2 m ²	088L5325	088L5500
ECmat 150 + ECtemp Touch	2,5 m ²	088L5330	088L5505
ECmat 150 + ECtemp Touch	3 m ²	088L5335	088L5510
ECmat 150 + ECtemp Touch	3,5 m ²	088L5340	088L5515
ECmat 150 + ECtemp Touch	4 m ²	088L5345	088L5520
ECmat 150 + ECtemp Touch	5 m ²	088L5350	088L5525
ECmat 150 + ECtemp Touch	6 m ²	088L5355	088L5530
ECmat 150 + ECtemp Touch	7 m ²	088L5360	088L5535
ECmat 150 + ECtemp Touch	8 m ²	088L5365	088L5540
ECmat 150 + ECtemp Touch	9 m ²	088L5370	088L5545
ECmat 150 + ECtemp Touch	10 m ²	088L5375	088L5550

Losse thermostaat



ECtemp Touch	RAL 9016	088L0122 (Fr)
ECtemp Touch	RAL 9016	088L0128 (NI)

Losse vloerverwarmingsmat



ECmat 150	0,5 m ²	088L0200
ECmat 150	1 m ²	088L0201
ECmat 150	1,5 m ²	088L0202
ECmat 150	2 m ²	088L0203
ECmat 150	2,5 m ²	088L0204
ECmat 150	3 m ²	088L0205
ECmat 150	3,5 m ²	088L0206
ECmat 150	4 m ²	088L0207
ECmat 150	5 m ²	088L0208
ECmat 150	6 m ²	088L0209
ECmat 150	7 m ²	088L0210
ECmat 150	8 m ²	088L0211
ECmat 150	9 m ²	088L0212
ECmat 150	10 m ²	088L0213
ECmat 150	12 m ²	088L0214

5
jaar garantie.
Niet alleen een
winnaar op uitstraling,
maar ook op garantie
en service.



Eenvoud om van te genieten

De ECtemp Touch is ontworpen met als doel gebruikers ultiem design, comfort en eenvoud te bieden.

Deze eenvoudig te programmeren thermostaat biedt twee programmeerbare comfortperiodes per dag. Met de slimme 'kopieer tijd' functie kunt u een tijdschema kopiëren naar een andere dag van de week. Of stel eenvoudig een tijdprogramma in voor elke dag. Danfoss ECtemp Touch is ontworpen om zo efficiënt mogelijk het gewenste comfort te bereiken, precies wanneer u het nodig hebt.

Slimme functies verbeteren efficiëntie

Danfoss ECtemp Touch

Elektrische vloerverwarming verbruikt gemiddeld 150 Watt per m² en wordt meestal slechts een paar uur per dag gebruikt. Om deze reden is elektrische vloerverwarming een energie-efficiënte manier om je badkamer te verwarmen zonder de gehele cv-installatie op te stoken. Om zowel comfort als energiebesparing te verhogen, heeft de Danfoss ECtemp Touch een aantal geavanceerde energiebesparende functies:



- Open raam detectie schakelt de vloerverwarming automatisch uit
- De nieuwste generatie zelflerende timer, optimaliseert zowel begin- als eindtijd van de comfortperiode
- Uitlezen energieverbruik: bewustzijn is de sleutel tot maximale besparing



De combinatie van deze slimme functies leidt tot een extra besparing **tot 12%** ten opzichte van andere verkrijgbare thermostaten in de markt.

