



DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ Touch er en intuitiv, programmerbar timer-termostat til brug ved styring af elektriske gulvvarmeelementer. Termostaten er kun beregnet til fast installation, og takket være den specialudviklede todelt konstruktion passer den til et bredt udvalg af rammer og følere.

Det er hurtigt og intuitivt at opsætte **DEVIreg™ Touch** ved hjælp af den indbyggede guide. Den har et energibesparende program, inklusive en optimal start-/slutstyring, der sikrer den ønskede temperatur på det rigtige tidspunkt og derved reducerer varmeudgifterne.

Fordele:

- Stor 2-tommers berøringfølsom skærm
- Indbygget opsætningsvejledning
- Nemme og intuitive funktioner
- Adaptiv PWM-funktion
- Passer til mange enkelt- og dobbeltrammer
- Passer til mange NTC-følere fra andre producenter
- Valgfri kodeopsætning
- Nem fejlfinding online

Overholdelse af standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Godkendelser:




Type	Værdi
Driftsspænding	220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Energiforbrug ved standby	maks. 0,40 W
Relæ:	
Ohmsk belastning	16 A / 3680 W @ 230 V
Induktiv belastning	Cos Φ = 0,3 maks. 1 A
Følerenhed	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m (standard), NTC 6,8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C NTC 12 kΩ @ 25 °C NTC 33 kΩ @ 25 °C NTC 47 kΩ @ 25 °C
Regulering	PWM – impulsbreddemodulering
Omgivelsestemperatur	0 °C til 30 °C
Frostsikring	5 °C til 9 °C (standard 5 °C)
Gulvtemperaturbegrænsninger	Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C)
Temperaturområde	5 °C til 35 °C (rum) 5 °C til 45 °C (gulv)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +65 °C
Maks. kabelspecifikation	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Temperatur for kugletrykstest	75 °C
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Regulator type	1 C
Softwareklasse	A
IP-klasse	21
Beskyttelsesklasse	Klasse II – <input type="checkbox"/>
Dimension (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22 mm)
Vægt	115 g

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produkt navn	Farve	Type	Rabatkode
140F1064	5703466215135	72 24 215 603	DEVIreg™ Touch	Pure white, RAL 9010	Designramme	26
140F1065	5703466215142	72 24 215 616	DEVIreg™ Touch	Pure white, RAL 9010	Uden ramme	26
140F1069	5703466225608	72 24 215 645	DEVIreg™ Touch	Pure black, RAL 9005	Designramme	26
140F1071	5703466225615	72 24 215 638	DEVIreg™ Touch	Polar white, RAL 9016	Designramme	26

Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produkt navn	Farve	Rabatkode
140F1067	5703466221983	72 24 215 632	Ramme til DEVIreg™ Touch/Smart	Pure white, RAL 9010	26



Polar White



Pure Black



Pure White