

Технічний опис

Терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT

Опис



Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT
088U2125



Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT
088U2128

Терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT завдяки мінімалістському дизайну гармонійно вписується в будь-який інтер'єр і майже непомітний, коли його дисплей не активний. Для живлення терморегулятора використовується технологія Power line communication (PLC) — зв'язок по лініях електромережі, що значно спрощує його монтаж.

Термостат Icon2™ / 24V RT сумісний як з Icon™ 24V Master Controller, так і з Icon2™ Main Controller. Будь ласка, майте на увазі, що функція оновлення FW доступна лише в поєднанні з Icon2™ Main Controller.

Функціональні особливості терморегуляторів Danfoss Icon2™ / 24V RT:

- Сенсорний інтерфейс
- Датчик підлоги (додаткове приладдя)
- Стійкий до ультрафіолету пластик, не жовтіє з часом
- Діапазон настройки температури з можливістю обмеження (від 4 °C до 35 °C)
- Можливість відключення режиму охолодження для конкретного приміщення
- Можливість керування двома різними опалювальними приладами (наприклад, радіатори опалення і тепла підлога в одному приміщенні)


Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Виріб	Код
Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT, 24 В, сенсорний, вбудований, 80x80	088U2125
Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT, 24 В, сенсорний, вбудований, 86x86	088U2126
Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT, 24 В, сенсорний, вбудований, СН, 88x88	088U2127
Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT, 24 В, сенсорний, накладний, 86x86	088U2128


Додаткове приладдя

Опис	Код
Датчик підлоги Danfoss Icon™ для 24 В і 230 В	088U1110


Технічні характеристики

Призначення	Кімнатний терморегулятор для регулювання температури всередині приміщень
Температура навколишнього середовища, постійне використання	Від 0 °C до + 40 °C
Герметизація (клас захисту IP)	IP 21
Напруга живлення	24 В постійного струму
Заявлена відповідність директивам	EMC, RoHS, WEEE
Клас захисту	Клас III
Тип	Електронний терморегулятор з сенсорним інтерфейсом користувача
Інтерфейс користувача	Ємнісний сенсорний дисплей з наскрізним підсвічуванням
Тип дисплея	Гібридний: одиночні червоні світлодіоди і сегменти
Функції дисплея	Вимикається через 10 сек. за відсутності дотиків
Температура навколишнього середовища під час зберігання	Від -20 °C до 65 °C
Тип контролера	Широтно-імпульсна модуляція з регулюванням
Споживання енергії	0,2 Вт
Датчик підлоги (опційно, 088U1110)	NTC 47 кОм / 25 °C, 3 м
Матеріал корпусу	Білі деталі: PC ASA Сірі деталі: PC, 10% скло
Клас ErP	 (2%)
Колір	Білий RAL9010 / Темно-сірий RAL7024
Colour	White RAL9010 / Dark Grey RAL7024


Розміри




Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT 088U2125



Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT 088U2126



Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT 088U2127



Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon2™ / 24V RT 088U2128

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»

Climate Solutions • danfoss.ua • +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України) • uacs@danfoss.com

Будь-яка інформація, зокрема, з-поміж іншого, інформація щодо вибору продукції, її застосування чи використання, дизайну, ваги, розмірів, ємності продукції чи будь-які інші технічні дані, наведені в посібниках до продукції, описах у каталогах, рекламних брошурах тощо, а також незалежно від того, в якій формі ця інформація було надано, письмовій, усній, електронній, в інтернеті чи шляхом завантаження, вважатиметься інформативною та буде зобов'язувальною лише та в тій мірі, в якій це чітко було зазначено в цій пропозиції чи підтвердженні замовлення. Danfoss не бере на себе жодної відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах, відео та інших матеріалах. Danfoss залишає за собою право вносити зміни в продукцію без попередження. Це також стосується замовленої, але не доставленої продукції, за умови, що такі зміни можуть бути внесені без змінення форми, придатності чи функціонування продукції. Усі торгові марки, наведені в цьому матеріалі, є власністю Danfoss A/S або компанії групи Danfoss. Danfoss і логотип Danfoss є торговими марками Danfoss A/S. Усі права захищено.