

Datablad

Danfoss Ally™ Power Module 24V

Toepassing



De Danfoss Ally™ Power Module 24V is een accessoire dat de elektronische radiatorthermostaat aansluit op een bestaand voedingsysteem in het gebouw en het apparaat in staat stelt om zonder batterijen te werken. De stroom moet worden geleverd door een 24V-voeding van een veilige bron met een klasse II-isolatie-niveau (voeding met ingebouwd dubbel of versterkt isolatie-niveau tussen de voedingsspanning en veilige spanning).

Danfoss Ally™ Power Module 24V kan worden gebruikt met zowel Danfoss Ally™ elektronische radiatorthermostaten als Danfoss Eco™, en in combinatie met de Danfoss Ally™ Protect RA voor elektronische radiatorthermostaten.

De Danfoss Ally™ Power Module 24V heeft geen invloed op de efficiëntie van de elektronische radiatorthermostaten van Danfoss.


Veiligheidsmaatregelen

De Danfoss Ally™ Power Module 24V is uitsluitend ontworpen voor gebruik met elektronische radiatorthermostaten van Danfoss.




Bestelinformatie

Product	Taal	Bestelnr.
Danfoss Ally™ Power Module 24V	EN, DE, DK, FR, IT, PL, CZ, UA, SE, NL, ES	014G0201


Eenvoudige installatie



Technische specificaties

Danfoss Ally™ Power Module 24V:	
Voeding	Ingang: 24 V~ of 24 V --- SELV +/-25%
	Uitgang: 3 V --- -5%/+25%
Voedingskabel	2 m 0,75 mm ² H05VVH2-F
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C
Temperatuurbereik bij vervoer	-20 tot 65 °C
Veiligheidsklasse	Type 1
Verontreinigingsgraad 2	PD2
Overspanningscategorie I	OVI 1,5 kV
Kleur	RAL 9016
Gewicht	100 g
IP-klasse	20 (niet gebruiken in gevaarlijke installaties of op plaatsen waar er blootstelling aan water is)
Goedkeuringen, markeringen enz.	  

Afmetingen



Danfoss B.V.

Climate Solutions • danfoss.nl • +31 10 80 82 222 • cs@danfoss.nl

Alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de keuze van het product, de toepassing of het gebruik ervan, het productontwerp, het gewicht, de afmetingen, de capaciteit of andere technische gegevens in handleidingen, catalogi, beschrijvingen, advertenties, enz., en ongeacht of die schriftelijk, mondeling, elektronisch, online of via downloaden is verkregen, wordt geacht informatief te zijn, en is uitsluitend bindend indien en voor zover hiernaar expliciet wordt verwezen in een offerte of opdrachtbevestiging. Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke fouten in catalogi, brochures, video's en andere materialen.

Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde maar nog niet geleverde producten, op voorwaarde dat zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder de (pas)vorm of functie van het product wezenlijk aan te tasten.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van Danfoss A/S of bedrijven van de Danfoss groep. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.