

Adatlap

Danfoss Icon™ vezeték nélküli helyiségtermostát

Leírás



A Danfoss Icon™ vezeték nélküli termostát elhelyezését nem korlátozzák a falban futó vezetékek. A minimalista kialakítású termostát elsötétül és beleolvad a környezetébe, amikor a kijelző nem aktív.


A Danfoss Icon™ vezeték nélküli termostát a következő funkciókat kínálja:

- Érintőképernyős kezelőfelület
- Infravörös padlóérzékelő (csak az IR-változatban)
- UV-álló, nem sárguló műanyag
- Hőmérséklet-korlátozás (5 °C és 35 °C között)
- A hűtés kiválasztásának törlése konkrét helyiségek esetén
- Kettős hőleadás (pl. radiátor és padlófűtés egyazon helyiségben)


Rendelési információk

Termék	Kódszám
Danfoss Icon™ helyiségtermostát, vezeték nélküli falsíki kijelző	088U1081
Danfoss Icon™ helyiségtermostát, vezeték nélküli infravörös falsíki	088U1082

Műszaki adatok

A vezérlő rendeltetése	Helyiségtermosztát a helyiség-hőmérséklet szabályozásához
Környezeti hőmérséklet-tartomány, folyamatos használat	0 °C és 40 °C
Frekvencia	868,4–869,85 MHz
Átviteli teljesítmény	< 2,5 mW
Tokozás (IP-osztály)	IP 21
Tápfeszültség	2 db 1,5 V-os AA-alkálielem
Megfelelőség a következő irányelvek alapján	RED, RoHS, WEEE
Védettségi besorolás	III. osztály
Típus	Elektronikus termosztát érintőképernyős felhasználói felülettel
Felhasználói felület	Átlátszó kapacitív érintőkijelző
Kijelző típusa	Hibrid: egyszerű piros LED-ek és saját szegmens
Kijelző jellemzői	Ha nincs művelet, 10 mp után kikapcsol
Tárolási környezeti hőmérséklet	-20 °C és +65 °C
Vezérlő típusa	Állítható impulzusszélesség-moduláció
Burkolat anyaga	Fehér részek: PC ASA Szürke részek: PC, 10% üveg
ErP-besorolás	 (2%)
Teljesített előírások	CE, RoHS, WEEE
Szín	Fehér RAL9010/sötétszürke RAL7024
Elem élettartama	2 év
Átviteli távolság	30 méterig

Rajzok



Danfoss Icon™ vezeték nélküli helyiségtermosztát

Danfoss Kft • Váci út 91 • H-1139 Budapest • Magyarország
 Danfoss Fűtés • heating.danfoss.hu • +36 (1) 450 2531 • E-mail: danfoss.hu@danfoss.com
 Cégjegyzékszám: 01-09-362512 • Adószám: 10949339-2-41 • EU Adószám: HU10949339 • Statisztikai számjel: 10949339466911301

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.