

数据表

ECflex™ 20T (EFTCP)

应用

ECflex™ 20T 是一款高性能的多用途加热电缆，符合 IEC 60800:2009 这一严格标准的 M2 要求。

由于其具有圆形外观，因此可在许多的室内地面构造中轻松安装。此外，它还配有辨识度很高的圆形冷线，可避免将加热电缆意外安装在导管内。

ECflex™ 是一种全屏蔽式双芯电缆，带有坚固的红色 PVC 外部护套。所有的 ECflex™ 电缆均可享受到我们独家提供的 20 年 Danfoss warranty™ 质保期，这一切得益于我们的优质材料与坚固的结构。



优势

- 易于安装
- 多用途电缆
- 安全坚固
- 使用寿命长
- 20 年 Danfoss warranty™ 质保期

符合标准

- ECflex™ 符合 IEC60800:2009 标准要求。
- 由 SEMKO 进行第三方认证



技术参数

型号	值
工作电压	220V - 240V
结构	带有屏蔽的圆形双芯电缆，配备一根冷线
输出功率	20 W/m
最高环境温度	65° C
电缆尺寸	Ø 6.9 mm
变形强度	1500N
拉力强度	500N
导体绝缘	PEX
外部护套	PVC
屏蔽	100% 覆盖： 铝箔； 0.5 mm ² 镀锡铜导线
冷线	2.3 m DTCL， 接地
最低安装温度	-5° C
最小弯曲半径	6 x 电缆直径 (Ø)

类型

项目号	230V [~] 下的发热功率	电缆长度	电阻	冷线	EAN no.
088L6055	140W	7 m	377,9 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224663
088L6056	195W	10 m	271,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224670
088L6057	330W	17 m	160,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224687
088L6058	415W	21 m	127,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224694
088L6059	555W	28 m	95,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224700
088L6060	650W	32 m	81,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224717
088L6061	700W	36 m	75,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224724
088L6062	835W	43 m	63,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224731
088L6063	970W	50 m	54,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224748
088L6064	1130W	56 m	46,8 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224755
088L6065	1275W	65 m	41,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224762
088L6066	1415W	70 m	37,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224779
088L6067	1565W	78 m	33,8 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224786
088L6068	1700W	86 m	31,1 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224793
088L6069	1975W	100 m	26,8 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224809
088L6070	2250W	112 m	23,5 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224816
088L6071	2530W	125 m	20,9 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224823
088L6072	2905W	148 m	18,2 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224830

丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司

地址：上海市宜山路900号科技大
 楼C座20层
 邮编：200233
 电话：+86 21 61513000
 传真：+86 21 61513100

北京办事处
 地址：北京市朝阳区工体北路甲2
 号盈科中心A栋20层
 邮编：100027
 电话：+86 10 85352588
 传真：+86 10 85352599

天津办事处
 地址：天津市南开区南京路358号
 今晚大厦10层
 邮编：300100
 电话：+86 22 27505888
 传真：+86 22 27505999

Danfoss公司对样本、小册子和其他印刷资料里可能出现的错误不负任何责任。恕Danfoss公司有权改变其中产品而不事先通知。这同样适用于已经订了货的产品，只要 该变更不会造成已商定的必要的技术规格的改变。
 本材料中所有的商标为相关公司的财产。Danfoss和Danfoss的标志是Danfoss公司A/S(丹佛斯总部)的商标。丹佛斯公司保留全部所有权。