

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Comfort controls

Modernizácia s Danfoss X-tra Collection™

Danfoss X-tra Collection™ nie je iba kolekcia ventilov a termostatických hlavíc. Je to spôsob modernizácie každého rebríkového radiátora alebo dizajnového radiátora s estetickým dizajnom.

Prezrite si ponuku X-tra Collection™ a presvedčíte sa, o čo viac získate práve pridaním správnych detailov k správnejmu riešeniu.

X-tra Collection™

A range of designer sensors and valves



VHX-MONO (rohový)
pre štandardné prípoje



VHX-MONO (priamy)
pre štandardné prípoje



VHX-DUO (rohový)
rozstup prípojov 50 mm



VHX-DUO (priamy)
rozstup prípojov 50 mm

Sortiment výrobkov

RAX - Termostatická hlavica

biela RAL 9016	013G6070
čierna RAL 9005	013G6075
leštená oceľ	013G6171
chrómovaná	013G6170
biela - chróm	013G6176



RTX - Obmedzovač teploty spiatocky

biela RAL 9016	013G6090
leštená oceľ	013G6191
chrómovaná	013G6190



VHX-MONO (priamy)

biela RAL 9016	RAX 013G4284	RTX 013G4384
chrómovaná	RAX 013G4282	RTX 013G4382



VHX-MONO (rohový)

biela RAL 9016	RAX 013G4287	RTX 013G4387
chrómovaná	RAX 013G4285	RTX 013G4385



VHX-DUO (priamy)

biela RAL 9016	RAX 013G4278	RTX 013G4378
chrómovaná	RAX 013G4276	RTX 013G4376



VHX-DUO (rohový)

biela RAL 9016	RAX 013G4281	RTX 013G4381
chrómovaná	RAX 013G4279	RTX 013G4379



Príslušenstvo

Tvarovky pre medené potrubie

Cu ½x10mm	013G4192
Cu ½x12mm	013G4193
Cu ½x14mm	013G4194
Cu ½x15mm	013G4195
Cu ½x16mm	013G4196



Sada

prípoj vsuvkou ½"	013G3127
----------------------	----------



Nástenné rozety pre prípoje s rozstupom 50 mm (jednoduchá sada)

biela RAL 9016	013G3128
chrómovaná	013G3129
leštená oceľ	013G3131



Tvarovky pre plastové potrubia PEX a AluPEX

PEX ½x12x1,1mm	013G4197
PEX ½x15x2,5mm	013G4199
PEX ½x16x2mm	013G4198
AluPEX ½x16x2mm	013G4200



Vykurovací prvok a držiak

držiak	013G4166
150 Watt chrómovaný	013G4167
300 Watt chrómovaný	013G4168
600 Watt chrómovaný	013G4169

