

## Nieuwe badkamer of **upgrade**

Danfoss ECtemp Touch is compatibel met 90% van de frames die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Dit geeft u de volledige vrijheid om zowel een nieuw als een bestaand elektrisch vloerverwarmingssysteem te upgraden. De Danfoss ECtemp Touch is ook te gebruiken in combinatie met de oude bestaande vloerverwarmingsmatten en temperatuursensoren van andere merken.



Compatibel met 90% van de frames die momenteel op de markt beschikbaar zijn.

Berker	Busch Jaeger	Gira	Hager	Jung	Merten	Schneider
Modul 2	Reflex SI	E2	Kallysto	A500 1	1-M	Exact Design
Q3	Reflex SI Linear		Kallysto Art1		Atelier-M	Exact Basic White
S2			Kallysto Stil2		M-Plan	Exact Brushed steel
					M-Smart	Exact Glass

## Complete **sets**



Voor optimaal installatie- en bestelgemak heeft Danfoss complete set verpakkingen. De installatie van de set is erg eenvoudig; mat op de (bestaande) vloer plakken, tegellijm of egaline aanbrengen, tegels leggen... en klaar! De Danfoss vloerverwarming sets zijn leverbaar in oppervlakte van 1 tot en met 10 m<sup>2</sup>.



Touchscreen



## Geen uitleg nodig met **Danfoss elektrische vloerverwarming**

[vloerverwarming.danfoss.nl](http://vloerverwarming.danfoss.nl)

Danfoss B.V. Heating Segment • [klimaatregeling.danfoss.nl](http://klimaatregeling.danfoss.nl)  
+31 10 80 82 222 • E-mail: [cs@danfoss.nl](mailto:cs@danfoss.nl)

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en alle Danfoss logo's zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

Danfoss ECtemp Touch

Elektrische vloerverwarming?  
**Kies voor strak design  
en snel programmeren**

Tot  
**12%**  
extra besparing  
dankzij slimme  
functies.



## Complete set of losse thermostaat?

### Complete sets inclusief thermostaat

EFTM 150/1 Touch	1 m <sup>2</sup>	088L5555
EFTM 150/1,5 Touch	1,5 m <sup>2</sup>	088L5560
EFTM 150/2 Touch	2 m <sup>2</sup>	088L5500
EFTM 150/2,5 Touch	2,5 m <sup>2</sup>	088L5505
EFTM 150/3 Touch	3 m <sup>2</sup>	088L5510
EFTM 150/3,5 Touch	3,5 m <sup>2</sup>	088L5515
EFTM 150/4 Touch	4 m <sup>2</sup>	088L5520
EFTM 150/5 Touch	5 m <sup>2</sup>	088L5525
EFTM 150/6 Touch	6 m <sup>2</sup>	088L5530
EFTM 150/7 Touch	7 m <sup>2</sup>	088L5535
EFTM 150/8 Touch	8 m <sup>2</sup>	088L5540
EFTM 150/9 Touch	9 m <sup>2</sup>	088L5545
EFTM 150/10 Touch	10 m <sup>2</sup>	088L5550

### Losse Thermostaat

ECtemp Touch	RAL 9016	088L0128
--------------	----------	----------

## Vervangen van bestaande thermostaat

Veel bestaande thermostaten worden niet efficiënt gebruikt omdat de handleiding kwijt is of het apparaat gebruiksonvriendelijk is. Reden genoeg om te kiezen voor meer eenvoud, energiebesparing en design.

### Waarom de oude thermostaat vervangen:

- Eenvoudige en intuïtieve touchscreen bediening
- Strak, stijlvol design en past in 90% van de bestaande inbouwramen
- Slimme energiebesparende functies verlagen de energiekosten

## Eenvoud om van te genieten

De ECtemp Touch is ontworpen met als doel: gebruikers ultiem design, comfort en eenvoud te bieden.

Deze eenvoudig te programmeren thermostaat biedt twee programmeerbare comfortperiodes per dag. Met de slimme 'kopieer tijd' functie kunt u een tijdschema kopiëren naar een andere dag van de week. Of stel eenvoudig een tijdprogramma in voor elke dag. Danfoss ECtemp Touch is ontworpen om zo efficiënt mogelijk het gewenste comfort te bereiken, precies wanneer u het nodig hebt.



# 5

jaar garantie.

Niet alleen een  
winnaar op uitstraling,  
maar ook op garantie  
en service.

Een altijd passende oplossing voor  
**bestaande** en **nieuwe**  
vloerverwarmingssystemen

## Slimme functies verbeteren efficiëntie

### Danfoss ECtemp Touch

Elektrische vloerverwarming verbruikt gemiddeld 150 Watt per m<sup>2</sup> en wordt meestal slechts een paar uur per dag gebruikt. Om deze reden is elektrische vloerverwarming een energie-efficiënte manier om je badkamer te verwarmen zonder de gehele cv-installatie op te stoken. Om zowel comfort als energiebesparing te verhogen, heeft de Danfoss ECtemp Touch een aantal geavanceerde energiebesparende functies:



- Open raam detectie schakelt de vloerverwarming automatisch uit
- De nieuwste generatie zelflerende timer, optimaliseert zowel begin- als eindtijd van de comfortperiode
- Uitlezen energieverbruik: bewustzijn is de sleutel tot maximale besparing



De combinatie van deze slimme functies leidt tot een extra besparing **tot 12%** ten opzichte van andere verkrijgbare thermostaten in de markt.

