


# Danfoss Ally™

Le nouveau contrôle intelligent de la température ambiante dans le système Smart Home : une flexibilité totale, des options d'intégration étendues, une commande vocale sur demande



**Systèmes de chauffage par radiateurs**



**Système à distance par App**



**Chauffage au sol**



**Danfoss Ally™ thermostat de radiateur électronique**



**Danfoss Zigbee Amplificateur radio**




**Danfoss Ally™ LAN Gateway**  
Système à distance par App



**Danfoss Icon™ 24V MC/OTA Répartiteur de réglage**  
**Danfoss Icon™ Thermostat d'ambiance Zigbee Modul radio**

Type	N° de cde
Danfoss Ally™ LAN Gateway	014G2400
Danfoss Ally™ thermostat de radiateur électronique	014G2420
Danfoss Icon™ 24V MC 10/OTA Répartiteur de réglage, 10 canaux	088U1144
Danfoss Icon™ 24V MC 15/OTA Répartiteur de réglage, 15 canaux	088U1145
Danfoss Zigbee module radio	088U1130
Danfoss Zigbee amplificateur radio	088U1131



## Un système – toutes les possibilités: Danfoss Ally™

Vous souhaitez construire, rénover votre habitation ou simplement contrôler le chauffage de votre résidence secondaire pour une maison de vacances plus respectueuse de l'environnement ? Danfoss Ally™, le nouveau système de régulation pièce par pièce, vous avez la possibilité de contrôler le système de chauffage de votre maison individuelle ou multifamiliale de manière encore plus efficace sur le plan énergétique et d'obtenir une température ambiante optimale.

Grâce à l'application Danfoss Ally™, vous pouvez piloter votre système de chauffage de n'importe où et à n'importe quel moment. L'interface utilisateur de l'application est conçue pour être simple et claire d'utilisation, de sorte que même après une longue période de non-utilisation, vous pouvez facilement accéder à nouveau à toutes les options de réglage.

L'interface Danfoss Ally™ peut être facilement connectée à des assistants vocaux intelligents et peut donc être pilotée vocalement depuis la maison, même sans utiliser l'application. La passerelle Danfoss Ally™ et le thermostat de radiateur Danfoss Ally Funk™ sont certifiés avec le nouveau protocole de communication ZigBee 3.0 pour les réseaux sans fil « domotique ».

En outre, Danfoss propose un système avec une interface d'application ouverte, ce qui donne au client plus de liberté pour choisir d'autres appareils de son système de domotique.

### Fonctions importantes:

- Installation et utilisation faciles grâce au contrôle des applications
- Contrôle avec l'assistant linguistique Amazon Alexa ou Google Assistant
- Interface Public API
- Serveur Cloud avec cryptage AES pour plus de sécurité des données
- Certifié ZigBee 3.0
- Convient à tous les corps de vannes courants
- Durée de vie de la batterie du thermostat >2 ans
- Niveau de bruit du thermostat <30dB(A)
- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie
- Pour les radiateurs et/ou le chauffage au sol avec :
  - jusqu'à 32 Ally™ thermostats de radiateur
- Conforme à la directive européenne « DPEB » sur la performance énergétique des bâtiments

\* OTA = Over The Air (Wireless Firmware Update)