ENGINEERING
TOMORROW

Veri Kılavuzu

Danfoss Icon2™ RT

Açıklama



Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120



Danfoss Icon2™ RT 088U2121



Danfoss Icon2™ Featured RT (IR sensor) 088U2122

Danfoss Icon2™ RT duvarda kablo kısıtlamaları olmadan termostatınızı yerleştirme serbestliği sağlayan bir kablosuz termostat serisidir. Yalnızca 16 mm derinliğe sahip minimalist tasarımıyla gizlenme özelliği, ürüne şıklık katar ve ürünün çevresiyle uyumunu sağlar.

Icon2™ RT, Zigbee 3.0 sertifikalıdır ve uyumlu akıllı ev çözümleriyle entegre edilebilir.

Danfoss Icon™ kablosuz termostatlar aşağıdaki özellikleri sağlar:

- Dokunmatik kullanıcı arayüzü
- Kızılötesi zemin sensörü (yalnızca IR sürümünde)
- Sararmayı azaltmak için UV ışınlarına dayanıklı plastik
- Sıcaklık sınırlandırma (5 °C ile 35 °C arasında)
- Belirli bir oda için soğutma seçimini kaldırma olanağı
- Çift ısı yayıcı (ör. aynı odada radyatör ve döşemeden ısıtma)
- rH ölçümü


Sipariş

Ürün	Kod Numarası
Danfoss Icon2™ Sensör	**088U2120**
Danfoss Icon2™ Oda Termostatı	**088U2121**
Danfoss Icon2™ Özel Oda Termostatı	**088U2122**

Teknik data

Kontrol amaçlı	Oda sıcaklığı kontrolü için oda termostatı
Ortam sıcaklığı aralığı, sürekli kullanım	0 °C ila 40 °C
Frekans	2,4 GHz (Zigbee)
İletim gücü	< 10 mW
Muhafaza (IP Sınıfı)	IP 20
Besleme gerilimi	2 × 1,5 V AAA Alkalin batarya
Aşağıdakilere yönetmeliklere uygunluk beyanı	RED, RoHS, WEEE
Koruma sınıfı	Sınıf III
Tip	Dokunmatik kullanıcı arayüzlü elektronik termostat
Kullanıcı Arayüzü	Kapasitif dokunmatik özelliği ve ekran aydınlatma
Ekran özellikleri	Temas olmadığında 10 saniye içerisinde KAPALI duruma geçer
Ortam sıcaklığı, depolama	–20 °C ila +65 °C
Kapak malzemesi	Beyaz parçalar: PC ASA
Onay	CE, RoHS, WEEE
Renk	Beyaz RAL9016
Pil ömrü	2 yıl
İletim aralığı	Maks. 30 m

Çizimler



Danfoss Icon2™ RT

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd, Şti.
Climate Solutions • danfoss.com.tr • +90 216 900 29 29 • danfoss@danfoss.com.tr

Ürün seçimi, uygulanması veya kullanımı, ürün tasarımı, ağırlık, boyutlar, kapasite veya ürün kılavuzlarındaki diğer teknik veriler, katalog açıklamaları, reklamlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler. yazılı olarak, sözlü olarak, elektronik olarak, çevrimiçi olarak veya indirme yoluyla kullanıma sunulup sunulmadığına bakılmaksızın bilgilendirme amaçlı olarak değerlendirilmelidir ve yalnızca fiyat teklifi veya sipariş onayında açık bir referans verilirse bağlayıcıdır. Danfoss kataloglar, broşürler, videolar ve diğer materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Danfoss, bildirimde bulunmaksızın ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, söz konusu değişikliklerin, ürünün biçimi, uygunluğu veya fonksiyonu üzerinde değişiklik yapılmadan yapılabilmeleri koşuluyla sipariş edilmiş ve teslim edilmemiş ürünler için de geçerlidir.
Bu materyaldeki tüm ticari markalar Danfoss A/S veya Danfoss grup şirketlerine aittir. Danfoss ve Danfoss logosu, Danfoss A/S şirketinin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.