

## DEVIconnecto



DEVIconnecto ist ein Schnell Verbindungssystem in Klemmschneidetechnik für einen einfachen und sicheren Anschluss der DEVI selbstlimitierenden Heizbänder an die Stromversorgung sowie zur Realisierung von T- und X-Abzweigern.  
Passend für DEVIpipelineguard und DEVIhotwatt.

### Vorteile:

- Zeitersparnis
- Einfache Handhabung
- Sichere Verbindung durch die Klemmschneidetechnik





### Zulassungen:



Typ	Wert
Betriebsspannung max.	250 V AC
Max. Stromstärke	16 A
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +85 °C
Schutzart	IP 66

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
19808360	DEVIconnecto B-A	Heizbandanschluss ohne Endabschluss, Abstandhalter	5703466103067
19808361	DEVIconnecto B-C	Heizbandverbindung, Verbindungsmodul für 2 Bänder	5703466103074
19808362	DEVIconnecto B-E	Heizbandendabschluss, Gel-gefüllt	5703466103081
19808363	DEVIconnecto B-S	Heizbandanschluss und Endabschluss-Set inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466103098
19808364	DEVIconnecto B-T-Y	T-Abzweig für 3 Heizbänder und Endabschluss	5703466103104
19808365	DEVIconnecto B-TE2	Y- Abzweig, Anschluss für 2 Heizbänder inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> und 2 Endabschlüsse	5703466103111
19808366	DEVIconnecto B-TE3	Y- Abzweig, Anschluss für 3 Heizbänder, inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> und 3 Endabschlüsse	5703466103128
19808367	DEVIconnecto B-X-X	X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse	5703466103135
19808390	Connecto Halterung	Haltebügel V2A inkl. 5 Stück Kabelbinder	5703466125021

## Auswahlhilfe DEVIconnecto für Heizbänder

Illustration	Name	Beschreibung
	DEVIconnecto B-S	Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
	DEVIconnecto B-C	Heizbandverbindung, Verbindungsmodul für 2 Bänder
	DEVIconnecto B-T-Y	T-Abzweig für 3 Heizbänder und Endabschluss
	DEVIconnecto B-TE2	Y-Abzweig, Anschluss für 2 Heizbänder inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> und 2 Endabschlüsse
	DEVIconnecto B-TE3	Y-Abzweig, Anschluss für 3 Heizbänder, inkl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> und 3 Endabschlüsse
	DEVIconnecto B-X-X	X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse
	DEVIconnecto B-A	Heizbandanschluss ohne Endabschluss, Abstandhalter
	DEVIconnecto B-E	Heizbandendabschluss, Gel-gefüllt

**DEVIconnecto Installationsschritte:**

1. 42 mm vom Außenmantel abisolieren
2. Metallklammer auf das Schutzgeflecht schieben
3. Heizband einstecken
4. Blickdicht zusammenschrauben