ENGINEERING TOMORROW

Datablad

Danfoss Icon2™ RT

Beskrivelse



Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120



Danfoss Icon2™ RT 088U2121



Danfoss Icon2™ Featured RT (IR sensor) 088U2122

Danfoss Icon2™ RT er en serie med trådløse termostater som gir deg friheten til å montere termostaten på veggen uten kabler. Det elegante og minimalistiske designet, med en dybde på kun 16 mm, gjør at enheten passer inn i alle miljøer.

Icon2™ RT er Zigbee 3.0-sertifisert og kan integreres med kompatible smarthjemløsninger.

Danfoss Icon™ trådløse termostater tilbyr følgende funksjoner:

- Berøringsgrensesnitt
- Infrarød gulvsensor (kun på IR-versjon)
- UV-bestandig plast som reduserer gulning
- Temperaturbegrensning (mellom 5 °C og 35 °C)
- Muligheten til å velge bort kjøling for spesifikke rom
- Dobbel varmekilde (f.eks. radiator og gulvvarme i samme rom)
- rH-måling


Bestilling

Produkt	Kodenummer
Danfoss Icon2™ Sensor	**088U2120**
Danfoss Icon2™ Romtermostat	**088U2121**
Danfoss Icon2™ Romtermostat (vist ovenfor)	**088U2122**

Tekniske data

Regulatorens formål	Romtermostat for regulering av romtemperatur
Omgivelsestemperatur, kontinuerlig bruk	0 °C til 40 °C
Frekvens	2,4 GHz (Zigbee)
Sendeeffekt	<10 mW
Kapsling (IP-klasse)	IP 20
Forsyningsspenning	2 x 1,5 V alkaliske AAA-batterier
Samsvar erklært iht. følgende direktiver	RED, RoHS, WEEE
Kapslingsgrad	Klasse III
Type	Elektronisk termostat med berøringsgrensesnitt
Brukergrensesnitt	Kapasitivt berørings- og bakgrunnsbelyst display
Displayfunksjoner	Slås AV etter 10 sek uten betjening
Omgivelsestemperatur, lagring	–20 °C til +65 °C
Skallmateriale	Hvite deler: PC ASA
Godkjenning	CE, RoHS, WEEE
Farge	Hvit RAL9016
Batterilevetid	2 år
Senderekkevidde	Opptil 30 m

Tegninger



Danfoss Icon2™ RT

Danfoss AS
Climate Solutions • danfoss.no • +47 23 96 71 00 • kundeservice.no@danfoss.com

All informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om valg av produkt, bruksområde eller bruk, produktdesign, vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i produkthåndbøker, katalogbeskrivelser, annonser osv. og uansett om det gjøres tilgjengelig skriftlig, muntlig, elektronisk, på nett eller via nedlasting, skal anses som informativ, og er bare bindende hvis og i den grad det gis eksplisitte referanser til et tilbud eller en ordrebekreftelse. Danfoss tar intet ansvar for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer, videoer og annet materiale.
Danfoss forbeholder seg retten til å endre produktene uten varsel. Dette gjelder også for produkter som er bestilt, men ikke levert, forutsatt at slike endringer kan utføres uten endringer på produktets form, montering eller funksjon.
Alle varemerker i dette materialet tilhører Danfoss A/S eller selskaper i Danfoss-gruppen. Danfoss og Danfoss-logoen er varemerker for Danfoss A/S. Med enerett.