



Principais Características

- Alta **capacidade de secagem** evita o risco de formação de ácido no sistema de refrigeração
- **Pressão de trabalho** máxima de até 46 bar
- Alta **retenção de sujeira**, partículas de até 25 µm, com queda de pressão mínima
- Longa vida útil (ultrapassa 250.000 ciclos)
- Tamanhos variando de 1.5 a 75 pol³
- Secadores **100% Testados Contra Vazamento de Hélio**
- **Núcleo sólido** – alta absorção, baixo atrito
- Projetada para durar mais do que 500 horas **na câmara com jato de sal** (revestimento especial para aplicações marítimas disponíveis sob pedido)
- **Certificações** UL, CE, EN, RoHS, GOST e a Licença de Fabricação Chinesa de Equipamento Especial
- A **pintura** preta proporciona um visual melhor após a instalação da brasagem
- Nenhuma **umidade** residual quando fornecida

Saiba mais em www.danfoss.com.br

A Danfoss não aceita qualquer responsabilidade por possíveis erros constantes de catálogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio. Esta determinação aplica-se também a produtos já encomendados, desde que tais alterações não impliquem mudanças às especificações acordadas. Todas as marcas registradas constantes deste material são propriedade das respectivas empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss são marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.

ENGINEERING
TOMORROW



Líder mundial em tecnologia de energia e clima

O Grupo Danfoss opera globalmente com o objetivo de tornar a vida moderna possível para os nossos clientes e ser líder em refrigeração, aquecimento, acionamentos de motores e hidráulica mobil.

Empregamos 24 mil pessoas, que produzem cerca de 250.000 componentes por dia em nossas 76 fábricas em 25 países.

Buscamos a liderança em nossos negócios por meio de confiabilidade, excelência e inovação - conduzindo a uma verdadeira satisfação por parte do cliente e a soluções em clima e energia.

Ampla experiência em todas as principais aplicações do mercado de HVAC/Rt

A Danfoss desempenha um papel de liderança em pesquisa, desenvolvimento e produção em diferentes segmentos da indústria, e tem se destacado no campo de HVAC/R por mais de 75 anos. Nossa divisão de Refrigeração e Ar Condicionado projeta, produz e comercializa inúmeros compressores e soluções automatizados para as principais aplicações do segmento de HVAC/R, incluindo:

- Bombas de Calor
- Ar Condicionado Comercial
- Ar Condicionado Residencial
- Refrigeração Comercial
- Refrigeração Doméstica, Comercial de Baixa Capacidade e Transporte Frigorificado
- Distribuidores e Instaladores
- Refrigeração Industrial
- Refrigeração Para Supermercados



Proteja seu sistema HVAC/R com o **filtro secador mais confiável** do mercado

Filtros Secadores Danfoss



Filtro Secadores

O filtro secador é um elemento vital para a confiabilidade do sistema, bem como para sua vida útil. Quando você escolhe os filtros secadores Danfoss, você está garantido um produto que foi desenvolvido especificamente para os desafios encontrados nos sistemas de ar condicionado e refrigeração.

A linha de filtros secadores da Danfoss abrange dois tipos principais: herméticos e intercambiáveis. O núcleo faz com que o filtro secador absorva água e os ácidos mais eficazes para prevenir a corrosão de superfícies metálicas do compressor e assegurar que o óleo e o refrigerante não

se decomponham. Todos os filtros secadores da Danfoss possuem um núcleo sólido. Os testes mostraram que um filtro secador com núcleo sólido tem taxa de absorção mais rápida, capacidade de fluxo superior, e baixa queda de pressão, que pode minimizar a manutenção e os custos de funcionamento.

Independentemente da aplicação, existe um filtro secador Danfoss que irá fornecer ao seu sistema uma proteção duradoura e confiável.



Máxima absorção • Compatível com qualquer sistema HVAC/R • Minimiza a perda de refrigerante

Escolha a solução ideal

	LINHA DE LÍQUIDO	BIFLUXO	RECEPTOR DE COMBINAÇÃO E FILTRO SECO	LINHA DE SUCÇÃO	LINHAS DE LÍQUIDO E DE SUCÇÃO	LINHAS DE LÍQUIDO E DE SUCÇÃO								
TIPO	DML	DCL	DMT	DMB	DCB	DMC	DCC	DAS	DCR	DM	DC	DA	F	
Características														
Sistemas A/C														
Food Retail														
Transporte Refrigerado														
Chillers														
Aplicação														
Corpo		Hermético	Hermético		Hermético		Hermético		Hermético		Semihermético			-
Composição do núcleo														
Ver detalhes do núcleo														
Tamanhos disponíveis (cu. pol.)	1.5 · 03 · 05 · 08 · 16 · 30 · 38 · 41 · 60 · 75	08 · 13		05 · 08 · 16 · 30		04 · 07 · 20 · 40		08 · 16 · 30 · 41 · 60 · 75		48 · 96 · 144 · 192				núcleos ou inserções: 1 núcleo = 48 • 2 núcleos = 96 3 núcleos = 144 • 4 núcleos = 192
Refrigerante	HC ¹⁾ HFC HFO HCFC CO ₂	• • • • Subcríticos	• • • • –	• • • • Transcríticas	• • • • Subcríticos	• • • • –	• • • • Subcríticos	• • • • Subcríticos	• • • • Subcríticos	• • • • Subcríticos	• • • • –	• • • • •	• • • • •	
Resistência à corrosão		500 horas ²⁾	500 horas ²⁾	500 horas		500 horas		500 horas		500 horas		500 horas		–
Pressão máxima de trabalho (PS/MWP)		46 bar (667 psig)	140 bar (2030 psig)	46 bar (667 psig)		42 bar (610 psig)		35 bar (500 psig)		46 bar (667 psig)				–
Temperatura média		-40 a 70 °C -40 a 160 °F	-40 a 100 °C -40 a 212 °F	-40 a 70 °C -40 a 160 °F		-40 a 70 °C -40 a 160 °F		-40 a 70 °C -40 a 160 °F		-40 a 70 °C -40 a 160 °F		-40 a 70 °C -40 a 160 °F		-40 a 70 °C -40 a 160 °F
Especificações Técnicas														
Conectores	Connection material and sizes	Cobre puro Revestimento de cobre Aço ³⁾	1/4 – 1 1/8 pol. (2,8 – 28 mm) 1/4 – 1 1/8 pol. (6 – 28 mm) 1/4 – 3/4 pol. (6 – 19 mm)	– 1/4 – 1 1/8 pol. (6 – 12 mm) 1/4 – 3/4 pol. (6 – 10 mm)	1/4 – 5/8 pol. (6 – 12 mm) 1/4 – 1 1/8 pol. (6 – 12 mm) 1/4 – 3/8 pol. (6 – 16 mm)	1/4 – 5/8 pol. (6 – 8 mm) 1/4 – 1 1/2 pol. (6 – 12 mm)	3/8 – 1 1/8 pol. 3/8 – 3/8 pol. (10 – 16 mm)	3/8 – 1 1/8 pol. 3/8 – 2 5/8 pol. (16 – 54 mm)						
Tipos de conexão	Rosca Rosca o-Ring Vedação da face	Solda • •	• • –	• • –	• • –	• • –	• –	• –	• –	• –	• –	–	–	–

¹⁾ Compatibilidade com refrigerantes hidrocarbonetos (HC): somente versões para solda (aço cobreado/puro cobre) e tamanhos de conexões abaixo de 25mm aprovadas para refrigerantes inflamáveis

²⁾ Pintura especial para aplicações marítimas disponíveis (2.000 horas de resistência à corrosão)

³⁾ Conexões tipo rosca. Somente as carcaças de filtros DCR possuem apenas conexões solda

LEGENDA DE ÍCONES: Composição do Núcleo: 100% Molecular sieves 80% Molecular sieves 20% of Alumina activated 70% of Alumina activated 30% Molecular sieves