

**CERTIFICATE NO. FS/71/220/20/0503**

ZERTIFIKAT NR.:

**PAGE 1/1**  
SEITE(N)

**LICENCE HOLDER**  
GENEHMIGUNGSINHABER

**Danfoss A/S**  
Nordborgvej 81  
6430 Nordborg  
Denmark

**MANUFACTURING PLANT**  
FERTIGUNGSSTÄTTE

**LISTED IN**  
GELISTET IN  
Report No. K48S0005  
BERICHT NR.

**PROJECT NO/-ID**  
PROJEKT-NR/-ID

K48S

**LICENSED TEST MARK**  
GENEHMIGTES PRÜFZEICHEN



**CERT. REPORT NO.**  
ZERTIFIKATSBERICHT NR.

K48S0005

**Tested according to**  
Geprüft nach

ISO 25119:2018

**Certified product(s)**  
Zertifizierte(s) Produkt(e)

Pressure transmitter

**Model(s)**  
Modell(e)

DST P92S

**Technical Data and Parameter**  
Technische Daten und Parameter

The product fulfils the requirements of functional safety acc. to ISO 25119:2018 up to AGPL d. The requirements of the categories have to be reconsidered for each application.

**Specific Requirements**  
Spezifische Anforderungen

This certificate confirms the achievement of the requirements of functional safety based on the following proofs:

- Proof of systematic safety integrity for defined phases of the safety life cycle
- Proof of the required safety-related parameters (failure rate, MTTF<sub>D</sub>, means of FMEDA)
- The pressure transmitter DST P92S represents the sensor unit applicable in a safety function. For each safety function the technical characteristics are to be determined and the validation depending on the application has to be performed.

**Certification Body  
for Functional Safety  
SGS-TÜV Saar GmbH**

Zertifizierungsstelle für Funktionale Sicherheit

Munich, 2020-03-18

  
Robert Sammer

The test mark regulation is an integral part of this certificate.  
Die Prüf- und Zertifizierungsordnung ist integraler Bestandteil des Zertifikates.

SGS-TÜV Saar GmbH, Hofmannstraße 50, 81379 München

Website [www.sgs-tuv-saar.com](http://www.sgs-tuv-saar.com) E-mail [fs@sgs.com](mailto:fs@sgs.com)

This certificate refers to the original german version with the hologram No: 27446

