

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Sensing Solutions

Nemt valg af produkter til vandpumpe applikationer

Du kender din pumpe. Vi ved, hvordan trykket håndteres.



Et bredt udvalg til vandpumpe applikationer

Tryktransmittere



DST P140



DST P300



MBS 1700



MBS 3000



DST P401



MBS4010

Applikation	Vandfordeling					Spildevandsrensning
Medie	Neutralt medie				Stærkt korroderende medie	Medie med urenheder
Maks. måleområde [bar]	0-40	0-600	0-25	0-600	0-100	0-25
Maks. måleområde [psi]	0-300	0-9000	0-360	0-9000	0-1450	0-360
Udgangssignal	4-20 mA	4-20 mA Absolut spænding	4-20 mA	4-20 mA Absolut spænding	4-20 mA	4-20 mA
IP-kapsling	IP67	IP65, IP67	IP65	IP65, IP67	IP65	IP65, IP67
Materiale, væskeberørte dele	AISI 304L, AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	Titaniumklasse 2	AISI 316L
Materiale, hus	AISI 304L PA 6.6	AISI 316L PA 6.6	AISI 316L PA 6.6	AISI 316L PA 6.6	Titaniumklasse 2 PA 6.6	AISI 316L PA 6.6
UL-Hazloc-godkendt	Klasse 1, Div. 2	Klasse 1, Div. 2	-	Klasse 1, Div. 2	-	Klasse 1, Div. 2
NSF 61-godkendt	Ja	Ja	-	-	-	-
Digital parathed	Ja	Ja	-	-	-	-



KP/KPI

Pressostat

Indstillingsområde [bar]	-0,2-28
Indstillingsområde [psi]	-2,9-406
Kontaktsystem	SPDT
Driftskategori AC-3	16/6 A, 400 V
Driftskategori AC-15	10/4 A, 400 V
Differens	Justerbar
IP-kapsling	IP30, IP44, IP55

Du kender din pumpe
Vi ved, hvordan trykket håndteres

Din globale og lokale partner inden
for vandpumpe applikationer.

sensors.danfoss.dk

Danfoss A/S, Sensing Solutions

DK-6430 Nordborg · Danmark · Tlf: 69 91 80 80 · kundeservice.dk@danfoss.com · sensors.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-Logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.