


Las restricciones en el contenido de plomo en la aplicación de agua potable es un desafío creciente.

ECO Brass: Una solución aprobada

La ECO brass no contiene aditivos tóxicos, como plomo y níquel. También tiene una resistencia a la corrosión superior en comparación con el latón de corte libre convencional.



EV220BW



Solución aprobada

Sin aditivos tóxicos

Evite la contaminación bacteriana con un sellado seguro de EPDM

Ofrece una fácil instalación y uso con la bobina con clip

La nueva serie Danfoss ECO Brass le garantiza a usted y a sus clientes un nuevo estándar de pureza. La protección de la salud pública es clave en cualquier área residencial, y la prevención de la contaminación del suministro público de agua es una preocupación primordial. Danfoss tiene la cartera aprobada para ti.



www.drinkingwater.danfoss.com

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a los productos que ya están bajo pedido, siempre que dichas modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios posteriores en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Válvulas de control de fluidos | ECO Brass Danfoss

La elección inteligente para
los instaladores. La elección
segura para el agua potable

Sin
plomo

ECO Brass no contiene
aditivos tóxicos



Gama de válvulas solenoides con homologaciones para agua potable

Válvula	Sistema	Tipo	NC/NO	ISO228/1 conexiones	Material de sellado	Tamaño del orificio (mm)	Valor-Kv (m³/h)	Temp. media (°C)	Presión diferencial (bar)	Aplicación	Número de código	Número EAN	1)Bobina IP00 230 V/50 Hz 018F7351 Número EAN	Bobina IP67 230 V/50 Hz 018F6701 Número EAN	1) Bobina IP00 24 V/50 Hz 018F7358 Número EAN
	 Sistema abierto	EV220BW 15-25	NC	G½"	EPDM	15	4	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U1500	5702428508575	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV220BW 15-25	NC	G3/4"	EPDM	20	8	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2000	5702428508735	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV220BW 15-25	NC	G1"	EPDM	25	11	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2500	5702428508773	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV220BW 15-25	NO	G½"	EPDM	15	4	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U1501	5702428508728	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV220BW 15-25	NO	G3/4"	EPDM	20	8	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2001	5702428508742	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV220BW 15-25	NO	G1"	EPDM	25	11	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2501	5702428508780	5702428026475	5702428519144	5702428044530
	 Sistema abierto	EV221BW 10-22	NC	G3/8"	EPDM	10	1,5	0 - 90	0,1 - 10	Abierto	132U1000	5702428544276	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NC	G½"	EPDM	10	1,5	0 - 90	0,1 - 10	Abierto	132U1002	5702428508735	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NC	G½"	EPDM	14	2,5	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U1300	5702428544252	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NC	G3/4"	EPDM	20	6	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2002	5702428544245	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NC	G1"	EPDM	20	6	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2200	5702428544207	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NO	G3/8"	EPDM	10	1,5	0 - 90	0,1 - 10	Abierto	132U1001	5702428544269	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NO	G½"	EPDM	10	1,5	0 - 90	0,1 - 10	Abierto	132U1003	5715162162620	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NO	G½"	EPDM	14	2,5	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U1301	5715162136010	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV221BW 10-22	NO	G3/4"	EPDM	20	6	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2003	5702428544238	5702428026475	5702428519144	5702428044530
EV221BW 10-22	NO	G1"	EPDM	20	6	0 - 90	0,3 - 10	Abierto	132U2201	5715162136089	5702428026475	5702428519144	5702428044530		
	 Sistema cerrado	EV250 BW 10-22	NC	G3/8"	EPDM	10	2,5	0 - 90	0 - 10 / 2) 0 - 6	Cerrado	132U2450	5702428544177	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NC	G½"	EPDM	12	4	0 - 90	0 - 10 / 2) 0 - 6	Cerrado	132U2452	5702428544153	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NC	G3/4"	EPDM	18	6	0 - 90	0 - 10 / 2) 0 - 6	Cerrado	132U2454	5702428544139	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NC	G1"	EPDM	22	7	0 - 90	0 - 10 / 2) 0 - 6	Cerrado	132U2456	5702428544115	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NO	G3/8"	EPDM	10	2,5	0 - 90	0 - 10	Cerrado	132U2451	5702428544160	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NO	G½"	EPDM	12	4	0 - 90	0 - 10	Cerrado	132U2453	5702428544146	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NO	G3/4"	EPDM	18	4,9	0 - 90	0 - 10	Cerrado	132U2455	5702428544122	5702428026475	5702428519144	5702428044530
		EV250 BW 10-22	NO	G1"	EPDM	22	5,2	0 - 90	0 - 10	Cerrado	132U2457	5702428544108	5702428026475	5702428519144	5702428044530
 Sistema de drenaje															



Las válvulas están certificadas por RISE, organismo notificado 1002. Válido en Dinamarca y Suecia. De acuerdo con las Regulaciones de Construcción de Boverket (BBR 21, 2014-06-17). Número de certificado SCO155-18.



Inspección por DTI.



Las válvulas están certificadas por SINTEF. Válido en Noruega. De acuerdo con las reglas del producto NKB nr. 13, paquete. 3.2-3.6. NT VVS 100, paquete. 6.4.2 y 6.4.8. EN ISO 6509.



Válvulas certificadas por Carso según las directrices de la ACS, Circulaire 2002/571.



Certificado higiénico B-BK-60210-1275/19. Emitido por Instituto Nacional de Salud Pública de Polonia (PZH).

Materiales húmedos de acuerdo con 4MS (4 estados miembros Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido), DVGW, KTW y W270.