


ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Data Sheet

Supervision Type **Série AK-SM 800A**

Solution globale de régulation et de surveillance pour le froid commercial.



Le régulateur pour gestionnaire de système de Danfoss est une solution de régulation et de surveillance globale pour l'industrie de l'alimentation au détail. Le gestionnaire de système repose sur la toute dernière technologie pour fournir des performances optimales à l'utilisateur final, en termes d'optimisation des économies d'énergie, d'options de régulation et d'accès web complet pour l'utilisateur.

Spécialement conçu pour l'alimentation au détail et le secteur du process produits alimentaires, le gestionnaire de système fournit des fonctionnalités complètes et des outils d'assistance pour les magasins de toutes tailles.

Caractéristiques

Conçu pour l'alimentation au détail.

- HVAC intégré, régulation de l'éclairage et des compresseurs pour une conception flexible du système.

4 versions

- AK-SM 820A (petit magasin)
- AK-SM 850A (réfrigération)
- AK-SM 880A (gestion complète magasin)
- AK-SM 880A TP78 (mise à niveau)

Connectivité

- x3 ports USB
- Prise en charge des appareils mobiles pour les utilitaires intégrés

Multiples raccordements pour bus de terrain

- Bus de terrain dédiés sur mesure pour les détaillants alimentaires (LON, Modbus, Ethernet)

Meilleures pratiques de sécurité informatique

- Connexion Web sécurisée (HTTPS), messagerie électronique sécurisée, données cryptées et mises à jour de logiciel sécurisées

Interface utilisateur améliorée

- Écran tactile couleur
- Prise en charge du nouveau navigateur web HTML5
- Dupliquer ce qui est décrit dans la connectivité ci-dessus
- La mise à jour de l'interface utilisateur et des menus rapides permet de naviguer plus rapidement dans le système

Point d'accès Wi-Fi sécurisé

- Connexion directe depuis votre appareil via le point d'accès Wi-Fi intégré pour une connectivité étendue.

Plus de puissance de traitement

- Des performances système réactives grâce à un système d'exploitation Linux et à une gamme de processeurs améliorée.

Collecte de données étendue

- Collecte étendue de points d'enregistrement pour visualisation, exportation ou synchronisation cloud ultérieures.

Interface de navigateur Web complète

- Entièrement basé sur navigateur (HTML5) pour un accès en ligne via StoreView Browser 5.

Intégration Cloud

- Efficacité opérationnelle grâce à la plateforme cloud et aux services connectés Alsense pour l'alimentation au détail.
- Accès ouvert aux données pour les systèmes d'entreprise

Caractéristiques du produit

Données techniques

Principales caractéristiques du produit

- Plateforme électronique entièrement nouvelle prenant en charge le nouveau système d'exploitation (sur base Linux)
- Mise en œuvre des protocoles de sécurité standard du secteur informatique (HTTPS, SSL/TLS 1.2, chiffrement WPA2)
- Navigateur Web HTML5 complet, appelé StoreView Browser 5 (SvB5)
- Nouvelle application Utilitaires (intégrée dans SvB5)
- Prise en charge des appareils mobiles (appli Utilitaires uniquement)
- Compatible avec la mise à jour- inclut les fonctions de régulation de fin de vie (EoL) et anciennes pour une mise à jour graduelle
- Enregistrement étendu des courbes T°
- Point d'accès Wi-Fi sécurisé – pour une connexion au site sans perturber le réseau WAN

Caractéristiques techniques

- Interface utilisateur améliorée - nouvel écran tactile mais familier
- Ports USB supplémentaires acceptant les clés USB.
- Point d'accès Wi-Fi intégré

Caractéristiques matérielles

- Processeur quadricœur
- Prise en charge des bus de terrain Lon RS485, Lon TP78, Modbus, SNMP
- Utilisation future d'un deuxième port Ethernet et de CANbus
- Connexions (Ethernet, USB, point d'accès Wi-Fi, relais d'alarme)

Données techniques

Tableau 1: Données techniques

Comparaison des versions de l'AK-SM 800A	AK-SM 820A Petit magasin	AK-SM 850A Réfrigération	AK-SM 880A Gestion complète magasin
Contrôle de la réfrigération			
Toutes les variantes de l'AK-SM 800A sont livrées avec des options d'E/S centralisées et de régulation de centrale frigorifique/vitrine. EKC AK2 SLV FC102	Prise en charge de 32 appareils génériques au max.	170 appareils génériques au max. – voir Tableau 4: Spécifications de montage	170 appareils génériques au max. – voir Tableau 4: Spécifications de montage
Contrôle de l'éclairage			
Toutes les variantes AK-SM 800A sont équipées d'un contrôle de l'éclairage intégré via des modules d'E/S. Le nombre de zones diffère.	10	30	30
HVAC			
Seuls les AK-SM 820A et AK-SM 880A prennent en charge la régulation HVAC intégrée via E/S	10	N/A	45
Alarmes (actives)			
Puissance	500	500	500
Points divers (via les modules E/S)			
Relais (R), Sondes (S), ON / OFF (O / F), variable (V)	R=20, S=20, O / F=20, V=20	R=70, S=80, O / F=70, V=70	R=70, S=80, O / F=70, V=70
Fonction Régulation centralisées			
Optimisation Po, Programmes principaux, AKC ON Remarque: Dégivrage adaptatif non pris en charge actuellement	Oui	Oui	Oui
Calculs divers			
Affirmations de logique booléenne	96	96	96
Historique			
L'AK-SM 800A peut enregistrer des données pour l'historique et la visualisation.	3000 points au total	3000 points au total	3000 points au total
Historique HACCP	200 points au total	200 points au total	200 points au total
Détecteurs de fuites			

Comparaison des versions de l'AK-SM 800A	AK-SM 820A Petit magasin	AK-SM 850A Réfrigération	AK-SM 880A Gestion complète magasin
Détecteurs de gaz réfrigérant (raccordés via les E/S AK)	10	50	50
Compteurs d'énergie			
Entrée d'impulsion (via module E/S), Carlo Garvazi, Wattnode, Wattnode Plus MODBUS, Veris MODBUS	32	80	80
Schneider PM3255 et iEM3250			

Tableau 2: Capacité générique

Caractéristiques	Nbre max. de nœuds	Propriétés Modbus
Modbus Danfoss		
Dispositifs de régulation Modbus Danfoss (EKC, AK-CC, AK-PC 3,4,5x, MCX)	170 au total sur les deux canaux	PARITY_EVEN, 38400, DATA_8_BITS
Détecteurs de gaz Danfoss (DGS)	50	PARITY_EVEN, 38400, DATA_8_BITS
Modbus Danfoss SLV, WattNode (Modbus)	120	PARITY_EVEN, 19200, DATA_8_BITS
SNMP Danfoss		
Appareils de régulation SNMP Danfoss	160	N/A
Lon Danfoss (RS485/TP78)		
AK2 régulateurs multi-vitrines (max. par système frontal / aucun autre appareil générique autorisé)	60	N/A
Régulateurs de centrale AK2	12	N/A
Danfoss Danbuss (ancien AKC)		
Danfoss Danbuss via PI-200 (max. X4 PI-200 par AK-SM)	120	

Tableau 3: Capacité générique

Exemples de mélanges types	Exemples d'utilisation du bus de terrain
Régulateur centrales (x12) + régulateur postes (x158) = 170 max.	12 LonWorks, 120 Mod#1, 38 Mod#2
Régulateur centrales (x10) + régulateur postes (x110) + détecteur de gaz (x50) = 170 max.	10 LonWorks, 120 Mod#1, 40 Mod#2
Régulateur centrales (x10) + régulateur postes AK2 Multi-Evap (x50) = 60 max.	60 LonWorks
Régulateur centrale (x12) + régulateur postes (x170) = 170 max.	LonWorks, 85 Mod#1, 85 Mod#2

REMARQUE:

120 adresses Modbus max. par canal Modbus (170 max. au total entre Mod#1 et Mod#2)

Spécifications de montage
Tableau 4: Spécifications de montage

Transmission de données	
Ethernet (réseau hôte/WAN)	1
USB	2 (hôte) + 1 (800 mA)
Wi-Fi (accès point à point)	1
Relais d'alarme	2 Tension de contact : jusqu'à 240 V, courant nominal : max. 5 A pour AC-1 (charge ohmique), max. 3 A pour AC-15 (charge inductive)
Prise en charge de bus de terrain	
Modbus RS485	2
RS485 LON	1
TP78	4 (n° de code en option)
CANbus	1 (futur)
Ethernet	1 (futur)
Spécifications matérielles	
Protection	IP20
Dimensions (L x P x H)	295 mm (11,6") x 65 mm (2,5") x 235 mm (9,3")
Poids (brut)	2,408 kg
Transmetteur Wi-Fi	
Type de Wi-Fi	Point d'accès Wi-Fi
Type de transmetteur	Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Fréquence d'émission	2412 – 2472 MHz, 4900– 5925 MHz (fréquences limitées par le logiciel)
Fréquence de réception	2412 – 2472 MHz, 4900 – 5925 MHz
Gain d'antenne	Gain 2,4 GHz : 1,8 dBi, gain 5 GHz : 4,9 dBi

Normes de communication	<ul style="list-style-type: none"> • Modbus • Lonworks • Danbus (via PI-200) • SNMP 		
Ports ouverts	Utilisation	N° port	Configurable par l'utilisateur
HTTPS	Communications Web	443	Oui
Service tool (AK-ST500)	Communications du Service Tool.	1041, 254	Non
SNMP	Communications SNMP	5 136	Non
PI200	Communications PI200	1 041	Oui
Hôte local	Surveillance des processus locaux	2 812	Non
Réseau hôte	Communications réseau hôte	5003, 5004.5005, 5006	Non

Sécurité

La série System Manager 800A est prévue pour fonctionner derrière des pare-feux correctement configurés et un réseau local sécurisé. Ne pas installer sur un réseau public ou non sécurisé.

Communications chiffrées à distance

- Prise en charge du navigateur Web HTTPS (Chrome/Safari/Edge (Chromium))
- HTTPS XML

Ports de communication

- 443 HTTPS (configurable par l'utilisateur)
- Point d'accès Wi-Fi

Mots de passe système / Accès utilisateur

- Tous les mots de passe sont enregistrés de manière chiffrée
- Authentification de l'utilisateur requise pour l'accès à l'unité (pas de mode affichage seul)
- Les mots de passe doivent comporter au moins 8 caractères (1 majuscule, 1 caractère spécial, 1 chiffre)
- Les comptes utilisateur et les mots de passe ne sont pas enregistrés dans la base de données d'application du système
- Réinitialisation du mot de passe et émission d'un code temporaire
- Danfoss n'a pas d'accès aux mots de passe et ne peut pas les voir

Mise à jour logicielle

- Logiciel système (application/fichiers d'appareil/OS) stocké et distribué via le serveur logiciel Danfoss
- Les charges utiles logicielles disposent d'une signature numérique pour garantir une source authentique

Notifications d'alarme par courriel

- SSL/TSL 1.2

Point d'accès sans fil de l'utilisateur Wi-Fi (connexion à l'unité point à point)

- Chiffrement WPA2
- Désactivé par défaut, activé uniquement via les utilisateurs autorisés pendant 120 minutes
- Isolé du réseau hôte / WAN
- SSID protégé par mot de passe associé au numéro d'hôte de l'unité, mot de passe

Généralités

- Accès aux fonctions de l'application USB (clé USB) en fonction du niveau d'authentification/autorisation de l'utilisateur
- Pare-feu Linux OS réglé en usine activé - tous les ports non requis sont fermés
- Mises à jour Linux OS disponibles via le serveur de mise à jour sécurisé Danfoss
- FTP - indisponible et inutilisé dans le système
- Pare-feu Linux entre le point d'accès sans fil et le réseau hôte
- Pare-feu Linux entre Ethernet 0 et Ethernet 1

Commande

Tableau 5: Commande

Type	Description	Options	N° de code
AK-SM 820A	Magasin de proximité (réfrigération / HVAC / éclairage)	Version pour magasin de proximité avec capacité de 32 appareils	080Z4024
AK-SM 820A – sans Wi-Fi	Sans Wi-Fi, magasin de proximité (réfrigération / HVAC / éclairage)	Version pour magasin de proximité avec capacité de 32 appareils	080Z4025
AK-SM 850A	Réfrigération (y compris éclairage)	Version réfrigération avec capacité de 170 appareils	080Z4021
AK-SM 850A – sans Wi-Fi	Sans Wi-Fi, réfrigération (éclairage compris)	Version réfrigération avec capacité de 170 appareils	080Z4022
AK-SM 880A	Régulation complète magasin (réfrigération / HVAC / éclairage)	Version Smart Store avec capacité d'appareils	080Z4028
AK-SM 880A – TP78	TP78	Version Smart Store avec capacité d'appareils	080Z4029

Certificats, déclarations et homologations

Une liste complète des certificats, déclarations et approbations est gérée de manière centralisée dans notre Product Store. Un numéro de code individuel peut avoir certaines homologations ou la totalité de celles-ci, et certaines homologations locales peuvent ne pas encore être prêtes.

Étant donné que certains de ces documents peuvent changer au fil du temps, vous pouvez toujours consulter le statut le plus récent sur danfoss.com, sur notre Product Store ou en contactant votre représentant Danfoss local.

Assistance en ligne

Danfoss offre un large éventail d'assistance ainsi que ses produits, y compris des informations numériques sur les produits, des logiciels, des applications mobiles et des conseils d'experts. Voir les possibilités ci-dessous.

Le Danfoss Product Store



Le Danfoss Product Store est votre guichet unique pour tout ce qui concerne les produits, peu importe où vous vous trouvez dans le monde ou le secteur de la réfrigération dans lequel vous travaillez. Accédez rapidement aux informations essentielles telles que les caractéristiques du produit, les numéros de code, la documentation technique, les certifications, les accessoires, etc. Commencez à surfer sur store.danfoss.com.

Trouver de la documentation technique



Trouvez la documentation technique dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Accédez directement à notre collection officielle de fiches techniques, certificats et déclarations, manuels et guides, modèles et dessins 3D, études de cas, brochures et bien plus encore.

Commencez votre recherche dès maintenant sur www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning



Danfoss Learning est une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite. Elle comprend des formations et des documents spécialement conçus pour aider les ingénieurs, les installateurs, les techniciens de maintenance et les grossistes à mieux comprendre les produits, les applications, les sujets de l'industrie et les tendances qui vous aideront à mieux faire votre travail.

Créez votre compte Danfoss Learning gratuitement sur www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Obtenir des informations et une assistance locales



Les sites Web locaux de Danfoss sont les principales sources d'aide et d'informations sur notre entreprise et nos produits. Obtenez la disponibilité des produits et les dernières actualités régionales ou contactez un expert proche, le tout dans votre langue.

Trouvez votre site Web Danfoss local ici : www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss Sarl

Climate Solutions • danfoss.fr • +33 (0)1 82 88 64 64 • cscfrance@danfoss.com

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.