

DrivePro® Exchange

Экономичная альтернатива простоям при ремонтах

Преобразователь частоты нуждается в ремонте, но вы не можете позволить себе остановку производства?

Услуга DrivePro® Exchange — именно то решение, которое вам нужно: быстрый обмен неисправного устройства на новое или отремонтированное устройство того же типа.

Когда время имеет первостепенное значение, услуга DrivePro® Exchange — это самая быстрая и экономичная альтернатива ремонту. Оперативная и корректная замена преобразователя позволяет избежать длительного простоя:

- Мы предоставим подменный преобразователь частоты для замены оборудования как Danfoss, так и других производителей
- Подменный преобразователь частоты будет готов к эксплуатации на территории заказчика, что обеспечит абсолютно минимальную задержку в производственном процессе
- Местные специалисты обеспечат бесперебойную замену

Преимущества

- **Повышение** эффективности процесса
 - Предотвращаются неожиданные проблемы, возможные при длительной остановке производства
- **Сокращение** времени простоя производственной линии
 - Сокращается длительность дорогостоящей остановки производства при ремонте

- **Экономия** за счет снижения потерь дохода от производства
 - Предотвращаются дорогостоящие простои производства из-за отказов изношенных преобразователей частоты

Поддержание работоспособности

DrivePro® Exchange гарантирует оптимальные показатели бесперебойной работы и производительности в процессе замены благодаря следующим факторам:

- Оптимальный подбор типоразмера по мощности преобразователя частоты
- Новейшее программное обеспечение на подменном преобразователе частоты
- Быстрая доставка
- Экономия времени и средств
- Исключение времени, требующегося для ремонта

Соответствие местным требованиям по всему миру

Мы гарантируем, что подменный преобразователь частоты будет полностью соответствовать местным стандартам. Кроме того, расположенные по всему миру сервисные организации Danfoss всегда готовы оказать вам всемерную поддержку.



Stay calm. You're covered

Перечень услуг, предоставляемых в рамках гарантии DrivePro®, свидетельствует о том, что компания Danfoss Drives берет на себя ответственность за поддержку своих преобразователей частоты в течение длительного периода времени в будущем:

- Самый длинный гарантийный срок в отрасли, до шести лет
- Обеспечение запасными частями в период до 10 лет после прекращения выпуска линейки продукции
- Служба доставки, работающая круглосуточно и без выходных
- Один телефонный номер, одна точка контакта
- Сертифицированные заводские и местные технические специалисты
- Оригинальные запасные части

Немедленное реагирование, максимальное время работы без простоя.

Особенность услуги	Преимущество
Оценка альтернатив (замена или ремонт) и выбор наиболее эффективного варианта	В случае отказа преобразователя частоты вы получите самое быстрое и экономичное решение
Быстрая доставка подменного преобразователя частоты	Предотвращение чрезмерного простоя производственной линии
Наилучшее соответствие по размерам <ul style="list-style-type: none"> – Размер подменного преобразователя частоты будет таким же, как размер неисправного преобразователя частоты, или меньше 	Предотвращение потерь вследствие простоя оборудования в процессе замены <ul style="list-style-type: none"> – Быстрая установка благодаря идеальному совпадению размеров
Наилучшая совместимость по производительности <ul style="list-style-type: none"> – Мощность, производительность и программное обеспечение подменного преобразователя частоты будут такими же, как у неисправного преобразователя, или лучше 	Предотвращение потерь вследствие простоя оборудования после замены <ul style="list-style-type: none"> – Повышенная надежность за счет лучшего соответствия по производительности

Гарантийное покрытие

DrivePro® Exchange гарантирует предоставление подменного преобразователя частоты, эквивалентного неисправному преобразователю частоты, в диапазоне мощности до 450 кВт:

Обмен «1:1» на новый преобразователь частоты **ИЛИ**

Обмен «1:1» на отремонтированный преобразователь частоты

Для замены преобразователя частоты в диапазоне мощностей выше 450 кВт Danfoss Drives хранит на складе модули, доступные для быстрой доставки.

Термин «1:1» означает, что размер и мощность подменного преобразователя частоты равны параметрам исходного устройства или превышают их.

Качество и версия подменного преобразователя частоты соответствует одному из следующих критериев:

- Новый преобразователь частоты поставляется прямо со склада завода.

Доступность

Услуга DrivePro® Exchange доступна для следующих продуктов Danfoss Drives:

Преобразователи частоты VLT®



VLT® Midi Drive FC 280
VLT® Micro Drive FC 51
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® Advanced Active Filter AAF 006

VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® AutomationDrive FC 360
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® DriveMotor FCM 106/FCP 106
VLT® OneGearDrive®
VLT® Soft Starters MCD 500/600

Преобразователи частоты VACON®



VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

Если вашего изделия нет в списке, обратитесь к местному представителю Danfoss Drives.

- Новый преобразователь частоты поставляется с локального/регионального склада с обновленной версией аппаратного и программного обеспечения.

нам знать. Заказ можно сделать через веб-сайт компании, по электронной почте или телефону.


Местного представителя Danfoss Drives можно найти по адресу

Местные контакты

Заказ

Для беспроблемной замены и быстрого возвращения к производству в рамках DrivePro® Exchange достаточно дать

Основные шаги услуги DrivePro® Exchange



* Необязательный этап

DKDD.PFP.408.A6.50 | © Copyright Danfoss Drives | 2022.05

Любая информация, включая, но не ограничиваясь информацией о выборе продукта, его применении или использовании, конструкции продукта, весе, размерах, производительности или любых других технических данных в руководствах к продукту, описаниях каталогов, рекламных объявлениях и т.д. и вне зависимости от того, представлены ли они в письменном, устном, электронном виде, онлайн или посредством загрузки, считается лишь рекомендательной и является юридически обязывающей только в том случае и в той степени, в каких об этом сделаны явные указания в ценовом предложении или подтверждении заказа. Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах, видео и других материалах. Компания Danfoss оставляет за собой право изменять свои изделия без предварительного уведомления. Это также относится к заказанной, но не поставленной продукции при условии, что такие изменения возможны без внесения изменений в форму, пригодность или функциональность продукции. Все товарные знаки в этом материале являются собственностью Danfoss A/S или группы компаний Danfoss. Danfoss и логотип Danfoss являются товарными знаками компании Danfoss A/S. Все права защищены.