

Poznaj zawór ICF 20-2, następcę EVRA(T) 15/20

ICF 20-2 to elektromagnetyczny zawór nowej generacji, opracowany z myślą o najwyższej szczelności, bezpieczeństwie i możliwości serwisowania – wchodzący w skład innowacyjnej, elastycznej rodziny wyrobów.



Bez wycieków dzięki spawaniu

W odróżnieniu od wyposażonych w kołnierze zaworów EVRA(T) 15/20, zawory ICF 20-2 posiadają króćce do spawania, a więc połączenia są mniej podatne na rozszczelnienie i bardziej trwałe.

-60°C

Konstrukcja i użyte materiały dają możliwość stosowania do -60 stopni w różnych aplikacjach i z różnymi czynnikami.



Łatwość serwisowania

Korzystaj z zalet charakterystycznych dla całej rodziny wyrobów nowej generacji ICF – łatwej konfiguracji i możliwości serwisowania.

65 bar

Zawory ICF 20-2 wytrzymują ciśnienie medium roboczego do 65 bar, co znacznie poszerza obszar ich zastosowania.



Przyszłościowa elastyczność

Wyroby z rodziny ICF cechują się elastycznością konfiguracji, dającą niezliczone możliwości dostosowania do różnych aplikacji.



Po dalsze informacje zapraszamy na stronę:
ICF.danfoss.pl

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Zapanuj nad wyższym ciśnieniem i niższymi temperaturami razem z zaworem ICF 20-2


Dane techniczne i numery katalogowe

Wielkość	ICF 20-2 z ICFE 20 (EVRA 10/15)	ICF 20-2 z ICFE 20H (EVRA 20)
Współczynnik Kv	3,2 m³/h	4,9 m³/h
Obsługa ręczna	W standardzie (ICFO)	W standardzie (ICFE 20H)
Min. różnica ciśnienia do otwarcia	0 bar	0,2 bar
Maks. różnica ciśnienia do otwarcia	25 bar z cewką 12 W AC	40 bar z cewką 12 W AC
Czynniki chłodnicze	CO2, HCFC, HFC, amoniak	
Maks ciśnienie robocze	65 bar	
Zakres temperatury	-60 do +120 °C	
Numer katalogowy	027L3801 / ICF 20-2-121 15 A *	027L3804 / ICF 20-2-121H 20 D *
	027L3802 / ICF 20-2-121 15 D *	027L3806 / ICF 20-2-121H 20 A *
	027L3803 / ICF 20-2-121 20 D *	027L3807 / ICF 20-2-121H 25 D *
	027L3805 / ICF 20-2-121 20 A *	027L3808 / ICF 20-2-121H 25 A *
	027L3809 / ICF 20-2-121 20 SOC *	027L3810 / ICF 20-2-121H 20 SOC *
	027L3811 / ICF 20-2-121 22 SD *	027L3812 / ICF 20-2-121H 22 SD *
	027L3813 / ICF 20-2-121 7/8 SA *	027L3814 / ICF 20-2-121H 7/8 SA *

* **Symbole króćców:** **A:** do spawania czołowego ANSI (ASME B 36.19 SCH40) / **D:** do spawania czołowego DIN (EN 10220) / **SOC:** do spawania gniazdowego, ANSI (ASME B 16.11) / **SA:** do lutowania ANSI (ASME B16.50) / **SD:** do lutowania DIN (EN 1254-5)

Uproszczona instalacja

W porównaniu ze złożonością zaworu EVRA(T) 15/20, nowy zawór elektromagnetyczny ICF 20-2 – wyrób z rodziny ICF – upraszcza instalację i umożliwia dokonywanie modyfikacji w przyszłości.



Po dalsze informacje zapraszamy na stronę:
ICF.danfoss.pl

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss