


Datablad

AB-QM 4.0 / AB-QM Trykkuavhengig reguleringsventiler (PICV) DN 15-250



AB-QM-ventilen utstyrt med aktuator er en reguleringsventil med full autoritet og automatisk balanseringsfunksjon / mengdebegrensning. Typiske bruksområder er: Temperaturregulering med permanent automatisk balansering i sluttenheter (kjøleenheter, klimaenheter, fan coils, induksjonsenheter, radiatorer og varmevekslere). Uten en aktuator er en mengdebegrenser, f.eks. for systemer med ett rør.

Beskrivelse

Danfoss AB-QM er en trykkuavhengig reguleringsventil (PICV) som kombinerer høy nøyaktighet og holdbarhet med markedsledende brukervennlighet. AB-QM er utformet for å holde prosjektene innenfor tids- og budsjettammene, samtidig som den leverer det mest effektive HVAC-systemet. Trykkuavhengige ventiler er reguleringsventiler med en automatisk balanseringsfunksjon. En innebygget trykkregulator holder et konstant differensialtrykk over reguleringsventilen, noe som sikrer full autoritet og automatisk mengdebegrensning. Danfoss' trykkuavhengige reguleringsventiler kombinerer to funksjoner i én, regulering og automatisk hydronisk balanse, og er derfor en kostnadseffektiv løsning på utfordringene som fremtidsrettede designere av HVAC-systemer står overfor.

Danfoss AB-QM leverer laveste totale eierskapskostnad fordi:


- Nøyaktig mengdebegrensning alltid sikrer riktig mengde til riktig tid, noe som minimerer pumpeenergien.
- Fullt område fra DN15 til DN250 for mengder opptil 407 m³/h.
- Tilgjengelig med innvendige og utvendige gjenger for universalbruk.
- Danfoss' holdbarhetstest sikrer at AB-QM har klassens beste bestandighet mot kalkavleiringer og tilstopping.
- Enkel feilsøking takket være at innstillingen alltid er synlig samt muligheten til å måle mengden med testplugger.
- Minste hysteres for stabil og nøyaktig temperaturkontroll.
- Fremtidsklar med et utvalg av smarte aktuatorer, klar for datadrevet og optimalisert HVAC 4.0.

Bestilling

AB-QM 4.0 gjenget versjon (med testplugg og uten testplugg) - **Utvendig gjenge**

Type				Med testplugg	Uten testplugg
Bilde	DN	Q _{nom.} (l/h)	Utv. gjenger (ISO 228/1)	Art. nr.	Art. nr.
	15 LF	200	G 3/4 A	003Z8200	003Z8220
	15	650		003Z8201	003Z8221
	15 HF	1200		003Z8202	003Z8222
	20	1100	G 1 A	003Z8203	003Z8223
	20 HF	1900		003Z8204	003Z8224

AB-QM gjenget versjon (med testplugg og uten testplugg) - **Utvendig gjenge**



Type				Med testplugger	Uten testplugger
Bilde	DN	Q _{nom.} (l/h)	Utv. gjenger (ISO 228/1)	Art. nr.	Art. nr.
	25	1700	G 1¼ A	003Z1214	003Z1204
	25HF	2700		-	003Z1224
	32	3200	G 1½ A	003Z1215	003Z1205
	32 HF	4000		-	003Z1225
	40	7500	G 2 A	003Z0770	*
	50	12 500	G 2½ A	003Z0771	
	-				

* AB-QM DN 15-32 uten TP kan ikke oppgraderes til versjon med TP

AB-QM 4.0 gjenget versjon (med testplugg og uten testplugg) - **Innvendig gjenge**

Type				Med testplugg	Uten testplugg
Bilde	DN	Q _{nom.} (l/h)	Innvendige gjenger (ISO 7/1)	Art. nr.	Art. nr.
	15 LF	200	Rp 1/2	003Z8300	003Z8320
	15	650		003Z8301	003Z8321
	15 HF	1200		003Z8302	003Z8322
	20	1100	Rp 3/4	003Z8303	003Z8323
	20 HF	1900		003Z8304	003Z8324

AB-QM flenset versjon

Bilde	DN	Q _{nom.} (l/h)	Flenskobling (EN 1092-1)	Art. nr.
	50	12 500	PN 16	003Z0772
	65	20 000		003Z0773
	65 HF	25 000		003Z0793
	80	28 000		003Z0774
	80 HF	40 000		003Z0794
	100	38 000		003Z0775
	100 HF	59 000		003Z0795
	125	90 000		003Z0705
	125 HF	110 000		003Z0715
	150	145 000		003Z0706
	150 HF	190 000		003Z0716
	200	200 000		003Z0707
	200 HF	270 000		003Z0717
	250	300 000		003Z0708
	250 HF	370 000		003Z0718

Bestilling (fortsett)
Tilbehør og reservedeler

Type	Kommentarer		Art. nr.
	Til rør	Til ventil	
Union-kobling (CW617N) (1 stk.) 	R 1/2	DN 15	003Z0232
	R 3/4	DN 20	003Z0233
	R 1	DN 25	003Z0234
	R 1 1/4	DN 32	003Z0235
	R 1 1/2	DN 40	003Z0279
	R 2	DN 50	003Z0278
Sveisenippel (W. Nr. 1.0308) (1 stk.) 	Sveis.	DN 15	003Z0226
		DN 20	003Z0227
		DN 25	003Z0228
		DN 32	003Z0229
		DN 40	003Z0270
		DN 50	003Z0276
	Sveis.	DN 15	003Z1271
		DN 20	003Z1272
		DN 25	003Z1273
		DN 32	003Z1274
		DN 40	003Z1275
		DN 50	003Z1276
Loddestuss (CW614N) (2 mutre, 2 pakninger, 2 loddeplugger)	15x1 mm	DN 15	065Z7017
Håndtak AB-QM (nødvendig tilbehør ved installasjon av ventil uten aktuator)		DN 40-100	003Z0695
		DN 125-150	003Z0696
		DN 200-250	003Z0697
Avstengingstilbehør		DN15-32	003Z0230
Ventilstammevarmer AB-QM DN 40-100 / AME 435 QM			065Z0315
Ventilstammevarmer for AB-QM DN 125, 150 / AME 55 QM / AME 655			065Z7022
Albue testpluggforlenger (1 stk.)			003Z3944
Rett testpluggforlenger (1 stk.)			003Z3945
Rett pluggforlengersett (1 stk.)			003Z3946
AB-QM 4.0 DN15 EPP-isolasjon			003Z7810
AB-QM 4.0 DN20 EPP-isolasjon			003Z7811

Tekniske data

AB-QM 4.0 (gjenget versjon)							AB-QM (gjenget versjon)							
Nominell diameter		DN	15 LF	15	15 HF	20	20 HF	25	25 HF	32	32 HF	40	50	
Mengdeområde	Q _{nom.} (100 %) ¹⁾	l/h	200	650	1200	1100	1900	1700	2700	3200	4000	7500	12 500	
	Q _{high} ³⁾		200	650	1200	1100	1900	1870	2970	3520	4400	7500	12 500	
Innstillingsområde ^{1), 2)}		%	10-100					20-110				40-100		
Diff. trykk ^{3), 4)}	Δp _{min}	kPa	16	16	25	16	25	20 (25)	35 (40)	25 (30)	35 (40)	30		
	Δp _{maks.}		600											
Trykktrinn		PN	25					16						
Reguleringsområde			1:1000											
Reguleringsventilens karakteristikk			Lineær (kan konverteres med aktuator med lik prosentvis karakteristikk)											
Lekkasjerate med anbefalte aktuatorer			IEC 60534-4:2007 klasse IV					IEC 60534-4:2007 klasse III						
For avstengingsfunksjon			Iht. ISO 5208 klasse A - ingen synlig lekkasje											
Strømningsmedium			Vann og vannblandinger for lukkede varme- og kjøleanlegg, iht. anleggstype I i DIN WN 14868. Når brukt i anlegg av type II iht. DIN EN 14868 må relevante beskyttelses-tiltak treffes. Kravene i VDI 2035, del 1 + 2 skal overholdes											
Medietemperatur		°C	-10 ... +95					(-10*) + 2 ... 120						
Lagrings- og transporttemperatur			-40 ... +70											
Slag		mm	4					4,5				10		
Tilslutning	utv. gjenger (ISO 228/1)		G ¾ A			G 1 A		G 1¼ A		G 1½ A		G 2 A	G 2½ A	
	innv. gjenge (ISO 7/1)		Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ¾	Rp ¾	-						
	aktuator		M30 x 1,5										Danfoss standard	
Materialer og medium														
Materialer i mediet	Ventilhus		DZR-messing									Gråjern EN-GJL-250 (GG25)		
	Membraner og O-ringer		EPDM											
	Lukkerveiledning		PPSU					N/A						
	Lukker		DZR-messing					-						
	Fjærer		W.Nr.1.4310					W.Nr.1.4310, W.Nr. 1.4568						
	Fjærstøtte		PPSU					-						
	Konus (Pc)		-					W.nr. 1.4305				CW 614N, W.Nr.1.4305		
	Konus (Cv)		PPSU					CW 614N						
	Sete (Pc)		-					EPDM				W.nr. 1.4305		
	Sete (Cv)		DZR-messing									W.nr. 1.4305		
Materialer utenfor mediet	Skrue		-					Rustfritt stål A2						
	Plastdeler		ABS					PA				POM		
	Innsatsdeler og utvendige skruer		-					CW 614N, W.Nr. 1.4310, W.Nr. 1.4401						

¹⁾ Ventilens fabrikkinnstilling utføres ved nominelt innstillingsområde.
²⁾ Ventilen kan, uavhengig av innstillingen, moduleres under 1 % av mengdebegrensningen.
³⁾ Minste nødvendige starttrykk er høyere ved innstilling over 100 %, se figurene i ().
⁴⁾ Ved minste differensialtrykk når trykkventilen minst 90 % av nominell mengde. Prestasjonserklæring er tilgjengelig ved etterspørsel.
^{*} Hvis medietemperaturen ved bruk av AB-QM DN 15-32 er under 2 °C, må det hindres isdannelse på spindelen. Ventilen og aktuatoren bør derfor være isolert. Ventilstammevarmer må brukes for AB-QM DN40-100: Kode 065B2171, 065Z0315 eller 065Z7022.

Vær oppmerksom på instruksjonene fra produsenten av kjøleanlegget med tanke på egnethet og bruk, spesielt i ikke oksygentette systemer.

Pc - trykkregulerende del
Cv - reguleringsventildel

Tekniske data (forts.)

AB-QM (flenset versjon)

Nominell diameter		DN	50	65	65 HF	80	80 HF	100	100 HF
Mengdeområde	Q _{nom.} (100 %) ¹⁾	l/h	12 500	20 000	25 000	28 000	40 000	38 000	59 000
	Q _{high}		12 500	20 000	25 000	28 000	40 000	38 000	59 000
Innstillingsområde ^{1), 2)}		%	40-100						
Diff. trykk ^{3), 5)}	Δp _{min}	kPa	30		60	30	60	30	60
	Δp _{maks.}		600						
Trykktrinn		PN	16						
Reguleringsområde			Iht. standard IEC 534 er reguleringsområdet like høyt som Cv-karakteristikken er lineær. (1:1000)						
Reguleringsventilens karakteristikk			Lineær (kan konverteres med aktuator med lik prosentvis karakteristikk)						
Lekkasjerate med anbefalte aktuatorer			maks. 0,05 % av Q _{nom.}						
For avstengingsfunksjon			Iht. ISO 5208 klasse A - ingen synlig lekkasje						
Strømningsmedium			Vann og vannblandinger for lukkede varme- og kjøleanlegg, iht. anleggstype I i DIN EN 14868. Når brukt i anlegg av type II iht. DIN EN 14868 må relevante beskyttelses-tiltak treffes. Kravene i VDI 2035, del 1 + 2 skal overholdes.						
Medietemperatur		°C	-10 ... +120						
Lagrings- og transporttemperatur			-40 ... 70						
Slag		mm	10	15					
Tilslutning	flens		PN 16						
	aktuator		Danfoss standard						
Materialer i vann									
Ventilhus			Gråjern EN-GJL-250 (GG25)						
Membraner/ belg			EPDM						
O-ringer			EPDM						
Fjærer			W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310						
Konus (Pc)			CuZn40Pb3 - CW 614N, W.nr. 1.4305						
Sete (Pc)			W.nr. 1.4305						
Konus (Cv)			CuZn40Pb3 - CW 614N						
Sete (Cv)			W.nr. 1.4305						
Skrue			Rustfritt stål (A2)						
Flatpakning			NBR						

Nominell diameter		DN	125	125 HF	150	150 HF	200	200 HF	250	250 HF
Mengdeområde	Q _{nom.} (100 %) ¹⁾	l/h	90 000	110 000	145 000	190 000	200 000	270 000	300 000	370 000
	Q _{high} ³⁾		100 000	120 000	160 000	209 000	220 000	300 000	330 000	407 000
Innstillingsområde ²⁾		%	40-110							
Diff. trykk ^{3), 4), 5)}	Δp _{min}	kPa	40 (60)	60 (80)	40 (60)	60 (80)	45 (65)	60 (80)	45 (65)	60 (80)
	Δp _{maks.}		600	600	600	600	600	600	600	600
Trykktrinn		PN	16							
Reguleringsområde			1:1000							
Reguleringsventilens karakteristikk			Lineær (kan konverteres med aktuator med lik prosentvis karakteristikk)							
Lekkasjerate med anbefalte aktuatorer			maks. 0,01 % av Q _{nom.}							
Strømningsmedium			Vann og vannblandinger for lukkede varme- og kjøleanlegg, iht. anleggstype I i DIN EN 14868. Når brukt i anlegg av type II iht. DIN EN 14868 må relevante beskyttelses-tiltak treffes. Kravene i VDI 2035, del 1 + 2 skal overholdes.							
Medietemperatur		°C	-10 ... +120							
Lagrings- og transporttemperatur			-40 ... 70							
Slag		mm	30							
Tilslutning	flens	PN 16								
	aktuator	Danfoss standard								
Materialer i vann										
Ventilhus			Gråjern EN-GJL-250 (GG 25)							
Membraner/ belg			W.Nr.1.4571		EPDM					
O-ringer			EPDM							
Fjærer			W.Nr.1.4401		W.Nr.1.4310					
Konus (Pc)			W.Nr.1.4404NC		W.Nr.1.4021					
Sete (Pc)			W.Nr.1.4027							
Konus (Cv)			W.Nr.1.4404NC		W.Nr.1.4021					
Sete (Cv)			W.Nr.1.4027							
Skrue			W.Nr.1.1181							
Flatpakning			Grafittpakning		Ikke asbestholdig					

¹⁾ Ventilens fabrikkinnstilling utføres ved nominelt innstillingsområde.

²⁾ Ventilen kan, uavhengig av innstillingen, moduleres under 1 % av mengdebegrensningen.


³⁾ Minste nødvendige starttrykk er høyere ved innstilling over 100 %, se figurene i ().

⁴⁾ Hvis AB-QM brukes over 400 kPa differensialtrykk, må Danfoss design center kontaktes for å sikre ordentlig design.

⁵⁾ Ved minste differensialtrykk når trykkventilen minst 90 % av nominell mengde. Prestasjons erklæring er tilgjengelig ved etterspørsel.

Pc - trykkregulerende del
Cv - reguleringsventil

Aktuatorer oversikt AB-QM DN 15-32



NovoCon® S

NovoCon® S er en multifunksjonsaktuator med høy nøyaktighet, spesielt konstruert for bruk i kombinasjon med en trykkuavhengig balanseringreguleringsventil av type AB-QM i størrelser fra DN 15 LF-32 HF. Aktuatoren med AB-QM brukes til å kontrollere vannforsyningen til viftekonvektorene, avkjølede bjelker, induksjonsenheter, små ettervarmere, etterkjølere, AHU-er og andre termiske enheter for sonekontroll, hvor varmt-/kaldtvann er det regulerte mediet.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Kommunikasjonsprotokoll	Avlukke	Art. nr.
NovoCon® S	3/6/12/ 24 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54 (IP 40 ved opp-ned-montering)	003Z8504

AME(V) 110/120 NL

AME 110 og 120 er modulerende giraktuatorer med høy presisjon, som kan monteres på AB-QM for nøyaktig regulering. De har kalibreringsfunksjon, slik at aktuatorens vandring alltid passer perfekt til AB-QM-slaglengden. Aktuatoren er egnet for både lineære og logaritmiske karakteristikker.

AME(V) 110/120 passer for AB-QM DN 15 LF til DN 32 HF.

Type	Hastighet	Tilbakemeldingssignal	Strømforsyning	Kontrollsignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AMV 110 NL	24 s/mm	Nei	24 V vekselstrøm	3-punkt	IP 42	082H8056
AMV 120 NL	12 s/mm	Nei				082H8057
AME 110 NL	24 s/mm	Nei		0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA		082H8058
AME 110 NLX	24 s/mm	Ja				082H8060
AME 120 NL	12 s/mm	Nei				082H5059

AME 13 SU/SD

AME 13 er en presisjonsgiraktuator som har en innebygget fjær som lukker ventilen (fjær ned, SD) eller åpner ventilen (fjær opp, SU) hvis strømforsyningen til aktuatoren blir brutt. Karakteristikken kan stilles inn til logaritmisk eller lineær med en dip-bryter. AME 13 SU/SD passer til AB-QM DN 15 LF til DN 32 HF.

Type	Hastighet	Fjær	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldings-signal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 13 SU-1	14 s/mm	Åpnes med fjærtrykk	24 V vekselstrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V	IP 54	082H5006
AME 13 SD-1		Lukkes med fjærtrykk					082H5007

AME 113

AME 113 er modulert kontrollerte giraktuatorer med innebygd batteridrevet funksjon som åpner eller lukker ventilen hvis strømforsyningen til aktuatoren blir brutt. AME 113 har en logaritmisk karakteristikk. De har kalibreringsfunksjon, slik at aktuatorens vandring alltid passer perfekt til AB-QM-ventilens slaglengde. AME 113 passer for AB-QM DN 15 LF til DN 32 HF.

Type	Hastighet	Sikkerhets-funksjon	Strømforsyning	Kontroll-signal	Tilbakemeldings-signal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 113 NL SD	15 s/mm	Stenger ventilen	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V	-	IP 54	082H5007M
AME 113 NL SU		Åpner ventilen			082H5008		
AME 113 NLX SD		Stenger ventilen			082H5000		
AME 113 NLX SU		Åpner ventilen			082H5001		

ABNM-A5

ABNM er en termisk moduleringsaktuator. Den kan brukes til å modulere AB-QM dersom hastighet eller presisjon ikke har høyeste prioritering. ABNM har enten en logaritmisk (LOG) eller en lineær (LIN) karakteristikk som bør velges for å passe til bruksområdet. Den er tilgjengelig i versjonene normalt åpen (NO) og normalt lukket (NC), samt i 24V vekselstrøm og likestrøm. ABNM-A5 passer til AB-QM DN 15 LF til DN 32 HF.

Type	NO/NC	LOG/LIN	Matespenning	Slag	Full slagtid	Avlukke	Art. nr.
ABNM-A5	NC	LOG	24 V vekselstrøm	5 mm	3-5 min	IP 54	082F1160
ABNM-A5	NC	LIN		5 mm			082F1161
ABNM-A5	NC	LOG		6,5 mm			082F1162
ABNM-A5	NO	LOG		6,5 mm			082F1163
ABNM-A5	NC	LIN		6,5 mm			082F1164
ABNM-A5	NO	LIN	24 V likestrøm	6,5 mm			082F1165
ABNM-A5	NC	LOG		6,5 mm			082F1166
ABNM-A5	NO	LOG		6,5 mm			082F1167





Merk: ABN og ABNM A5 med 5 mm slaglengde kan kun åpne AB-QM DN 25-32 90 %.

TWA-Q

TWA-Q er en termisk aktuator som brukes for av/på-bruksområder, hvor kontrollpresisjon og hastighet ikke har høyeste prioritering. Den er tilgjengelig i versjonene normalt åpen (NO) og normalt lukket (NC), samt i 24V og 230 Volt. TWA-Q har en posisjonsindikator som viser om den er åpen eller lukket. TWA-Q passer til AB-QM DN 15 LF til DN 32 HF.


Type	NC/NO	Spennning	Slag	Full slagtid ¹⁾	Avlukke	Art. nr.
TWA-Q	NC	230 V vekselstrøm	5 mm	<3 min.	IP 54	082F1600
TWA-Q	NO	230 V vekselstrøm	5 mm			082F1601
TWA-Q	NC	24 V vekselstrøm/likestrøm	5 mm			082F1602
TWA-Q	NO	24 V vekselstrøm/likestrøm	5 mm			082F1603

¹⁾ ved romtemperatur.



Kabler	Kode nr.
1 meter	082F1081
5 meter	082F1082
10 meter	082F1083



**Aktuatoroversikt
AB-QM DN 40-100**

NovoCon® M

NovoCon® M er en multifunksjonell feltbussaktuator med høy presisjon, spesielt designet for bruk i kombinasjon med NovoCon trykkuavhengig balanserende reguleringsventil type NovoCon AB-QM i størrelser fra DN 40-100, se separat datablad. NovoCon® M-aktuatoren med AB-QM brukes i luftbehandlingsaggregater i AHU-enheter, kjølere og distribusjonsstasjoner.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Kommunikasjonsprotokoll	Kapslingsgrad	Art. nr.
NovoCon® M	3/6/12/ 24 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54	003Z8540

AME 435 QM

AME 435 QM er en modulerende giraktuator med høy presisjon som kan monteres på AB-QM for nøyaktig kontroll. Den har kalibreringsfunksjon, slik at aktuatorens vandring alltid passer perfekt til AB-QM-slaglengden. Aktuatoren er egnet for både lineære og logaritmiske karakteristikker.

AME 435 QM passer til AB-QM DN 40 til DN 100 HF.


Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldingssignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 435 QM	7,5/15 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V	IP 54	082H0171

AME 25 SU/SD

AME 25 SU/SD er en presisjonsgiraktuator som har en innebygget fjær som lukker ventilen (fjær ned, SD) eller åpner ventilen (fjær opp, SU) hvis strømforsyningen til aktuatoren blir borte. Karakteristikken kan stilles inn til logaritmisk eller lineær med en dip-bryter. AME 25 SU/SD passer til AB-QM DN 40 til DN 100 HF.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldingssignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 25 SD	15 s/mm	24 V vekselstrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V	IP 54	082H3038
AME 25 SU						082H3041

Vurder om adapter er nødvendig **003Z0694**

**Aktuatoroversikt
AB-QM DN 125-150**

AME 55 QM

Aktuatorene AME 55 QM AME 655-1 brukes med trykkuavhengig balanserings- og reguleringsventil type AB-QM DN 125 og DN 150.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldingssignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 55 QM	8 s/mm	24 V vekselstrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V	IP 54	082H3078

AME 655-1

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldingssignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 655-1	2/6 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	IP 54	082H5010

AME 658 SU/SD-1

Aktuatoren AME 658 SU/SD-1 brukes sammen med trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler type AB-QM DN 125 and DN 150. AME 658 SU/SU-1 er en presisjonsgiraktuator med en innebygget fjær som lukker ventilen (fjær ned, SD) eller åpner ventilen (fjær opp, SU) hvis strømforsyningen til aktuatoren blir brutt. Karakteristikken kan stilles inn til logaritmisk eller lineær med en dip-bryter.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldingssignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 658 SU-1	4/6 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	IP 54	082H5012
AME 658 SD-1						082H5011


Alle aktuatorer av type «-1» er UL-sertifisert.

NovoCon® L

NovoCon® L er en multifunksjonell feltbussaktuator med høy presisjon, som er designet spesifikt for bruk i kombinasjon med trykkuavhengig reguleringsventil av type AB-QM i størrelser fra DN 125-150 som brukes i luftbehandlingsenheter i AHU-enheter, kjølere og distribusjonsstasjoner. NovoCon® L SU/SD har en innebygget fjær som lukker ventilen (fjær ned, SD) eller åpner ventilen (fjær opp, SU) hvis strømforsyningen til aktuatoren blir brutt.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Kommunikasjonsprotokoll	Kapslingsgrad	Art. nr.
NovoCon® L	3/6/12/ 24 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54	003Z8560
NovoCon® L SU						003Z8561
NovoCon® L SD						003Z8562

Aktuatoroversikt
AB-QM DN 200-250



AME 685-1

AME 685-1 brukes sammen med store trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler type AB-QM DN 200 og DN 250.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Tilbakemeldingssignal	Kapslingsgrad	Art. nr.
AME 685-1	3/6 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	IP 54	003Z8563

NovoCon® XL

NovoCon® XL er en multifunksjonell feltbussaktuator med høy presisjon, som er designet spesifikt for bruk i kombinasjon med trykkuavhengig reguleringsventil av type AB-QM i størrelser fra DN 200-250 som brukes i luftbehandlingsenheter i AHU-enheter, kjølere og distribusjonsstasjoner.

Type	Hastighet	Strømforsyning	Kontrollsignal	Kommunikasjonsprotokoll	Kapslingsgrad	Art. nr.
NovoCon® XL	3/6/12/ 24 s/mm	24 V vekselstrøm/ likestrøm	0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54	003Z8563

Kontakt vår lokale salgsrepresentant hvis det er behov for andre typer aktuatorer.




Forhåndsinnstilling

DN 15-32

Beregnet mengde kan enkelt justeres uten bruk av spesialverktøy. Følg trinnene nedenfor for å endre forhåndsinnstillingen (fabrikkinnstilling er 100 % (10)):

1. Fjern den blå beskyttelseshetten eller den påmonterte aktuatoren
2. Hev indikatoren (DN 25-32)

3. Drei indikatoren (med klokken for å redusere) til den nye innstillingen
4. Trykk indikatoren tilbake til låst posisjon (DN 25-32) skalaen for forhåndsinnstilling indikerer verdier fra 100 % mengde til 0 % (DN 25-32) og 10-0 (DN 15-20). Drei med klokken for å redusere mengden, og mot klokken for å øke den.



Service

DN 15-32

For serviceavstengingsfunksjonen anbefales det å installere ventilen i et vanntilførselsrør.

DN 40-100

For serviceavstenging kan ventilen installeres i enten tilførselsledninger eller returledninger.

Ventiler er utstyrt med manuell avstenging for isoleringsfunksjon opp til 16 bar.

DN 125-250

For serviceavstenging kan ventilen installeres i enten tilførselsledninger eller returledninger.

For avstengning, må ventilen stilles til 0 %.


Tilbudstekst

En trykkuavhengig balanserings- og reguleringsventil med en lineær reguleringskarakteristikk som er uavhengig av tilgjengelig trykk og innstilling. Modell: Danfoss AB-QM eller tilsvarende.

Den trykkuavhengige ventilen skal ha følgende egenskaper:





- Funksjon for automatisk mengdebegrensning
- Membrandrevet design for redusert tilstopningsfare
- Modulering under 1 % av innstilt mengde, uavhengig av innstillingen
- Maksimal mengde tydelig markert på ventilen
- Førsteautoritet ved alle innstillinger
- Muligheten til å lukke mot differensialtrykk på 16 bar
- Lineær reguleringskarakteristikk
- Lineær innstilling
- Reguleringsfaktor 1:1000
- Testplugg for pumpeoptimering og mengdeverifisering for DN 15-250. Tilgjengelig i området fra DN 10-250 fra én leverandør
- Muligheten til å endre karakteristikk fra lineær til lik prosent i alle størrelser ved å justere aktuatorinnstillingene
- Lekkasjegrad uten synlig lekkasje (IEC 60534-4:2007 klasse IV) for DN 15 - DN 20 i kombinasjon med anbefalt aktuator
- Lekkasje på 0,05 % av $Q_{nom.}$ for DN 25 - DN 100 (IEC 60534-4:2007 klasse III) i kombinasjon med anbefalt aktuator
- Lekkasje på 0,01 % av $Q_{nom.}$ for DN 125 - DN 250 (IEC 60534-4:2007 klasse IV) i kombinasjon med anbefalt aktuator
- Mengdemål (AB-QM DN 15, 20) i samsvar med BS7350:1990

Isolasjon






DN	L	H1	H2	D	Brannklasse
	mm				
15	113	62	56	68	E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102)
20	120	62	60	75	


Dimensjoner




DN	Lengde				Høyde		Gjenget	Sveiset	L ₂ (mm)
	utvendig		innvendig		H ₁	H ₂	A		
	L (mm)	b	L (mm)	b	(mm)				
15	65	G ¾ A	75	Rp ½	38,2	65,2	120	139	42,6
20	82	G 1 A	85	Rp ¾	43,9	67,2	143	166	49,4



DN	Lengde		Høyde		Gjenget	Sveiset	L ₂	L ₃
	L (mm)	b	H ₁	H ₂	A			
			(mm)				(mm)	
25	104	G 1¼	39,2	82,6	174	188	71	79
32	130	G 1½	48,7	93,8	207	214	90	79




DN 15, 20




DN 25, 32

DN	TWA-Q	ABNM A5	AME/AMV 110NL, 120 NL, AMI 140	NovoCon S	AME 13 SU	Ventilvekt (kg)	
	H (mm)					utvendig	innvendig
15	110,8	97,8	131,3	130,1	210,7	0,56	0,59
20	112	99	132,5	131,3	212,1	0,75	0,73
25	117	124	155	153	233,9	1,45	
32	128	136	166	164	245	2,21	


Dimensjoner (forts.)




AB-QM DN 40, 50



AB-QM + AME 435 QM




AB-QM DN 50-100




AB-QM + AME 435 QM

DN	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	b (ISO 228/1)	Vekt (kg)
	mm					
40	110	170	174	280	G 2	6,9
50	130	170	174	280	G 2½	7,8

DN	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	a (EN 1092-2)	Vekt (kg)
	mm					
50	230	170	174	280	165	14,2
65	290	220	172	330	185	38,0
80	310	225	177	335	200	45,0
100	350	240	187	350	220	57,0




AB-QM DN 125



AB-QM DN 150

DN	L ₁	H ₁	H ₂	a (EN 1092-2)	Vekt (kg)
	mm				
125	400	234	532	250	85,3
150	480	308	465	285	138

Dimensjoner (forts.)



Danfoss AS

Climate Solutions • danfoss.no • +47 23 96 71 00 • kundeservice.no@danfoss.com

All informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om valg av produkt, bruksområde eller bruk, produktdesign, vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i produkt håndbøker, katalogbeskrivelser, annonser osv. og uansett om det gjøres tilgjengelig skriftlig, muntlig, elektronisk, på nett eller via nedlasting, skal anses som informativ, og er bare bindende hvis og i den grad det gis eksplisitte referanser til et tilbud eller en ordrebekräftelse. Danfoss tar intet ansvar for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer, videoer og annet materiale. Danfoss forbeholder seg retten til å endre produktene uten varsel. Dette gjelder også for produkter som er bestilt, men ikke levert, forutsatt at slike endringer kan utføres uten endringer på produktets form, montering eller funksjon.

Alle varemerker i dette materialet tilhører Danfoss A/S eller selskaper i Danfoss-gruppen. Danfoss og Danfoss-logoen er varemerker for Danfoss A/S. Med enerett.