


Datový list

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo

Představení

MTCV je multifunkční termostatický vyvažovací ventil používaný v domovních cirkulačních rozvodech teplé (užitkové) vody.

MTCV zajišťuje tepelnou rovnováhu v rozvodech teplé vody udržováním konstantní teploty v soustavě, a to omezováním průtoku v oběhovém potrubí až na minimum požadované úrovně.

Ventily Danfoss MTCV jsou vyrobeny z korozivzdorných a bezolovnatých materiálů, které splňují rostoucí nároky týkající se kvality pitné vody:

- Tělo ventilu je vyrobeno z bronzu Rg5.

- Komponenty jsou vyrobeny z bezolovnaté mosazi.
- Hlavní kuželka je vyrobena z velmi kvalitního konstrukčního plastu POM-C.

Zároveň může MTCV pomocí dvou metod provádět dezinfekční proces:

- Automatický (samočinný) dezinfekční modul – termočlánek (obr. 2).
- Elektronický regulátor s termoelektrickým pohonom TWA a teplotními čidly PT1000 (obr. 3).

**Hlavní funkce ventilu
MTCV**

- Termostatická rovnováha v soustavách teplé (užitkové) vody v rozsahu teplot 35–60 °C – verze A.
- Automatická (samočinná) tepelná dezinfekce při teplotách nad 65 °C s bezpečnostní ochranou instalace, která zamezuje růstu teploty nad 75 °C (automaticky uzavírá oběh) – verze B.
- Automatický dezinfekční proces, elektronicky řízený, s možností programování teploty a délky trvání dezinfekce – verze C.
- Automatické proplachování soustavy dočasným snížením nastavení teploty pro plné otevření

- ventilu MTCV a dosažení maximálního průtoku.
- Možnost měření teploty.
- Prevence nechtěného poškození.
- Konstantní měření a monitoring teploty – verze C.
- Funkce uzavírání oběhové stoupačky pomocí armatur s vestavěným kulovým ventilem (dodaných na přání).
- Doplňování ventilu MTCV dalšími moduly za provozu, při zachování normálního provozního tlaku.
- Servis – v případě potřeby lze kalibrovaný termočlánek vyměnit.

Funkce



Obr. 4 Základní verze MTCV - A

MTCV je termostatický samočinný proporcionální ventil. Termočlánek (obr. 6-4) je umístěn v kuželce ventilu (obr. 6-3) pro reakci na změny teplot.

Při zvýšení teploty vody nad nastavenou hodnotu se termočlánek roztahne, kuželka ventilu se posune směrem k sedlu ventilu a tím omezí

průtok v okruhu.


Pokud klesne teplota vody pod nastavenou hodnotu, termočlánek otevře ventil a umožní větší průtok v cirkulačním potrubí. Ventil je v rovnovážné poloze (nominální průtok = kalkulovaný průtok) tehdy, když teplota vody dosahuje hodnoty nastavené na ventilu.

Regulační charakteristika MTCV je zobrazena na obr. 13, verze A.

Pokud je teplota vody o 5 °C vyšší než nastavená hodnota, průtok ventilem se zcela zastaví.

Speciální těsnění chrání termočlánek před přímým stykem s vodou, což prodlužuje jeho životnost a zároveň zajišťuje přesnou regulaci.


Pojistná pružina (obr. 6-6) chrání termočlánek před poškozením v případech, kdy teplota vody překročí hodnotu nastavení.



Obr. 5 Příklad umístění základní verze MTCV v systému rozvodu teplé vody (užitkové)

Konstrukce

1. Tělo ventilu
2. Pružina
3. Kuželka
4. Termočlánek
5. O-kroužek
6. Pojistná pružina
7. Nastavovací kroužek
8. Nastavovací otočná hlavice
9. Krytka ukazatele teploty
10. Kuželka pro dezinfekční modul
11. Pojistná pružina
12. Konektor pro teploměr
13. Konektor pro dezinfekční modul



Obr. 6 Konstrukce - základní verze - A

Funkce


Standardní verze MTCV – A může být snadno a rychle upravena pro funkci teplotní dezinfekce proti výskytu bakterie Legionella v soustavách teplé užitkové vody.

Po sejmání krytu z dezinfekční kuželky (obr. 6–13), což lze provést za provozu pod tlakem, může být namontován termostatický dezinfekční modul (obr. 9–17).


Dezinfekční modul řídí průtok dle svých regulačních charakteristik, (obr. 13 – verze B), čímž provádí tepelnou dezinfekci rozvodů teplé vody.

Namontovaný dezinfekční modul automaticky otevře obtokový ventil o Kv min = 0,15 m³/h, což umožňuje průtok pro dezinfekci. Ve verzi MTCV A je tento obtokový ventil vždy uzavřen pro prevenci usazování nečistot a vápníku. MTCV lze takto vybavit dezinfekčním modulem i po dlouhé době provozu ve verzi A bez rizika ucpaní obtoku.


Řídící modul v základní verzi A pracuje v teplotním rozsahu 35–60 °C. Pokud teplota teplé vody překročí 65 °C, spustí se dezinfekční proces – tj. průtok hlavního ventilem MTCV se zastaví a otevře se obtokový ventil pro „dezinfekční průtok“. Řídící funkce je nyní vykonávána dezinfekčním modulem, který otevře obtokový ventil po vzestupu teploty nad 65 °C.

Dezinfekční proces trvá, dokud není dosaženo teploty 70 °C. Pokud je teplota vody dále zvyšována, průtok dezinfekčním obtokem je snížen (proces teplotního využívání rozvodů během dezinfekce) a po dosažení 75 °C je průtok zastaven. Tato metoda chrání rozvod teplé vody před korozí a vápenatými usazeninami a snižuje i riziko opaření.

Na přání může být do verze A i B namontován teploměr pro měření a kontrolu teploty cirkulující teplé vody.


Konstrukce

- 1-13** Dle popisu na obr. 6
- 14** Obtok pro dezinfekci
- 15** Teploměr
- 16** Cu těsnění
- 17** Dezinfekční modul



Funkce




Verze MTCV A i B lze rozšířit o elektronickou regulaci dezinfekčního procesu (verze C).

Po sejmání krytu z dezinfekční kuželky (obr. 6- 13) lze namontovat adaptér (obr. 12- 21) a následně i termoelektrický pohon TWA.

Do hlavice teploměru musí být namontováno čidlo teploty PT 1000 (obr. 12- 19).


Termoelektrický pohon a čidlo teploty jsou připojeny k elektronickému regulátoru CCR2+, který umožňuje provádět v každé stoupačce účinný a efektivní dezinfekční proces. Hlavní regulační modul pracuje v teplotním rozsahu 35–60 °C. Když začne dezinfekční proces / teplotní úprava vody, CCR2+ řídí průtok přes MTCV pomocí termoelektrického pohonu TWA. Výhody elektronické regulace dezinfekčního procesu pomocí CCR2+:

- Zajišťování kompletní regulace dezinfekčního procesu v každé jednotlivé stoupačce.
- Optimalizace celkové doby dezinfekce.
- Možnost volby teploty dezinfekce.
- Možnost volby času dezinfekce.
- Průběžné měření a monitorování teploty vody v každé jednotlivé stoupačce.
- Možnost připojení k regulátoru předávací stanice nebo kotelný (např. Danfoss ECL) nebo k BMS (Modbus).



Konstrukce

- 1-13 Dle popisu na obr. 6
 18 Obtok (v uzavřené poloze)
 19 Teplotní čidlo PT 1000
 20 Cu těsnění
 21 Adaptér pro připojení termoelektrického pohonu TWA



Technické údaje

Max. pracovní tlak.....	10 bar
Zkušební tlak.....	16 bar
Max. teplota nosného média.....	100 °C
k_{VS} při 20 °C:	
- DN20	1,8 m³/h
- DN15	1,5 m³/h
Hystereze.....	1,5 K

Materiál částí, které přicházejí do styku s vodou:
 Tělo ventiluRg5
 Pouzdro pružiny atd.....slitina Cuphin (CW724R)
 O-kroužkyEPDM
 Pružina, obtokové kuželky.....Nerezová ocel
 Kuželka.....POM-C (acetalový homopolymer)


Objednávání

Ventil – základní verze A	Kódové č.
DN 15	003Z4515
DN 20	003Z4520

Příslušenství a náhradní díly


Příslušenství	Poznámka	Obj. č.
Termostatický dezinfekční modul – B	DN 15 / DN 20	003Z2021
Koncovky s uzavíracím kulovým ventilem (inbus 5 mm), DN 20	G ½ × Rp ½ G ¾ × Rp ¾	003Z1037 003Z1038
Teploměr s adaptérem	DN 15 / DN 20	003Z1023
Vsuvka pro ESMB PT1000	DN 15 / DN 20	003Z1024
Adaptér pro termoelektrický pohon	DN 15 / DN 20	003Z1022
Regulátor CCR2+	viz též příloha VD.D3.K1.02	003Z3851
Jednotka slave CCR+	viz též příloha VD.D3.K1.02	003Z3852
Čidlo teploty ESMB Universal	viz též příloha VD.D3.K1.02	087B1184
Čidlo teploty ESMC – kontakt	viz též příloha VD.D3.K1.02	087N0011
Šroubení pro pájení Cu 15 mm	DN 15	003Z1034
Šroubení pro pájení Cu 18 mm	vn. R 1/2"	003Z1035
Šroubení pro pájení Cu 22 mm	DN 20	003Z1039
Šroubení pro pájení Cu 28 mm	vn. R 3/4"	003Z1040
Termoelektrický pohon TWA-A/NC, 24 V	viz též příloha VD.57.U4.02	088H3110

Regulační charakteristiky



- Základní verze A
 - Verze B:
 $Kv_{min} = 0,15 \text{ m}^3/\text{h}$ – min. průtok obtokem, když je hlavní regulační modul zavřený.
 $*Kv_{dis} = 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ pro DN 20,
 $*Kv_{dis} = 0,50 \text{ m}^3/\text{h}$ pro DN 15 – max. průtok dezinfekčního procesu do teploty
 - Verze C:
 $*Kv_{dis} = 0,60 \text{ m}^3/\text{h}$ pro DN 20 a DN 15 – průtok přes MTCV při plně otevřeném dezinfekčním modulu (regulace pomocí termoelektrického pohunu TWA-NC).
- $70 \text{ }^\circ\text{C}$.
- $*Kv_{dis} - Kv během dezinfekčního procesu$

Nastavení hlavních funkcí

**Obr. 14** MTCV – nastavení teploty

Rozsah teplot: 35–60 °C
 Výrobní nastavení MTCV je 50 °C

Nastavení teploty lze provést po sejmání plastové krytky (3), kterou nadzdvíhnete šroubovákem vloženým do otvoru (4). Šroub pro nastavení teploty (5) musí být otočen pomocí inbusového klíče tak, aby požadovaná teplota vyznačená na stupni odpovídala teplotě referenční. Po provedení nastavení musí být plastová krytka (3) zatlačena zpět na místo.

Doporučujeme kontrolovat nastavenou teplotu pomocí teploměru. Musí být měřena teplota teplé vody na posledním odběrném místě stoupačky*. Rozdíl mezi naměřenou teplotou na posledním odběrném místě a teplotou nastavenou na MTCV je způsoben tepelnou ztrátou v cirkulačním potrubí mezi MTCV a odběrovým místem.

* při instalovaných ventilech TVM (termostatické směšovací ventily) musí být teplota měřena před ventilem TVM.

Postup nastavení

Požadované nastavení teploty na MTCV závisí na teplotě u posledního odběrného místa a tepelných ztrátách úseku od odběrného místa k MTCV v téže stoupačce.

Příklad:


Požadovaná teplota v posledním odběrovém místě:
Tepelné ztráty od posledního odběrového místa k MTCV:

Požadováno:
správné nastavení MTCV


Řešení:
Správné nastavení MTCV: $48 - 3 = 45^{\circ}\text{C}$

Poznámka:

Po novém nastavení teploměrem zkонтrolujte, zda je dosažena požadovaná teplota vody v odběrovém místě, a náležitě dle výsledku upravte nastavení MTCV.


**Tabulka tlaku a průtoku
MTCV – DN 15**
Diferenční tlak 1 bar, DN 15

Tabulka 1

	nastavení	nastavení	nastavení	nastavení	nastavení	nastavení	kv (m³/h)
Teplota nosného média °C	60 °C	55 °C	50 °C	45 °C	40 °C	35 °C	0
	65	60	55	50	45	40	0,238
	62,5	57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	0,427
	60	55	50	45	40	35	0,632
	57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	32,5	0,795
	55	50	45	40	35	30	0,963
	52,5	47,5	42,5	37,5	32,5		1,087
	50	45	40	35	30		1,202
	47,5	42,5	37,5	32,5			1,283
	45	40	35	30			1,351
	42,5	37,5	32,5				1,394
	40	35	30				1,437
	37,5	32,5					1,469
	35	30					1,500
	32,5						1,500
	30						

Diferenční tlak 1 bar, DN 15 – dezinfekční proces



**Tabulka tlaku a průtoku
MTCV – DN 20**

Diferenční tlak 1 bar, DN 20


Tabulka 2

	nastavení 60 °C	nastavení 55 °C	nastavení 50 °C	nastavení 45 °C	nastavení 40 °C	nastavení 35 °C	kv (m³/h)
65	60	55	50	45	40	35	0
62,5	57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	32,5	0,251
60	55	50	45	40	35	30	0,442
57,5	52,5	47,5	42,5	37,5	32,5	27,5	0,645
55	50	45	40	35	30	25	0,828
52,5	47,5	42,5	37,5	32,5	27,5	22,5	1,000
50	45	40	35	30	25	20	1,164
47,5	42,5	37,5	32,5	27,5	22,5	17,5	1,322
45	40	35	30	25	20	15	1,462
42,5	37,5	32,5	30	25	20	13	1,577
40	35	30	25	20	15	11	1,667
37,5	32,5	30	25	20	15	9	1,733
35	30	25	20	15	10	7	1,753
32,5	30	25	20	15	10	5	1,761
30	25	20	15	10	5	3	1,761

Diferenční tlak 1 bar, DN 20 – dezinfekční proces



Příklad výpočtu
Příklad:

Výpočet se provádí pro třípatrovou budovu s osmi stoupačkami.

Pro zjednodušení výpočtu byly použity tyto předpoklady:

- Tepelné ztráty na metr potrubí, $q_1 = 10 \text{ W/m}^*$


* při výpočtu je třeba kalkulovat tepelnou ztrátu podle místně specifických standardů.

Kalkulované tepelné ztráty obvykle závisí na:

- rozměru trubky
- materiálech použitých na izolaci
- teplotě prostředí, ve kterém jsou trubky instalovány
- účinnosti a stavu izolace

- teplotě přívodní teplé vody, $T_{\text{sup}} = 55^\circ \text{C}$
- poklesu teploty v soustavě, $\Delta T = 5 \text{ K}$
- vzdálenosti mezi stoupačkami, $L = 10 \text{ m}$
- výšce stoupaček, $l = 10 \text{ m}$

Instalační schéma, viz níže:


I Základní provoz

Výpočet:

- výpočet tepelných ztrát v každé stoupačce (Q_r) a kolektoru (Q_h)
 $Q_r = l \text{ stoupačky} \times q = (10 + 10) \times 10 = 200 \text{ W}$
 $Q_h = l \text{ horiz.} \times q = 10 \times 10 = 100 \text{ W}$
- Tabulka 3 ukazuje výsledky výpočtů:

$$\dot{V}_c = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_o + \dot{V}_p}$$

\dot{V}_c \dot{V}_o \dot{V}_p

\rightarrow \uparrow \rightarrow

Tabulka 3

stoupačka	tepelné ztráty				faktor stoupaček	průtok v každé části	celkový průtok
	ve stoupačkách	v kolektoru	celkem v každé části	ΣQ celkem (W)			
	Q_r (W)	Q_h (W)	(W)	(W)			
1	200	100	300	2400		36	412
2	200	100	300	2100	0,09	38	376
3	200	100	300	1800	0,1	40	339
4	200	100	300	1500	0,12	43	299
5	200	100	300	1200	0,14	47	256
6	200	100	300	900	0,18	52	210
7	200	100	300	600	0,25	63	157
8	200	100	300	300	0,4	94	94

**Příklad výpočtu
(pokračování)**

- Celkový průtok v cirkulačním systému teplé vody se vypočítá podle vzorce:

$$\dot{V} = \frac{\sum Q}{r \cdot c_w \cdot \Delta t_{hw}}$$

$\sum Q$ – celkové tepelné ztráty v rozvodu, (kW)

tedy:

$$\dot{V}_c^{total} = \frac{2,4}{1 \times 4,18 \times 5}$$

$$= 0,114 \text{ l/s} = 412 \text{ l/h}$$

Celkový průtok v systému cirkulace teplé vody je: 412 l/h – cirkulační čerpadlo bude dimenzováno pro tento průtok.

- Průtok v každé stoupačce se vypočítá podle vzorce:

Průtok ve stoupačce č. 1:

$$\dot{V}_o = \dot{V}_c \times \frac{Q_o}{Q_o + Q_p}$$

tedy:

$$\dot{V}_o^1 = 412 \times \frac{200}{200 + 2100}$$

$$= 35,84 \text{ l/h} \cong 36 \text{ l/h}$$

Průtok v ostatních stoupačkách by měl být vypočítán stejným způsobem.

- Tlaková ztráta v systému
Pro zjednodušení výpočtu byly použity následující předpoklady:
 - Lineární tlaková ztráta, $p_l = 60 \text{ Pa/m}$
 (Lineární tlak je stejný pro všechna potrubí)
 - Místní tlaková ztráta se rovná 33 % z celkové lineární tlakové ztráty, $p_r = 0,33 p_l$

tedy:

$$p_r = 0,33 \times 60 = 19,8 \text{ Pa/m} \cong 20 \text{ Pa/m}$$

- Pro výpočet použito

$$p_{basic} = p_r + p_l = 60 + 20 = 80 \text{ Pa/m}$$

- Místní tlaková ztráta napříč MTCV je
 $\frac{1}{Kv}$ (vypočtena na základě:

kde:

Tabulka 4

stoupačka	tlaková ztráta			v MTCV		celkový tlak čerpadla (kPa)
	ve stoupačkách (kPa)	v kolektoru (kPa)	$p_{circuit}$ (kPa)	V_o -průtok (l/h)	Δp_{MTCV} tlaková ztráta (kPa)	
1	1,6	1,6	14,4	36	0,97	
2	1,6	1,6	12,8	38	1,07	
3	1,6	1,6	11,2	40	1,19	
4	1,6	1,6	9,6	43	1,38	
5	1,6	1,6	8,0	47	1,64	
6	1,6	1,6	6,4	52	2,01	
7	1,6	1,6	4,8	63	2,96	
8	1,6	1,6	3,2	94	6,59	

**Příklad výpočtu
(pokračování)**
II Dezinfekce

Tepelné ztráty a tlaková ztráta by měly být kalkulovány podle nových podmínek.

- teplota původní teplé vody při dezinfekci $T_{dis} = 70^{\circ}\text{C}$
- teplota prostředí $*T_{amb} = 20^{\circ}\text{C}$
(* T_{amb} – podle standardu a závazné normy)

1. Tepelné ztráty se vypočítají podle vzorce:

$$q_1 = K_j \times l \times \Delta T_1 \rightarrow K_j \times l = q_1 / \Delta T_1 \quad \text{pro základní proces}$$

$$q_2 = K_j \times l \times \Delta T_2 \rightarrow K_j \times l = q_2 / \Delta T_2$$

pro dezinfekční proces

Tedy:

$$q_2 = q_1 \frac{\Delta T_2}{\Delta T_1} = q_1 \left(\frac{T_{dis} - T_{amb}}{T_{sup} - T_{amb}} \right)$$

pro daný případ:

$$q_2 = 10 \text{ (W/m)} \left(\frac{70^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}}{55^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}} \right) = 14,3 \text{ W/m}$$

V tomto případě se během dezinfekčního procesu tepelné ztráty zvýší o přibližně 43 %.

2. Požadovaný průtok

Vzhledem k postupnému dezinfekčnímu procesu (po krocích) může být vypočítán pouze kritický okruh.

Pro daný případ:

$$Q_{dis} = Q_r + Q_h \\ Q_{dis} = ((10+10) + (8 \times 10)) \times 14,3 \text{ W/m} = \\ 1430 \text{ W} = 1,43 \text{ kW}$$

Průtok:

$$\dot{V}_{dis} = \frac{1,43}{4,18 \times 5} = 0,0684 \text{ l/s} = 246 \text{ l/h}$$

3. Požadovaný tlak

Během dezinfekčního procesu by měl být sledován požadovaný tlak

$$p_{dispump} = p_{dis(circuit)} + \Delta p_{MTCV}$$

kde:

$$\Delta p_{MTCV} = \left(\frac{0,01 \times \dot{V}_0}{K_v} \right)^2$$

tedy:

$$\Delta p_{MTCV} = \left(\frac{0,01 \times 246}{0,6} \right)^2 = 16,81 \text{ kPa}$$

Díky nižšímu průtoku oproti základnímu režimu (412 l/h), by tlaková ztráta v rozvodu $p_{circuit}$ měla být přepočítána.

$$\Delta p = \xi \frac{\rho w^2}{2}$$

kde:

w – rychlosť vody (m/s)

Porovnáním podmínek během základního režimu a dezinfekce lze odhadnout:

$$p_{dis} = p_{basic} \times \frac{V_{dis}^2}{V_c^2}$$

kde:

V_{dis} – dezinfekční průtok (l/h)

V_c – základní průtok (l/h)

Tedy:

- pro první část rozvodu

$$p_{dis}^1 = 80 \times \left(\frac{246}{412} \right)^2 = 29 \text{ Pa/m}$$

Tento výpočet by měl být proveden pro každý kritický okruh. Tabulka 5 ukazuje výsledky výpočtu.

Pro kritický okruh:

$$p_{dis(circuit)} = 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48 + 2,20 + 3,93 + 21,92 = 32,70 \text{ kPa}$$

$$p_{dispump} = p_{dis(circuit)} + \Delta p_{MTCV} \\ = 32,70 + 16,81 = 49,51 \text{ kPa}$$

Čerpadlo by mělo být vybráno tak, aby splňovalo oba požadavky:

• základní provoz


$$\dot{V}_0 = 412 \text{ l/h} \text{ a } p_{pump} = 21 \text{ kPa}$$

• dezinfekční provoz

$$\dot{V}_0 = 246 \text{ l/h} \text{ a } P_{pump} = 49,51 \text{ kPa}$$

Tabulka 5

tlaková ztráta v okruhu během dezinfekčního procesu				celková tlaková ztráta v kritickém okruhu	
průtok (l/h)	nová tlaková ztráta (Pa/m)	délka (m)	tlaková ztráta (kPa)		
základní	dezinfekce				
412	246	29	20	32,70	0,57
376	246	34	20		0,68
339	246	42	20		0,84
299	246	54	20		1,08
256	246	74	20		1,48
210	246	110	20		2,20
157	246	196	20		3,93
94	246	548	40		21,92
				Σ 32,70	

Datový list**MTCV z bezolovnaté mosazi****Rozměry**

Vnitřní závit	A	a	H	H1	L	L1	Hmotnost (kg)
	ISO 7/1 mm						
DN 15	R _p 1/2	R _p 1/2	79	129	75	215	0,56
DN 20	R _p 3/4	R _p 3/4	92	129	80	230	0,63

Obr. 20**Danfoss s.r.o.**

Climate Solutions • danfoss.cz • +420 22 888 76 66 • zakaznickyservis@danfoss.com

Veškeré informace, mimo jiné informace o výběru produktu, jeho použití, designu, hmotnosti, rozměrech, kapacitě nebo jakýchkoli jiných technických údajů v příručkách k produktům, popisech v katalogech, reklamách atd., bez ohledu na to, zda byly poskytnuty písemně, ústně, elektronicky, online nebo prostřednictvím stahování, budou považovány za informativní a jsou závazné pouze za podmínky a v rozsahu, v němž na ně byl uveden výslovný odkaz v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalogech, brožurách, videích a dalších materiálech.

Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To platí také pro objednané, avšak nedodané výrobky za předpokladu, že takové změny lze provádět bez změn podoby, vhodnosti nebo funkce výrobku.

Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem společnosti Danfoss A/S nebo společnosti skupiny Danfoss. Název Danfoss a logo Danfoss jsou ochranné známky společnosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.