

MPE 70

-新型主动式能量回收装置



扫描二维码查看3D/AR

MPE 70 – 适用于大型海水淡化厂的主动式能量回收装置



改善能效及运行费用



市场领先的混合可控性能



连续运行，无惧微生物污染



数字监控实现智能化自动运行



技术可靠和耐用设计



MPE 70		
625-875 转/分钟 对应流量	m ³ /hr	50-70
	(gpm)	(220-308)
最大出口压力	bar	83
	(psi)	(1200)
材料	超级双相不锈钢（接液部件），双相不锈钢，碳纤维增强热塑材料	
噪音	低于 85dB	
低压电机典型运行功率	400V / 2.2kW 0.8kW (at 875 rpm 60 bar)	

了解更多信息，欢迎 拨打 丹佛斯免费热线：4000619988

丹佛斯(中国)投资有限公司
上海市宣山路 900号
科技大楼C楼22层
邮编:200233
电话：(021)61513000
传真：(021)61513100

丹佛斯(中国)投资有限公司北京办事处
北京市朝阳区工体北路甲2号
盈科中心A 座20层
邮编:100027
电话：(010)8535 2588
传真：(010)8535 2599

丹佛斯(中国)投资有限公司广州办事处
广州市珠江新城花城大道87号
7楼04单元
邮编:510623
电话(020)28348000
传真
(020)28348001

Danfoss对于其目录、手册以及其它印刷材料中可能存在的差错概不负任何责任。Danfoss公司保留不预先通知便可自行改变其产品的权利。倘若这种改变对于已定产品的基本性能规格没有发生变化，则这种权利也适用于已经定购的产品。“Danfoss”，“丹佛斯”，“Engineering Tomorrow”以及“”是丹佛斯有限公司(Danfoss A/S)的注册商标，未经丹佛斯有限公司(Danfoss A/S)许可，任何单位及个人不得对上述商标的任何部分单独或整体进行使用、复制、修改或与其它商标共同使用。