


Tehniline andmeleht

AB-QM 4.0 / AB-QM rõhust sõltumatud reguleerventiilid (PICV) DN 15-250



AB-QM koos täiturmootoriga on maksimaalse rõhu suhtarvuga reguleerventiil ja automaatne tasakaalustusventiil ja/või vooluhulga piirik. Tüüpilised kasutuskohad on: temperatuuri reguleerimine ja pidev tasakaalustus lõppseadmete juures (külmamasinad, õhutöötlemise seadmed, jahutuskonvektorid, kiirguspaneelid ja soojusvahetid). Vooluhulgapiirik on ilma täiturmootorita, nt ühetorusüsteemid.

Kirjeldus


Danfoss AB-QM on rõhust sõltumatu reguleerventiil (PICV), milles on ühitatud suur täpsus ja vastupidavus turu parima kasutajasõbralikkusega. Ventili AB-QM on konstrueeritud selliselt, et teie projekt saaks valmida õigeaegselt ja eelarve piires ning samas pakkudes tõhusaimat HVAC-süsteemi. Rõhust sõltumatud ventiilid on automaatse tasakaalustusfunktsiooniga reguleerventiilid. Sisseehitatud rõhuregulaator hoiab reguleeriventilil konstantset diferentsiaalrõhku, tagades täieliku kontrolli ja automaatse vooluhulga piiramise. Danfoss PICV-is on kaks funktsiooni ühendatud üheks (reguleerimine ja automaatne tasakaalustus), mis on tulevikku vaatavate HVAC-süsteemide konstruktorite kulutõhus lahendus.

Ventiil Danfoss AB-QM tagab väikseima kogumaksumuse järgmistel põhjustel.

- Täpne vooluhulga piiramine tagab alati õige vooluhulga õigel ajal ja minimeerib pumba tarbitava energia
- Koguvahemik alates DN 15-st kuni DN 250-ni vooluhulgale kuni 407 m³/h
- Saadaval nii sise- kui ka väliskeermega universaalseks kasutamiseks
- Danfossi vastupidavustestiga on tagatud, et ventiilil AB-QM on parim kaitse katlakivi ja ummistuste vältimiseks
- Lihtne veaotsing, sest seadistus on alati nähtaval ning vooluhulka saab mõõta mõõteniplite kaudu
- Minimaalne hüsterees temperatuuri stabiilseks ja täpseks reguleerimiseks
- Valmisolek tulevaste täiustuste jaoks ja nutikate täiturmootorite kasutamiseks; valmisolek andmete kaudu juhitud ja optimeeritud HVAC 4.0 kasutamiseks

Tellimine

AB-QM 4.0 keermestatud versioon (mööteniplitega ja möötenipliteta) – väliskeere



Tüüp				Mööteniplitega	Ilma möötenipliteta
Joonis	DN	Q _{nom.} (l/h)	Väliskeere (ISO 228/1)	Tootekood	Tootekood
	15 LF	200	G ¾A	003Z8200	003Z8220
	15	650		003Z8201	003Z8221
	15 HF	1200		003Z8202	003Z8222
	20	1100	G 1A	003Z8203	003Z8223
	20 HF	1900		003Z8204	003Z8224
	25	2200	G 1 ¼A	003Z8205	–
	25 HF	3800		003Z8206	–
	32	3600	G 1 ½A	003Z8207	–
	32 HF	5000		003Z8208	–
	40	7500	G 2 A	003Z0770	–
	50	12 500	G 2 ½ A	003Z0771	–
	–				

AB-QM 4.0 keermestatud versioon (mööteniplitega ja möötenipliteta) – sisekeere

Tüüp				Mööteniplitega	Ilma möötenipliteta
Joonis	DN	Q _{nom.} (l/h)	Sisekeere (ISO 7/1)	Tootekood	Tootekood
	15 LF	200	Rp ½	003Z8300	003Z8320
	15	650		003Z8301	003Z8321
	15 HF	1200		003Z8302	003Z8322
	20	1100	Rp ¾	003Z8303	003Z8323
	20 HF	1900		003Z8304	003Z8324
	25	2200	Rp 1	003Z8305	–
	25 HF	3800		003Z8306	–
	32	3600	Rp 1 ¼	003Z8307	–
	32 HF	5000		003Z8308	–

* Ventili AB-QM (DN 15-32), millel pole möötenipleid, ei saa täiendada mööteniplitega versiooniks

AB-QM äärikutega mudel

Joonis	DN	Q _{nom.} (l/h)	Äärik ühendus (EN 1092-2)	Tootekood
	50	12 500	PN 16	003Z0772
	65	20 000		003Z0773
	65 HF	25 000		003Z0793
	80	28 000		003Z0774
	80 HF	40 000		003Z0794
	100	38 000		003Z0775
	100 HF	59 000		003Z0795
	125	90 000		003Z0705
	125 HF	110 000		003Z0715
	150	145 000		003Z0706
	150 HF	190 000		003Z0716
	200	200 000		003Z0707
	200 HF	270 000		003Z0717
	250	300 000		003Z0708
	250 HF	370 000		003Z0718

Tellimine (järg)

Lisavarustus ja varuosad

Tüüp	Märkused		Tootekood
	Toruühendus	Ventiiliühendus	
Keermesliitmik (CW617N) (1 tk) 	R 1/2	DN 15	003Z0232
	R 3/4	DN 20	003Z0233
	R 1	DN 25	003Z0234
	R 1 1/4	DN 32	003Z0235
	R 1 1/2	DN 40	003Z0279
	R 2	DN 50	003Z0278
Keevisliitmik (W. nr 1,0308) (1 tk) 	Keevitatav	DN 15	003Z0226
		DN 20	003Z0227
		DN 25	003Z0228
		DN 32	003Z0229
		DN 40	003Z0270
		DN 50	003Z0276
Keevisliitmik (W. nr 1,0308) (1 tk) 	Keevitatav	DN 15	003Z1271
		DN 20	003Z1272
		DN 25	003Z1273
		DN 32	003Z1274
		DN 40	003Z1275
		DN 50	003Z1276
Jooteliitmikud (CW614N) (2 mutrit, 2 tihendit, 2 jootetsikut)	15 × 1 mm	DN 15	065Z7017
Käepide AB-QM (vajalik lisavarustus ventiili paigaldamisel täiturmootorita)		DN 40-100	003Z0695
		DN 125-150	003Z0696
		DN 200-250	003Z0697
Sulgemisvarustus		DN 15-32	003Z0230
Spindlisoojendi – AB-QM DN 40–100 / AME 435 QM			065Z0315
Spindlisoojendi – AB-QM DN 125, 150 / AME 55 QM / AME 655			065Z7022
Möötenipli põlvühenduse pikendus (1 tk)			003Z3944
Nipli täiendkomplekt (1 tk) sirge			003Z3946
AB-QM 4.0 DN 15 EPP isolatsioon			003Z7810
AB-QM 4.0 DN 20 EPP isolatsioon			003Z7811
AB-QM 4.0 DN 25 EPP isolatsioon			003Z7812
AB-QM 4.0 DN 32 EPP isolatsioon			003Z7813
AB-QM DN 125 impulsstoru komplekt			003Z3961
AB-QM DN 150 impulsstoru komplekt			003Z3962
AB-QM DN 200 impulsstoru komplekt			003Z3963
AB-QM DN 250 impulsstoru komplekt			003Z3964

Tehnilised andmed


			AB-QM 4.0 (keermestatud versioon)									AB-QM (keermestatud versioon)	
Nimiläbimõõt		DN	15 LF	15	15 HF	20	20 HF	25	25 HF	32	32 HF	40	50
Vooluhulga vahemik	Q _{nom} (100%) ¹⁾	l/h	200	650	1200	1100	1900	2200	3800	3600	5000	7500	12 500
Seadevahemik ^{1), 2)}		%	10–100					10–100				40–100	
Diferentsiaalrõhk ³⁾	Δp _{min}	kPa	16	16	25	16	25	20	30	20	30	30	
	Δp _{max}		600										
Rõhuklass		PN	25									16	
Reguleerimisulatus			1 : 1000										
Reguleeriventiili karakteristik			Lineaarne (täiturmootor saab teisendada protsentuaalselt võrdeliseks)										
Lekkekadu soovitatavate täiturmootoritega			IEC 60534-4:2007 klass IV					IEC 60534-4:2007 klass III					
Sulgemiseks			Vastavalt standardile ISO 5208 klass A – nähtavad lekked puuduvad										
Soojuskandja			Suletud kütte- ja jahutussüsteemide vesi ja veesegu vastavalt standardi DIN WN 14868 küttekatlamaja tüübile I. Standardi DIN EN 14868 tüübile II vastavas küttekatlamajas kasutamise korral rakendatakse vajalikud kaitsemeetmed. Järgitakse VDI 2035 (osa 1 + 2) nõudeid										
Soojuskandja temperatuur		°C	(–10*) + 2 ... +95									(–10*) + 2 ... +120	
Ladustamis- ja transportimistemper.			–40 ... +70										
Käigupikkus		mm	4									10	
Ühendus	väliskeere (ISO 228/1)		G ¾ A			G 1 A		G 1¼ A		G 1½ A		G 2 A	G 2 ½ A
	sisekeere (ISO 7/1)		Rp ½			Rp ¾		Rp 1		Rp 1 ¼		–	
	täiturmootor		M30 x 1.5									Danfossi standard	

			AB-QM 4.0 (keermestatud versioon)									AB-QM (keermestatud versioon)	
Materjalid		DN	15 LF	15	15 HF	20	20 HF	25	25 HF	32	32 HF	40	50
Materjalid soojuskandjas	Ventiili korpused	DZR messing										Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)	
	Membraanid ja rõngastihendid	EPDM											
	Katiku juhik	PPSU											
	Katik	DZR messing								DZR messing + PPSU		–	
	Vedrud	W.Nr 1.4310										W.Nr 1.4310, W.Nr 1,4568	
	Vedru tugi	PPSU										–	
	Koonus (Pc)	–										CW 614N, W.Nr 1.4305	
	Koonus (Cv)	PPSU										CW 614N	
	Tugipind (Pc)	–										W.Nr 1,4305	
	Tugipind (Cv)	DZR messing										W.Nr 1,4305	
Materjalid väljaspool soojuskandjat	Kruvi	–										Roostevaba teras A2	
	Plastosad	ABS										POM	
	Siseosad ja välimised kruvid	–										CW 614N, W.Nr 1.4310, W.Nr 1,4401	

¹⁾ Ventiili tehaseseadistus on tehtud nominaalse seadevahemikuga.
²⁾ Olenemata seadistusest saab ventiili reguleerida alla 1% seatud vooluhulgast.
³⁾ Minimaalselt saavutab diferentsiaalrõhuventiil vähemalt 90% nimivooluhulgast. Toimivusdeklaratsioon on saadaval nõudmise korral.
^{*)} Kui soojuskandja temperatuur on AB-QM DN 15–32 kasutamise korral alla 2 °C, tuleb ventiil isoleerida kaitsmaks jää moodustumise eest spindlil.
 AB-QM DN 40–100 puhul tuleb kasutada spindlisoojendeid: Kood 065Z0315.

Vastavalt sobivusele ja kasutusele, eriti mitte-hapnikukindlates süsteemides, tuleb järgida jahutusvedeliku tootja juhiseid.

Pc – rõhuregulaatori osa
 Cv – reguleeriventiili osa



Sulgemispunkt (mõõtmine)
 ventiilile DN 15-32

Tehnilised andmed (järg)

AB-QM (äärikutega mudel)


Niimiläbimöööt		DN	50	65	65 HF	80	80 HF	100	100 HF
Vooluhulga vahemik	Q _{nom} (100%) ¹⁾	l/h	12 500	20 000	25 000	28 000	40 000	38 000	59 000
	Q _{suur}		12 500	20 000	25 000	28 000	40 000	38 000	59 000
Seadevahemik ^{1), 2)}		%	40–100						
Diferent-siaalrõhk ^{3), 4)}	Δp _{min}	kPa	30		60	30	60	30	60
	Δp _{max}		600						
Rõhuklass		PN	16						
Reguleerimisulatus			Vastavalt standardile IEC 534 on reguleerimisulatus suur, kuna reguleeriventiili karakteristik on lineaarne. (1 : 1000)						
Reguleeriventiili karakteristik			Lineaarne (täiturmootor saab teisendada protsentuaalselt võrdeliseks)						
Lekkekadu soovitatavate täiturmootoritega			max 0,05% vooluhulgast Q _{nom}						
Sulgemiseks			Vastavalt standardile ISO 5208 klass A – nähtavad lekked puuduvad						
Soojuskandja			Suletud kütte- ja jahutussüsteemide vesi ja vee segu vastavalt standardi DIN EN 14868 küttekatlamaja tüübile I. Standardi DIN EN 14868 tüübile II vastavas küttekatlamajas kasutamise korral rakendatakse vajalikud kaitsemeetmed. Järgitakse VDI 2035 (1. ja 2. osa) nõudeid.						
Soojuskandja temperatuur		°C	(-10*) + 2 ... +120						
Ladustamis- ja transportimistemp.			-40 ... 70						
Käigupikkus		mm	10	15					
Ühendus	äärik	PN 16							
	täiturmootor								Danfossi standard
Veega kokkupuutuvad materjalid									
Ventiili korpused			Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)						
Membraanid/sülfoon			EPDM						
Rõngastihendid			EPDM						
Vedrud			W.Nr 1,4568; W.Nr 1,4310						
Koonus (Pc)			CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr 1,4305						
Tugipind (Pc)			W.Nr 1,4305						
Koonus (Cv)			CuZn40Pb3 – CW 614N						
Tugipind (Cv)			W.Nr 1,4305						
Kruvi			Roostevaba teras (A2)						
Lametihend			NBR						

Niimiläbimöööt		DN	125	125 HF	150	150 HF	200	200 HF	250	250 HF
Vooluhulga vahemik	Q _{nom} (100%) ¹⁾	l/h	90 000	110 000	145 000	190 000	200 000	270 000	300 000	370 000
	Q _{suur} ³⁾		100 000	120 000	160 000	209 000	220 000	300 000	330 000	407 000
Seadevahemik ²⁾		%	40–110							
Diferent-siaalrõhk ^{3), 4)}	Δp _{min}	kPa	40 (60)	60 (80)	40 (60)	60 (80)	45 (65)	60 (80)	45 (65)	60 (80)
	Δp _{max}		600	600	600	600	600	600	600	600
Rõhuklass		PN	16							
Reguleerimisulatus			1 : 1000							
Reguleeriventiili karakteristik			Lineaarne (täiturmootor saab teisendada protsentuaalselt võrdeliseks)							
Lekkekadu soovitatavate täiturmootoritega			max 0,01% vooluhulgast Q _{nom}							
Soojuskandja			Suletud kütte- ja jahutussüsteemide vesi ja vee segu vastavalt standardi DIN EN 14868 küttekatlamaja tüübile I. Standardi DIN EN 14868 tüübile II vastavas küttekatlamajas kasutamise korral rakendatakse vajalikud kaitsemeetmed. Järgitakse VDI 2035 (1. ja 2. osa) nõudeid.							
Soojuskandja temperatuur		°C	(-10*) + 2 ... +120							
Ladustamis- ja transportimistemp.			-40 ... 70							
Käigupikkus		mm	30							
Ühendus	äärik	PN 16								
	täiturmootor	Danfossi standard								
Veega kokkupuutuvad materjalid										
Ventiili korpused			Hallmalm EN-GJL-250 (GG 25)							
Membraanid/sülfoon			W.Nr 1.4571		EPDM					
Rõngastihendid			EPDM							
Vedrud			W.Nr 1.4401		W.Nr 1.4310					
Koonus (Pc)			W.Nr 1.4404NC		W.Nr 1.4021					
Tugipind (Pc)			W.Nr 1.4027							
Koonus (Cv)			W.Nr 1.4404NC		W.Nr 1.4021					
Tugipind (Cv)			W.Nr 1.4027							
Kruvi			W.Nr 1.1181							
Lametihend			Grafiittihend		Asbestivaba					

- Ventiili tehaseadistus on tehtud nominaalse seadevahemikuga.
- Olenemata seadistusest saab ventiili reguleerida alla 1% seatud vooluhulgast.
- Kui ventiil on seadistatud üle 100%, on vaja kõrgemat min algrõhku, vt jooniseid I).
- Minimaalselt saavutab diferentsiaalrõhuventiil vähemalt 90% nimivooluhulgast. Toimivusdeklaratsioon on saadaval nõudmise korral.

Pc – rõhuregulaatori osa
Cv – reguleeriventiili osa

Täiturmootorite ülevaade AB-QM DN 15-32



NovoCon® S

NovoCon® S on suure täpsusega mitmefunktsiooniline fieldbusi täiturmootor, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks koos rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleeriventiiliga AB-QM suurustes DN 15 LF-32 HF. Ventiiliga AB-QM täiturmootorit kasutatakse veevarustuse juhtimiseks jahutuskonvektorites, jahutustalades, induktioonseadmetes, väikestes järelsoojendites ja -jahutites, õhutöötlusseadmetes (AHU) ning teistes tsooni reguleerimise lõppseadmetes, kus soojendatud/jahutatud vesi on soojuskandjaks.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Teabeedastuse protokoll	Kaitseklass	Tootekood
NovoCon® S	3/6/12/24 s/mm	24 V vahelduv- vool/alisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54 (IP40 kui paigaldatud tagurpidi)	003Z8504

AME(V) 110/120 NL

AME 110 ja 120 on suure täpsusega alalispingega juhitud täiturmootorid, mida saab paigaldada ventiilile AB-QM täpsemaks reguleerimiseks. Neil on kalibreerimisfunktsioon ning seepärast vastab täiturmootori töö alati ideaalselt ventiili AB-QM käigupikkusele. Täiturmootor sobib nii lineaarsete kui ka logaritmiliste karakteristikutega. AME(V) 110/120 sobib ventiilidele alates AB-QM DN 15 LF kuni DN 32 HF.

Tüüp	Kiirus	Tagasisidesignaali	Toide	Juhtimissignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 110 NL	24 s/mm	Ei	24 V vahelduvvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	IP 42	082H8057
AME 120 NL	12 s/mm	Ei				082H8059
AME 110 NLX	24 s/mm	Jah		3 punkti		082H8060
AMV 110 NL	24 s/mm	Ei				082H8056
AMV 120 NL	12 s/mm	Ei				082H8058

AME 13 SU/SD

AME 13 on täppistäiturmootor, millel on sisseehitatud vedru ventiili sulgemiseks (Spring Down (Vedru alla), SD) või avamiseks (Spring Up (Vedru üles), SU), kui täiturmootorilt kaob toide. Karakteristikud saab seada lineaarseks või logaritmiliseks DIP-lülitiga. AME 13 SU/SD sobib ventiilidele alates AB-QM DN 15 LF kuni DN 32 HF.

Tüüp	Kiirus	Vedru	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 13 SU-1	14 s/mm	Avamisvedru	24 V vahelduvvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V	IP 54	082H5006
AME 13 SD-1		Sulgemisvedru					082H5007

AME 113

AME 113 on alalispingega juhitud täiturmootor, millel on akutoitel toimiv funktsioon, mis avab või sulgeb ventiili, kui täiturmootori toide on kadunud. Täiturmootoril AME 113 on logaritmiline karakteristik. Neil on kalibreerimisfunktsioon ning seepärast vastab täiturmootori töö alati ventiili AB-QM käigupikkusele. AME 113 sobib ventiilidele alates AB-QM DN 15 LF kuni DN 32 HF.

Tüüp	Kiirus	Ohutusfunktsioon	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood	
AME 113 NL SD	15 s/mm	Sulgeb ventiili	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V	–	IP 54	082H5007M	
AME 113 NL SU		Avab ventiili					082H5008	
AME 113 NLX SD		Sulgeb ventiili			0–10 V		082H5000	
AME 113 NLX SU		Avab ventiili					082H5001	

ABNM-A5

ABNM on terminaalne alalispingega juhitud täiturmootor. Seda saab kasutada ventiili AB-QM moduleerimiseks, kui kiirus või täpsus ei ole esmatähtis. Täiturmootoril ABNM on kas logaritmilised (LOG) või lineaarsed (LIN) karakteristikud, mis tuleb valida rakendusele sobivatena. See on saadaval versioonides normaalselt avatud (NO) ja normaalselt suletud (NC), samuti 24 V alalisvooluga ja vahelduvvooluga. ABNM-A5 sobib ventiilidele alates AB-QM DN 15 LF kuni DN 32 HF.

Tüüp	NO/NC	LOG/LIN	Toitepinge	Käik	Täiskäigu aeg	Kaitseklass	Tootekood
ABNM-A5	NC	LOG	24 V vahelduvvool	5 mm	3–5 min	IP 54	082F1160
ABNM-A5	NC	LIN		5 mm			082F1161
ABNM-A5	NC	LOG		6,5 mm			082F1162
ABNM-A5	NO	LOG		6,5 mm			082F1163
ABNM-A5	NC	LIN		6,5 mm			082F1164
ABNM-A5	NO	LIN	24 V alalisvool	6,5 mm			082F1165
ABNM-A5	NC	LOG		6,5 mm			082F1166
ABNM-A5	NO	LOG		6,5 mm			082F1167


Märkus. 5 mm käigupikkusega täiturmootorid ABN ja ABNM A5 suudavad avada ainult 90% ventiilist AB-QM DN 25-32.

TWA-Q

TWA-Q on termohüdrauline täiturmootor, mida kasutatakse sisse-/väljalülitusega rakendustes, milles pole reguleerimistäpsus ja kiirus esmatähtsad. See on saadaval versioonides normaalselt avatud (NO) ja normaalselt suletud (NC), pingega 24 V ja 230 V. Täiturmootoril TWA-Q on avatuse või suletuse näitamiseks asendinäidik. TWA-Q sobib ventiilidele alates AB-QM DN 15 LF kuni DN 32 HF.


Tüüp	NC/NO	Pinge	Käik	Täiskäigu aeg ¹⁾	Kaitseklass	Tootekood
TWA-Q	NC	230 V AC	5 mm	< 3 min	IP 54	082F1600
TWA-Q	NO	230 V AC	5 mm			082F1601
TWA-Q	NC	24 V AC/DC	5 mm			082F1602
TWA-Q	NO	24 V AC/DC	5 mm			082F1603

¹⁾ ruumitemperatuuril.



Sulgemispunkt (mõõde) DN 15-32 jaoks

Täiturmootorite ülevaade AB-QM DN 40-100



NovoCon® M


NovoCon® M on suure täpsusega mitmefunktsiooniline väljasiini täiturmootor, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks koos NovoConi rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleeriventiliga NovoCon AB-QM suurustes DN 40–100. Vaadake eraldi tehnilist andmelehte. Täiturmootorit NovoCon® M koos ventii-
liga AB-QM kasutatakse õhutöötlusseadmetes AHU, jahutuskonvektorites ja jaotusjaamade rakendustes.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Teabeedastuse protokoll	Kaitseklass	Tootekood
NovoCon® M	3/6/12/24 s/mm	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54	003Z8540

AME 435 QM

AME 435 QM on suure täpsusega alalispingega juhitud täiturmootor, mida saab paigaldada ventiilile AB-QM täpsemaks reguleerimiseks. Sellel on kalibreerimisfunktsioon ning seepärast vastab täiturmootori töö alati ideaalselt ventiili AB-QM käigupikkusele. Täiturmootor sobib nii lineaarsele kui ka logaritmilisele karakteristikule. AME 435 QM sobib ventiilidele alates AB-QM DN 40 kuni DN 100 HF.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 435 QM	7,5/15 s/mm	24 V vahelduvvool/alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V	IP 54	082H0171



AME 25 SU/SD

AME 25 SU/SD on täppistäiturmootor, millel on sisseehitatud vedru ventiili sulgemiseks (Spring Down (Vedru alla), SD) või avamiseks (Spring Up (Vedru üles), SU), kui täiturmootorilt kaob toide. Karakteristikud saab seada lineaarseks või logaritmiliseks DIP-lülitiga. AME 25 SU/SD sobib ventiilidele alates AB-QM DN 40 kuni DN 100 HF.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 25 SD	15 s/mm	24 V vahelduvvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V	IP 54	082H3038
AME 25 SU						082H3041

Vajaduse korral kasutage adapterit 003Z0694

Täiturmootorite ülevaade AB-QM DN 125-150



AME 55 QM

Täiturmootoreid AME 55 QM ja AME 655-1 kasutatakse koos rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleeriventiliga AB-QM suurustes DN 125 ja DN 150.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 55 QM	8 s/mm	24 V vahelduvvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V	IP 54	082H3078

AME 655-1


Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 655-1	2/6 s/mm	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	IP 54	082H5010

AME 658 SU/SD-1

Täiturmootorit 658 SU/SD-1 kasutatakse koos rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleeriventiliga AB-QM DN 125 ja DN 150. AME 658 SU/SU-1 on täppistäiturmootor, millel on sisseehitatud vedru ventiili sulgemiseks (Spring Down (Vedru alla), SD) või avamiseks (Spring Up (Vedru üles), SU), kui täiturmootorilt kaob toide. Karakteristikud saab seada lineaarseks või logaritmiliseks DIP-lülitiga.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 658 SU-1	4/6 s/mm	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	IP 54	082H5012
AME 658 SD-1						082H5011

Kõik täiturmootorid tüübiga „-1” on UL-sertifikaadiga.




NovoCon® L

NovoCon® L on suure täpsusega mitmefunktsiooniline fieldbusi täiturmootor, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks koos rõhust sõltumatu reguleeriventiliga AB-QM suurustes DN 125–150, mida kasutatakse õhutöötlusseadmetes (AHU), jahutuskonvektorites ja jaotusjaamade rakendustes. Täiturmootoril NovoCon® L SU/SD on sisseehitatud vedru ventiili sulgemiseks (Spring Down (Vedru alla), SD) või avamiseks (Spring Up (Vedru üles), SU), kui täiturmootorilt kaob toide.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Teabeedastuse protokoll	Kaitseklass	Tootekood
NovoCon® L	3/6/12/24 s/mm	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54	003Z8560
NovoCon® L SU						003Z8561
NovoCon® L SD						003Z8562

Täiturmootorite ülevaade AB-QM DN 200-250



AME 685-1

Täiturmootorit AME 685-1 kasutatakse koos rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiiliga AB-QM DN 200 ja DN 250.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Tagasisidesignaali	Kaitseklass	Tootekood
AME 685-1	3/6 s/mm	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	IP 54	082H5013

NovoCon® XL


NovoCon® XL on suure täpsusega mitmefunktsiooniline väljasiini täiturmootor, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks koos rõhust sõltumatu reguleerventiiliga AB-QM suurustes DN 200–250, mida kasutatakse õhutöötlusseadmetes AHU, jahutuskonvektorites ja jaotusjaamade rakendustes.

Tüüp	Kiirus	Toide	Juhtimissignaali	Teabeedastuse protokoll	Kaitseklass	Tootekood
NovoCon® XL	3/6/12/24 s/ mm	24 V vahelduvvool/ alalisvool	0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP 54	003Z8563

Muud tüüpi täiturmootorite korral võtke ühendust meie kohaliku müügiesindajaga.

Ehitus

1. Spindel
2. Tihenduskarp
3. Seaderõngas
4. Reguleerventiili seadekoonus
5. Membraan
6. Diferentsiaalrõhuregulaatori vedru
7. Katik
8. Membraanplaat
9. Sisemine impulsstoru



AB-QM DN 15-32

Töötamine:

AB-QM ventiil koosneb kahest osast:

1. Diferentsiaalrõhuregulaator
2. Reguleerventiil

1. Diferentsiaalrõhuregulaator (DPC)


Diferentsiaalrõhuregulaator hoiab konstantset diferentsiaalrõhku üle reguleerventiili. Rõhkude vahe Δp_{cv} ($p_1 - p_2$) membraanil tasakaalustatakse vedru jõuga. Kui diferentsiaalrõhk üle reguleerventiili muutub (tänu olemasoleva rõhu muutumisest või reguleerventiili liikumisest), muudab diferentsiaalrõhuregulaator asendit, mis loob uue tasakaalu ning sellega hoiab diferentsiaalrõhu konstantsena.

2. Reguleerventiil CV


Reguleerventiilil on lineaarne karakteristik. Selle iseloomustavaks jooneks on käigu piiramine, mis võimaldab K_v -arvu seadistamist. Skaalal märgitud protsent võrdub protsendiga 100% vooluhulgast. Seadistamiseks pöörake seadenupp soovitud asendisse.

Mudel (järg)

1. Sulgemiskruvi
2. Peavedru
3. Membraan
4. DP koonus
5. Tugipind
6. Ventili korpus
7. Reguleerventiili seadekoonus
8. Lukustuskruvi
9. Skaala
10. Tihenduskarp
11. Spindel
12. Sisemine impulsstoru




1. Ventili korpus
2. Ventiliiste
3. DPC koonus
4. CV koonus
5. Regulaatori korpus
6. Elastne diafragma
7. Reguleerimiskruvi
8. DPC-koonuse rõhutasandi sülfoon



Mudel (järg)

1. Ventili korpus
2. Ventiliiste
3. DPC koonus
4. CV koonus
5. Regulaatori korpus
6. Elastne diafragma
7. Reguleerimiskruvi
8. DPC-koonuse rõhutasandi süüfoon



Eelseadistus


DN 15-32

Arvutuslikku pealevoolu saab hõlpsalt reguleerida ilma eritööriistadeta. Eelseade muutmiseks (tehaseseadistus on 100%) (10) järgige järgmisi juhiseid.


1. Eemaldage sinine kaitsekork või paigaldatud täiturmootor
2. Keerake eelseaderõngas uue väärtuseni (vähendamiseks päripäeva)
3. Päripäeva keeramine vähendab vooluhulga väärtust, vastupäeva keeramine suurendab selle väärtust.

DN 15-32



Seadistus: 0 = 0%
10 = 100%




DN 40-100





Märkus. 1 pööre = 10%



DN 125-250



Märkus.
1 pööre = 5%



Mõõtmismeetod

AB-QM DN 40-250

AB-QM DN 15-32

Mõõteotsad on paigutatud selliselt, et on võimalik mõõta diferentsiaalrõhku p_1-p_2 (vt joonist 1). Seetõttu saab mõõdetud diferentsiaalrõhku kasutada vooluhulga otseseks arvutamiseks. Kuna mõõtepunktide mõõtmisi mõjutab dünaamiline rõhk, turbulents, voolumustrid, sisemised tolerantsid, seadistustäpsus ja mõõteseadme täpsus, usume, et mõõtmise kogutäpsus on madalam kui klapi jõudlus. Vooluhulga mõõtmistäpsus on alati $\pm 10\%$ vahemikus 20–100% (DN 15-32) või 40–100% (DN 40-250) ja $dp_{\min}$ kuni $dp_{\max}$.

Seetõttu soovime mitte reguleerida seadistust, kui tulemused jäävad eeldatava vooluga võrreldes 10% piiridesse.


Vooluhulga arvutus

$$\Delta p_{CV} = p_1 - p_2$$

$$Q = kv_{CV} \times \sqrt{\Delta p_{CV}}$$

Väärtuste kv_{CV} puhul järgige AB-QM vooluhulga kontrollimise dokumendi linki:

<https://assets.danfoss.com/documents/latest/195768/AM322356127863en-010102.pdf>



Hooldus

DN 15-32

Hoolduskatkestuste võimaldamiseks saab ventiili paigaldada kas pealevoolu- või tagasivoolutorustikule.

DN 40-100

Hoolduskatkestuste võimaldamiseks saab ventiili paigaldada kas pealevoolu- või tagasivoolutorustikule.

Ventiilid on varustatud käsitsi sulgemise mehhanismiga, mis toimib kuni rõhuni 16 bar.

DN 125-250

Hoolduskatkestuste võimaldamiseks saab ventiili paigaldada kas pealevoolu- või tagasivoolutorustikule.

Sulgemiseks seadke ventiili väärtuseks 0%.


Hanketekst

Rõhust sõltumatu tasakaalustus- ja reguleerventiil lineaarse reguleerimiskarakteristikuga, mis on saadaolevast rõhust ja seadistusest sõltumatu. Kasutada: Danfoss AB-QM või samaväärne.


Rõhust sõltumatul ventiilil peavad olema järgmised funktsioonid.

- Automaatne vooluhulga piiramise funktsioon
- Membraani sisaldav konstruktsioon ummistusohu vähendamiseks
- Reguleeritav alla 1% seatud vooluhulgast olenemata seadistusest
- Maksimalne vooluhulk on selgelt ventiilile märgitud
- Kõigi seadete täielik autoriseerimine
- Võime sulguda 16 bar diferentsiaalrõhu korral.
- Lineaarne reguleerimiskarakteristik
- Lineaarne seadistus
- Reguleerimise suhtarv 1 : 1000
- Mõõteniplid pumba optimeerimiseks ja vooluhulga õigsuse kontrollimiseks ventiilidel DN 15-250. Saadaval vahemikus DN 15–250 ühelt tarnijalt.
- Võimalus muuta lineaarne karakteristik proportsionaalseks protsendiks täiturmootori seadete muutmise teel kõigil suurustel.
- Soovitatava täiturmootoriga on DN 15-20 puhul lekkekadu ilma nähtavate leketeta (IEC 60534-4:2007 klass IV)
- Soovitatava täiturmootoriga leke 0,05% vooluhulgast Q_{nom} DN 25-100 (IEC 60534-4:2007 klass III)
- Soovitatava täiturmootoriga leke 0,01% vooluhulgast Q_{nom} DN 125-250 (IEC 60534-4:2007 klass IV)
- Vooluhulga mõõtmised mõõteniplite kaudu vastavalt standardile BS7350:1990


Isolatsioon



Mõõtmed




DN	Pikkus				Kõrgus		Keermestus	Keevis	L ₂ (mm)
	välis		sise		H ₁	H ₂	A		
	L (mm)	b	L (mm)	b	(mm)				
15	65	G ¾A	75	Rp ½	38,2	65,2	120	139	42,6
20	82	G 1A	85	Rp ¾	43,9	67,2	143	166	49,4
25	104	G 1 ¼A	104	Rp 1	49,9	71,8	174	188	65,8
32	130	G 1 ½A	130	Rp 1 ¼	64,5	73,8	207	214	79,4



DN 15-32

DN	TWA-Q	ABNM A5	AME/AMV 110NL, 120 NL, AMI 140	NovoCon S	AME 13 SU	AME 113NLX	Ventili kaal (kg)	
	H (mm)						välis	sise
15	110,8	97,8	131,3	130,1	210,7	118	0,56	0,59
20	112	99	132,5	131,3	212,1	119,2	0,75	0,73
25	116	103,8	137,2	136	216,7	123,9	1,23	1,19
32	118	105,8	139,3	138	218,7	125,9	1,78	1,81

Mõõtmed (järg)



AB-QM DN 40, 50


AB-QM + AME 435 QM
NovoCon® M

AB-QM DN 50-100


AB-QM + AME 435 QM
NovoCon® M

DN	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	b (ISO 228/1)	Kaal kg
	mm					
40	110	170	174	280	G 2	6,9
50	130	170	174	280	G 2 ½	7,8

DN	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	a (EN 1092-2)	Kaal (kg)
	mm					
50	230	170	174	280	165	14,2
65	290	220	172	330	185	38,0
80	310	225	177	335	200	45,0
100	350	240	187	350	220	57,0




AB-QM DN 125



AB-QM DN 150

DN	L ₁	H ₁	H ₂	a (EN 1092-2)	Kaal (kg)
	mm				
125	400	234	532	250	85,3
150	480	308	465	285	138

Mõõtmed (järg)



Danfoss AS

Climate Solutions • danfoss.ee • +372 659 3300 • klienditeenindus.ee@danfoss.com

Mistahes teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, teave toote valimise, selle rakendamise või kasutamise, toote kujunduse, kaalu, mõõtmete, võimsuse kohta või mistahes muud tehnilised andmed toote kasutusjuhendites, kataloogide kirjeldustes, reklaamides jms, olenemata sellest, kas need on tehtud kättesaadavaks kirjalikult, suuliselt, elektrooniliselt, veebis või allalaadimise kaudu, on informatiivse tähendusega ja on siduvad ainult sellisel juhul ja määral, mis on selgesõnaliselt toodud hinnapakkumises või tellimuse kinnituses. Danfoss ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides, videotes ja muudes materjalides.

Danfoss jätab endale õiguse ette teatamata teha toodetes muudatusi. See kehtib ka tellitud, kuid mitte veel tarnitud toodetele, eeldusel, et muudatusi saab teha ilma toote vormi, sobivust ja funktsiooni muutmata.

Kõik selles materjalis esinevad kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Danfoss A/S või Danfossi kontserni ettevõtetele. Danfoss ja Danfossi logotüüp on ettevõtte Danfoss A/S kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.