


Fișă tehnică

Robinete de reglare independente de presiune AB-QM 4.0/AB-QM DN 15 – 250



Robinetul AB-QM echipat cu servomotor este un robinet de reglare cu autoritate completă și funcție de echilibrare automată/limitare automată a debitului. Aplicațiile tipice sunt: controlul temperaturii și echilibrarea automată permanentă în unitățile terminale (răcitoare, centrale de tratare a aerului, ventiloconvectoare, unități cu inducție, radiatoare și schimbătoare de căldură). Fără servomotor este un limitator de debit, cum ar fi pentru sistemele cu o conductă.


Descriere

Robinetul Danfoss AB-QM este un robinet de reglare independent de presiune, care îmbină precizia și durabilitatea cu funcții inovatoare ce asigură ușurința de utilizare. Prin designul său, robinetul AB-QM este produsul potrivit pentru ca dvs. să derulați proiecte conform programului și în limitele de buget, asigurând totodată cele mai eficiente sisteme HVAC. Robinetele independente de presiune sunt robinete de reglare cu funcție de echilibrare automată. Un regulator de presiune încorporat menține presiunea diferențială constantă în robinetul de reglare, asigurând autoritate completă și limitarea automată a debitului. Combinând două funcții, controlul și echilibrul hidraulic automat, într-o singură funcție, robinetele de reglare independente de presiune Danfoss reprezintă o soluție rentabilă pentru problemele cu care se confruntă designerii inovatori de sisteme HVAC.

Robinetul Danfoss AB-QM asigură cel mai mic cost total de deținere datorită următoarelor caracteristici:

- Limitarea precisă a debitului asigură întotdeauna debitul potrivit la momentul potrivit, pentru minimizarea energiei de pompare
- Domeniu de reglare complet de la DN 15 la DN 250 pentru debite până la 407 m³/h
- Disponibil cu filet intern și extern pentru utilizare universală
- Prin testul de durabilitate Danfoss se asigură că AB-QM are cea mai bună rezistență din clasa sa la depunerile de calcar și înfundare
- Depanare ușoară datorită reglajelor vizibile și capacității de măsurare a debitului prin niplurile de măsură
- Histerezis minim pentru controlul stabil și precis al temperaturii
- Pregătit pentru viitor cu o gamă de servomotoare inteligente, compatibile cu sistemul HVAC 4.0 optimizat, cu funcționare pe baza datelor

Comandare
AB-QM 4.0 versiunea cu filet (cu și fără nipluri de măsură) – Filet extern



Tip				Cu nipluri de măsură	Fără nipluri de măsură
Imagine	DN	Q _{nom.} (l/h)	Filet ext. (ISO 228/1)	Cod nr.	Cod nr.
	15 LF	200	G ¾ A	003Z8200	003Z8220
	15	650		003Z8201	003Z8221
	15 HF	1.200		003Z8202	003Z8222
	20	1.100	G 1 A	003Z8203	003Z8223
	20 HF	1.900		003Z8204	003Z8224
	25	2.200	G 1¼ A	003Z8205	–
	25 HF	3.800		003Z8206	–
	32	3.600	G 1½ A	003Z8207	–
	32 HF	5.000		003Z8208	–
	40	7.500	G 2 A	003Z0770	–
	50	12.500	G 2 ½ A	003Z0771	–
	–				

AB-QM 4.0 versiunea cu filet (cu și fără nipluri de măsură) – Filet interior

Tip				Cu nipluri de măsură	Fără nipluri de măsură
Imagine	DN	Q _{nom.} (l/h)	Filet int. (ISO 7/1)	Cod nr.	Cod nr.
	15 LF	200	Rp ½	003Z8300	003Z8320
	15	650		003Z8301	003Z8321
	15 HF	1.200		003Z8302	003Z8322
	20	1.100	Rp ¾	003Z8303	003Z8323
	20 HF	1.900		003Z8304	003Z8324
	25	2.200	Rp 1	003Z8305	–
	25 HF	3.800		003Z8306	–
	32	3.600	Rp 1¼	003Z8307	–
	32 HF	5.000		003Z8308	–

* AB-QM DN 15 – 32 fără nipluri de măsură nu poate fi îmbunătățit cu versiunea cu nipluri de măsură

AB-QM versiunea cu flanșă

Imagine	DN	Q _{nom.} (l/h)	Racord cu flanșă (EN 1092-2)	Cod nr.
	50	12.500	PN 16	003Z0772
	65	20.000		003Z0773
	65 HF	25.000		003Z0793
	80	28.000		003Z0774
	80 HF	40.000		003Z0794
	100	38.000		003Z0775
	100 HF	59.000		003Z0795
	125	90.000		003Z0705
	125 HF	110.000		003Z0715
	150	145.000		003Z0706
	150 HF	190.000		003Z0716
	200	200.000		003Z0707
	200 HF	270.000		003Z0717
	250	300.000		003Z0708
	250 HF	370.000		003Z0718

Comandare (continuare)
Accesorii și piese de schimb

Tip	Comentarii		Cod nr.
	La conductă	La robinet	
Racord cu olandez (CW617N) (1 buc.) 	R 1½	DN 15	003Z0232
	R ¾	DN 20	003Z0233
	R 1	DN 25	003Z0234
	R 1¼	DN 32	003Z0235
	R 1½	DN 40	003Z0279
	R 2	DN 50	003Z0278
Racord pentru sudare (W. Nr. 1.0308) (1 buc.) 	Sudare	DN 15	003Z0226
		DN 20	003Z0227
		DN 25	003Z0228
		DN 32	003Z0229
		DN 40	003Z0270
		DN 50	003Z0276
Racord pentru sudare (W. Nr. 1.0308) (1 buc.) 	Sudare	DN 15	003Z1271
		DN 20	003Z1272
		DN 25	003Z1273
		DN 32	003Z1274
		DN 40	003Z1275
		DN 50	003Z1276
Racorduri pentru lipire (CW614N) (2 piulițe, 2 garnituri, 2 dopuri de lipire)	15 × 1 mm	DN 15	065Z7017
Manetă AB-QM (accesoriu necesar dacă se instalează robinetul fără servomotor)		DN 40 – 100	003Z0695
		DN 125 – 150	003Z0696
		DN 200 – 250	003Z0697
Accesorii de închidere		DN 15 – 32	003Z0230
Încălzitor tijă pentru AB-QM DN 40 – 100/AME 435 QM			065Z0315
Încălzitor tijă pentru AB-QM DN 125, 150/AME 55 QM/AME 655			065Z7022
Extensie cu cot niplu de măsură (1 buc.)			003Z3944
Set extensie dreaptă niplu de măsură (1 buc.)			003Z3946
AB-QM 4.0 DN 15 Izolație EPP			003Z7810
AB-QM 4.0 DN 20 Izolație EPP			003Z7811
AB-QM 4.0 DN 25 Izolație EPP			003Z7812
AB-QM 4.0 DN 32 Izolație EPP			003Z7813
AB-QM DN 125 Set tub de impuls			003Z3961
AB-QM DN 150 Set tub de impuls			003Z3962
AB-QM DN 200 Set tub de impuls			003Z3963
AB-QM DN 250 Set tub de impuls			003Z3964

Date tehnice

		AB-QM 4.0 (versiunea cu filet)										AB-QM (versiunea cu filet)			
Diametru nominal	DN	15 LF	15	15 HF	20	20 HF	25	25 HF	32	32 HF	40	50			
Domeniu de debit	$Q_{nom.} (100\%)^{1)}$	l/h	200	650	1.200	1.100	1.900	2.200	3.800	3.600	5.000	7.500	12.500		
Domeniu de reglare ^{1), 2)}		%	10 – 100					10 – 100				40 – 100			
Presiune dif. ³⁾	Δp_{min}	kPa	16	16	25	16	25	20	30	20	30	30			
	Δp_{max}		600												
Treaptă de presiune	PN	25										16			
Domeniu de reglare		1:1000													
Caracteristica robinetului de reglare		Liniară (poate fi convertită la logaritmică de către servomotor)													
Clasă de etanșare cu servomotoarele recomandate		IEC 60534-4:2007 clasa IV						IEC 60534-4:2007 clasa III							
Pentru funcția de închidere		Conform ISO 5208 clasa A – fără pierderi de fluid vizibile													
Agent de lucru		Apă și apă în amestec pentru sisteme închise de încălzire și răcire în conformitate cu tipul de instalații I din DIN WN 14868. La utilizarea în tipul de instalații II din DIN EN 14868 se iau măsurile de protecție corespunzătoare. Sunt respectate cerințele VDI 2035, părțile 1 + 2													
Temperatură agent de lucru		°C	(-10*) +2 ... +95										(-10*) +2 ... +120		
Temperatură de depozitare și transport			-40 ... +70												
Cursă		mm	4										10		
Racord	filet ext. (ISO 228/1)	G ¾ A			G 1 A			G 1¼ A			G 1½ A			G 2 A	G 2½ A
	filet int. (ISO 7/1)	Rp ½			Rp ¾			Rp 1			Rp 1¼			–	
	servomotor	M30 × 1,5										Standard Danfoss			

		AB-QM 4.0 (versiunea cu filet)										AB-QM (versiunea cu filet)	
Materiale		DN	15 LF	15	15 HF	20	20 HF	25	25 HF	32	32 HF	40	50
Materiale în contact cu agentul de lucru	Corpuri de robinet	Alamă DZR										Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)	
	Membrane și garnituri O-ring	EPDM											
	Ghidaj clapetă	PPSU											
	Clapetă	Alamă DZR								Alamă DZR + PPSU		–	
	Arcuri	W.Nr.1.4310										W.Nr.1.4310, W.Nr. 1.4568	
	Suport arc	PPSU										–	
	Con (Pc)	–										CW 614N, W.Nr.1.4305	
	Con (Cv)	PPSU										CW 614N	
	Scaun (Pc)	–										W.Nr. 1.4305	
	Scaun (Cv)	Alamă DZR										W.Nr. 1.4305	
	Șurub	–										Oțel inoxidabil A2	
Materiale care nu intră în contact cu agentul de lucru	Componente din plastic	ABS										POM	
	Componente inserție și șuruburi exterioare	–										CW 614N, W.Nr. 1.4310, W.Nr. 1.4401	

¹⁾ Reglarea din fabrică a robinetului se realizează în domeniul de reglare nominal.

²⁾ Indiferent de reglare, robinetul poate modula sub 1% din debitul reglat.

³⁾ La presiunea diferențială minimă, robinetul ajunge la cel puțin 90% din debitul nominal. Declarația de performanță este disponibilă la cerere.


⁴⁾ Dacă temperatura agentului de lucru este sub 2 °C pentru AB-QM DN 15 – 32, robinetul, trebuie izolat pentru a preveni formarea gheții pe ax.

Pentru AB-QM DN 40 – 100 trebuie folosite încălzitoare tijă: Cod 065Z0315.

Adecvare și utilizare corespunzătoare mai ales în sisteme neetanșe la oxigen; vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile furnizate de producătorul agentului de răcire.

Pc – piesă pentru regulatorul de presiune

Cv – piesă a robinetului de reglare



Punct de închidere (măsurare)
pentru DN 15 – 32

Date tehnice (continuare)
AB-QM (versiunea cu flanșă)

Diametru nominal		DN	50	65	65 HF	80	80 HF	100	100 HF
Domeniu debit	Q _{nom.} (100%) ¹⁾	l/h	12.500	20.000	25.000	28.000	40.000	38.000	59.000
	Q _{inalt}		12.500	20.000	25.000	28.000	40.000	38.000	59.000
Domeniu de reglare ^{1), 2)}		%	40 – 100						
Presiune dif. ^{3), 4)}	Δp _{min}	kPa	30		60	30	60	30	60
	Δp _{max}		600						
Treaptă de presiune		PN	16						
Domeniu de reglare			Conform standardului IEC 534, domeniul de reglare este ridicat deoarece caracteristica Cv este liniară. (1:1.000)						
Caracteristica robinetului de reglare			Liniară (poate fi convertită la logaritmică de către servomotor)						
Clasă de etanșare cu servomotoarele recomandate			Max. 0,05% din Q _{nom.}						
Pentru funcția de închidere			Conform ISO 5208 clasa A – fără pierderi de fluid vizibile						
Agent de lucru			Apă și apă în amestec pentru sisteme închise de încălzire și răcire în conformitate cu tipul de instalații I din DIN EN 14868. La utilizarea în tipul de instalații II din DIN EN 14868 se iau măsurile de protecție corespunzătoare. Sunt respectate cerințele VDI 2035, părțile 1 + 2.						
Temperatură agent de lucru		°C	(-10°) +2 ... +120						
Temperatură de depozitare și transport			-40 ... 70						
Cursă		mm	10	15					
Racord	flanșă		PN 16						
	servomotor		Standard Danfoss						
Materiale în contact cu agentul de lucru									
Corpuri de robinet			Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)						
Membrane/Burduf			EPDM						
Garnituri O-ring			EPDM						
Arcuri			W.Nr. 1.4568, W.Nr. 1.4310						
Con (Pc)			CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr. 1.4305						
Scaun (Pc)			W.Nr. 1.4305						
Con (Cv)			CuZn40Pb3 - CW 614N						
Scaun (Cv)			W.Nr. 1.4305						
Șurub			Oțel inoxidabil (A2)						
Garnitură plată			NBR						

Diametru nominal		DN	125	125 HF	150	150 HF	200	200 HF	250	250 HF
Domeniu debit	$Q_{nom. (100\%)}^{1)}$	l/h	90.000	110.000	145.000	190.000	200.000	270.000	300.000	370.000
	$Q_{nalt}^{3)}$		100.000	120.000	160.000	209.000	220.000	300.000	330.000	407.000
Domeniu de reglare ²⁾		%	40 – 110							
Presiune dif. ^{3), 4)}	Δp_{min}	kPa	40 (60)	60 (80)	40 (60)	60 (80)	45 (65)	60 (80)	45 (65)	60 (80)
	Δp_{max}		600	600	600	600	600	600	600	600
Treaptă de presiune		PN	16							
Domeniu de reglare			1:1000							
Caracteristica robinetului de reglare			Liniară (poate fi convertită la logaritmică de către servomotor)							
Clasă de etanșare cu servomotoarele recomandate			Max. 0,01% din $Q_{nom.}$							
Agent de lucru			Apă și apă în amestec pentru sisteme închise de încălzire și răcire în conformitate cu tipul de instalații I din DIN EN 14868. La utilizarea în tipul de instalații II din DIN EN 14868 se iau măsurile de protecție corespunzătoare. Sunt respectate cerințele VDI 2035, părțile 1 + 2.							
Temperatură agent de lucru		°C	(-10°) +2 ... +120							
Temperatură de depozitare și transport			-40 ... 70							
Cursă		mm	30							
Racord	flanșă		PN 16							
	servomotor		Standard Danfoss							
Materiale în contact cu agentul de lucru										
Corpuri de robinet			Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG 25)							
Membrane/Burduf			W.Nr.1.4571		EPDM					
Garnituri O-ring			EPDM							
Arcuri			W.Nr.1.4401		W.Nr.1.4310					
Con (Pc)			W.Nr.1.4404NC		W.Nr.1.4021					
Scaun (Pc)			W.Nr.1.4027							
Con (Cv)			W.Nr.1.4404NC		W.Nr.1.4021					
Scaun (Cv)			W.Nr.1.4027							
Șurub			W.Nr.1.1181							
Garnitură plată			Garnitură din grafit		Fără azbest					






¹⁾ Reglarea din fabrică a robinetului se realizează în domeniul de reglare nominal.

²⁾ Indiferent de reglare, robinetul poate modula sub 1% din debitul reglat.



³⁾ Când este setată peste 100%, presiunea de pornire minimă necesară este mai mare, consultați valorile din paranteze.

⁴⁾ La presiunea diferențială minimă, robinetul ajunge la cel puțin 90% din debitul nominal. Declarația de performanță este disponibilă la cerere.

Pc – piesă pentru regulatorul de presiune
Cv – piesă a robinetului de reglare

**Prezentare generală
servomotoare
AB-QM DN 15 – 32**


Cabluri	Cod nr.
1 metru	082F1081
5 metri	082F1082
10 metri	082F1083



Punct de închidere (măsurare)
pentru DN 15 – 32

NovoCon® S

NovoCon® S este un servomotor multifuncțional de înaltă precizie cu magistrală de comunicații, conceput special pentru a fi utilizat în combinație cu robinetul de reglare și echilibrare independent de presiune AB-QM în dimensiunile DN 15 LF – 32 HF. Servomotorul cu AB-QM este utilizat pentru a controla alimentarea cu apă la unitățile cu ventiloconvectoare, grinzi de răcire, unități de inducție, preîncălzitoare mici, răcitoare, unități de tratare a apei și la alte unități terminale pentru controlul zonal, în care încălzirea/apa răcită este agentul de lucru controlat.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Protocol de comunicații	Protecție	Cod nr.
NovoCon® S	3/6/12/ 24 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP54 (IP40 dacă este montat în poziție răsturnată)	003Z8504

AME(V) 110/120 NL

AME 110 și 120 sunt servomotoare de antrenare modulate, de mare precizie, care pot fi montate pe AB-QM pentru control precis. Au o funcție de calibrare datorită căreia mișcarea servomotorului se potrivește perfect cu cursa robinetului AB-QM. Servomotorul este adecvat pentru caracteristici liniare și logaritmice.

AME(V) 110/120 se potrivește pentru AB-QM de la DN 15 LF la DN 32 HF.

Tip	Viteză	Semnal de poziție	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Protecție	Cod nr.	
AME 110 NL	24 s/mm	Nu	24 V c.a.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	IP42	082H8057	
AME 120 NL	12 s/mm	Nu				082H8059	
AME 110 NLX	24 s/mm	Da				082H8060	
AMV 110 NL	24 s/mm	Nu		În 3 puncte		082H8056	
AMV 120 NL	12 s/mm	Nu				082H8058	

AME 13 SU/SD

AME 13 este un servomotor antrenant de precizie, cu arc încorporat care închide robinetul (arc pentru coborâre, SD) sau îl deschide (arc pentru urcare, SU) dacă se pierde alimentarea servomotorului. Caracteristica poate fi setată la Logaritmă sau Liniar cu ajutorul unui întrerupător. AME 13 SU/SD se potrivește pentru AB-QM de la DN 15 LF la DN 32 HF.

Tip	Viteză	Arc	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 13 SU-1	14 s/mm	Arc în poziția deschis	24 V c.a.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V	IP54	082H5006
AME 13 SD-1		Arc în poziția închis					082H5007

AME 113

AME 113 este un servomotor antrenant modulănt controlat, cu funcție integrată cu baterie, care deschide sau închide robinetul în cazul în care se întrerupe alimentarea servomotorului. AME 113 are o caracteristică logaritmă. Are o funcție de calibrare datorită căreia mișcarea servomotorului se potrivește cu cursa robinetului AB-QM. AME 113 se potrivește pentru AB-QM de la DN 15 LF la DN 32 HF.

Tip	Viteză	Funcție de siguranță	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.	
AME 113 NL SD	15 s/mm	Închide robinetul.	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V	–	IP54	082H5007M	
AME 113 NL SU		Deschide robinetul.					082H5008	
AME 113 NLX SD		Închide robinetul.			0 – 10 V		082H5000	
AME 113 NLX SU		Deschide robinetul.					082H5001	

ABNM-A5

ABNM este un servomotor modulănt termic. Poate fi folosit pentru a modula AB-QM dacă aspectul vizat nu este viteza sau precizia. ABNM are o caracteristică Logaritmă (LOG) sau Liniar (LIN), pe care trebuie să o alegeți astfel încât să se potrivească cu utilizarea dorită. Este disponibil în versiunile Normal Deschis (ND) și Normal Închis (NÎ), precum și pentru variantele de 24 V c.c. și c.a. ABNM-A5 se potrivește pentru AB-QM de la DN 15 LF la DN 32 HF.

Tip	ND/NÎ	LOG/LIN	Tensiune de alimentare	Cursă	Timp cursă totală	Protecție	Cod nr.
ABNM-A5	NÎ	LOGARITMIC	24 V c.a.	5 mm	3 – 5 min	IP54	082F1160
ABNM-A5	NÎ	LINIAR		5 mm			082F1161
ABNM-A5	NÎ	LOGARITMIC		6,5 mm			082F1162
ABNM-A5	ND	LOGARITMIC		6,5 mm			082F1163
ABNM-A5	NÎ	LINIAR		6,5 mm			082F1164
ABNM-A5	ND	LINIAR	24 V c.c.	6,5 mm			082F1165
ABNM-A5	NÎ	LOGARITMIC		6,5 mm			082F1166
ABNM-A5	ND	LOGARITMIC		6,5 mm			082F1167


Notă: ABN și ABNM A5 cu cursa de 5 mm pot să deschidă AB-QM DN 25 – 32 numai 90%.

TWA-Q

TWA-Q este un servomotor termic folosit pentru aplicațiile on/off, pentru care precizia controlului și viteza nu constituie o prioritate. Este disponibil în versiunile Normal Deschis (ND) și Normal Închis (NÎ), precum și pentru variantele de 24 și 230 volți. TWA-Q are un indicator de poziție, al cărui rol este de a arăta dacă este deschis sau închis. TWA-Q se potrivește pentru AB-QM de la DN 15 LF la DN 32 HF.

Tip	NÎ/ND	Tensiune	Cursă	Timp cursă totală ¹⁾	Protecție	Cod nr.
TWA-Q	NÎ	230 V c.a.	5 mm	< 3 min	IP54	082F1600
TWA-Q	ND	230 V c.a.	5 mm			082F1601
TWA-Q	NÎ	24 V c.a./c.c.	5 mm			082F1602
TWA-Q	ND	24 V c.a./c.c.	5 mm			082F1603

¹⁾ la temperatura de cameră

**Prezentare generală
servomotoare
AB-QM DN 40 – 100**

NovoCon® M

NovoCon® M este un servomotor multifuncțional de înaltă precizie, cu magistrală de comunicație, conceput special pentru a fi utilizat în combinație cu robinetul de reglare și echilibrare independent de presiune NovoCon tip NovoCon AB-QM, cu dimensiuni începând de la DN 40 – 100; consultați fișa tehnică separată. Servomotorul NovoCon® M cu AB-QM este utilizat în unitățile de tratare a aerului, răcitoare și stații de distribuție.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Protocol de comunicații	Protecție	Cod nr.
NovoCon® M	3/6/12/24 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP54	003Z8540

AME 435 QM

AME 435 QM este un servomotor de antrenare modulant, de mare precizie, care poate fi montat pe AB-QM pentru un control precis. Are o funcție de calibrare datorită căreia mișcarea servomotorului se potrivește perfect cu cursa robinetului AB-QM. Servomotorul este adecvat pentru caracteristici liniare și logaritmice. AME 435 QM se potrivește pentru AB-QM de la DN 40 la DN 100 HF.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 435 QM	7,5/15 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V	IP54	082H0171

AME 25 SU/SD

AME 25 SU/SD este un servomotor antrenant de precizie, cu un arc încorporat care închide robinetul (arc pentru coborâre, SD) sau îl deschide (arc pentru urcare, SU) dacă se pierde alimentarea servomotorului. Caracteristica poate fi setată la Logaritmă sau Liniar cu ajutorul unui întrerupător. AME 25 SU/SD se potrivește pentru AB-QM de la DN 40 la DN 100 HF.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 25 SD	15 s/mm	24 V c.a.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V	IP54	082H3038
AME 25 SU						082H3041

Este necesar un adaptor **003Z0694**

**Prezentare generală
servomotoare
AB-QM DN 125 – 150**

AME 55 QM

Servomotoarele AME 55 QM și AME 655-1 sunt utilizate împreună cu robinetele de reglare și echilibrare independente de presiune tPAB-QM DN 125 și DN 150.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 55 QM	8 s/mm	24 V c.a.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V	IP54	082H3078

AME 655-1

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 655-1	2/6 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	IP54	082H5010

AME 658 SU/SD-1

Servomotorul AME 658 SU/SD-1 este utilizat împreună cu robinetele de reglare și echilibrare independente de presiune tPAB-QM DN 125 și DN 150. AME 658 SU/SU-1 este un servomotor antrenant de precizie, cu un arc încorporat care închide robinetul (arc pentru coborâre, SD) sau îl deschide (arc pentru urcare, SU) dacă se pierde alimentarea servomotorului. Caracteristica poate fi setată la Logaritmă sau Liniar cu ajutorul unui întrerupător.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 658 SU-1	4/6 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	IP54	082H5012
AME 658 SD-1						082H5011


Toate servomotoarele de tP_r-1" sunt certificate UL.

NovoCon® L

NovoCon® L este un servomotor multifuncțional de înaltă precizie, cu magistrală de comunicație, conceput special pentru a fi utilizat în combinație cu robinetul de reglare independent de presiune tPAB-QM, cu dimensiunile DN 125 – 150; se folosește în centralele de tratare a aerului, răcitoare și stații de distribuție. NovoCon® L SU/SD are un arc încorporat care închide robinetul (arc pentru coborâre, SD) sau îl deschide (arc pentru urcare, SU) dacă se pierde alimentarea servomotorului.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Protocol de comunicații	Protecție	Cod nr.
NovoCon® L	3/6/12/24 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP54	003Z8560
NovoCon® L SU						003Z8561
NovoCon® L SD						003Z8562

**Prezentare generală
servomotoare
AB-QM DN 200 – 250**



AME 685-1

AME 685-1 se utilizează împreună cu robinete mari de reglare și echilibrare independente de presiune tIPAB-QM DN 200 și DN 250.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Semnal de poziție	Protecție	Cod nr.
AME 685-1	3/6 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	IP54	082H5013

NovoCon® XL


NovoCon® XL este un servomotor multifuncțional de înaltă precizie, cu magistrală de comunicație, conceput special pentru a fi utilizat în combinație cu robinetul de reglare independent de presiune tIPAB-QM, cu dimensiunile DN 200 – 250; se folosește în centralele de tratare a aerului, răcitoare și stații de distribuție.

Tip	Viteză	Alimentare cu energie	Semnal de comandă	Protocol de comunicații	Protecție	Cod nr.
NovoCon® XL	3/6/12/24 s/mm	24 V c.a./c.c.	0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA	BACnet MS/TP, Modbus RTU	IP54	003Z8563

În cazul în care sunt necesare alte tipuri de servomotoare, vă rugăm să contactați reprezentantul nostru local de vânzări.

Design

1. Ax
2. Presetupă
3. Indicator
4. Conul robinetului de reglare
5. Membrană
6. Arcul regulatorului de presiune diferențială
7. Clapetă
8. Placă cu membrană
9. Tub de impuls interior



AB-QM DN 15 – 32

Funcție:

Robinetul AB-QM este alcătuit din două componente:

1. Regulator de presiune diferențială
2. Robinet de reglare

1. Regulatorul de presiune diferențială (DPC)


Regulatorul de presiune diferențială menține o presiune diferențială constantă pe robinetul de reglare. Diferența de presiune Δp_{cv} ($p_1 - p_2$) pe membrană este echilibrată prin forța exercitată de arc. De fiecare dată când presiunea diferențială pe robinetul de reglare se modifică (din cauza modificării presiunii disponibile sau a mișcării robinetului de reglare), regulatorul de presiune diferențială este deplasat într-o nouă poziție care conferă un nou echilibru și, astfel, menține presiunea diferențială la un nivel constant.

2. Robinetul de reglare CV


Robinetul de reglare are o caracteristică liniară. Aceasta are de o funcție de limitare a cursei, care permite reglarea valorii K_v . Procentul marcat pe scală reprezintă valoarea procentuală de 100% din debitul maxim marcat pe indicator. Reglarea se realizează prin rotirea butonului de reglare în poziția dorită.

Design (continuare)

1. Șurub de închidere
2. Arc principal
3. Membrană
4. Con DP
5. Scaun
6. Corp robinet
7. Conul robinetului de reglare
8. Șurub de blocare
9. Scală
10. Presetupă
11. Ax
12. Tub de impuls interior




1. Corp robinet
2. Scaun robinet
3. Con DPC
4. Con CV
5. Carcasă regulator
6. Diafragmă inelară
7. Șurub de reglare
8. Burdof de eliberare a presiunii pe conul DPC



Design (continuare)

1. Corp robinet
2. Scaun robinet
3. Con DPC
4. Con CV
5. Carcasă regulator
6. Diafragmă inelară
7. Șurub de reglare
8. Burduf de eliberare a presiunii pe conul DPC



Presetarea


DN 15 – 32

Debitul calculat poate fi reglat cu ușurință, fără scule speciale.
Pentru a modifica presetarea (setare de fabrică este 100% (10)), urmați pașii menționați mai jos:



1. Desfaceți capacul albastru de protecție sau servomotorul montat
2. Rotiți indicatorul (în sensul acelor de ceasornic pentru descreștere) la noua setare
3. Rotirea în sensul acelor de ceasornic va reduce valoarea debitului, în timp ce rotirea în sensul invers acelor de ceasornic o va mări.

DN 15 – 32



Setare: 0 = 0%
10 = 100%



DN 40 – 100



DN 125 – 250



Metodă de măsurare

AB-QM DN 40 – 250

AB-QM DN 15 – 32

Dopurile de testare sunt plasate astfel încât să se măsoare presiunea diferențială p_1-p_2 (a se vedea figura 1).

Prin urmare, presiunea diferențială măsurată poate fi utilizată pentru a calcula direct debitul. Deoarece măsurătorile de la punctele de măsurare sunt influențate de factori precum presiunea dinamică, turbulențele, tiparele de debit, toleranțele interne, reglarea preciziei și precizia aparatelor de măsurare, considerăm că precizia totală a măsurării este mai mică decât performanța robinetului. Cu toate acestea, precizia măsurătorilor de debit se va încadra întotdeauna în $\pm 10\%$ din domeniul de reglare 20 – 100% (DN 15 – 32) sau 40 – 100% (DN 40 – 250) și de la $dp_{\min}$ to $dp_{\max}$.


Prin urmare, vă recomandăm să nu ajustați valorile setate când rezultatele se încadrează în 10% din debitul estimat.

Calcularea debitului

$$\Delta p_{cv} = p_1 - p_2$$

$$Q = k_v \times \sqrt{\Delta p_{cv}}$$

Pentru K_v accesați linkul către documentul de verificare a debitului pentru AB-QM: <https://assets.danfoss.com/documents/latest/195768/AM322356127863en-010102.pdf>



Service

DN 15 – 32

Pentru funcția de închidere pentru service, robinetul poate fi montat fie pe conducta de tur, fie pe cea de retur.

DN 40 – 100

Pentru funcția de închidere pentru service, robinetul poate fi montat fie pe conducta de tur, fie pe cea de retur.

Robinetele sunt echipate cu închidere manuală pentru funcția de izolare, până la 16 bari.

DN 125 – 250

Pentru funcția de închidere pentru service, robinetul poate fi montat fie pe conducta de tur, fie pe cea de retur.

Pentru închidere, setați robinetul la 0%.


Specificații ofertă

Robinet de reglare și echilibrare independent de presiune cu caracteristică de control liniară, independent de presiunea disponibilă și de reglaje. Marca: Danfoss AB-QM sau echivalent.


Robinetul independent de presiune trebuie să aibă caracteristicile următoare:

- Funcție de limitare automată a debitului
- Model acționat prin membrană pentru reducerea riscului de înfundare
- Modulație sub 1% din debitul setat, indiferent de setare
- Debit maxim marcat clar pe robinet
- Autoritate deplină pentru toate setările
- Capabil să se închidă la o presiune diferențială de 16 bari
- Caracteristică de reglare liniară
- Setare liniară
- Domeniu de reglare 1:1000
- Nipluri de măsură pentru optimizarea pompei și verificarea debitului pentru DN 15 – 250. Disponibile în gamă începând cu DN 15 – 250 de la un singur furnizor
- Opțiune de trecere de la caracteristica liniară la caracteristica echiprocentuală, la toate dimensiunile, prin ajustarea setărilor servomotorului
- Clasă de etanșare fără pierderi de fluid vizibile (IEC 60534-4:2007 clasa IV) pentru DN 15 – 20 în combinație cu servomotorul recomandat
- Pierderi de fluid de 0,05% din Q_{nom} pentru DN 25 – 100 (IEC 60534-4:2007 clasa III) în combinație cu servomotorul recomandat
- Pierderi de fluid de 0,01% din Q_{nom} pentru DN 125 – 250 (IEC 60534-4:2007 clasa IV) în combinație cu servomotorul recomandat
- Măsurători de debit prin intermediul niplurilor de măsură conform BS7350:1990


Dimensiuni



Dimensiuni




DN	Lungime				Înălțime		Filetat	Sudat	L ₂ (mm)
	exterior		interior		H ₁	H ₂	A		
	L (mm)	b	L (mm)	b	(mm)				
15	65	G ¾ A	75	Rp ½	38,2	65,2	120	139	42,6
20	82	G 1 A	85	Rp ¾	43,9	67,2	143	166	49,4
25	104	G 1¼ A	104	Rp 1	49,9	71,8	174	188	65,8
32	130	G 1½ A	130	Rp 1¼	64,5	73,8	207	214	79,4




DN 15 – 32

DN	TWA-Q	ABNM A5	AME/AMV 110 NL, 120 NL, AMI 140	NovoCon S	AME 13 SU	AME 113 NLX	Greutate robinet (kg)	
	H (mm)						extern	intern
15	110,8	97,8	131,3	130,1	210,7	118	0,56	0,59
20	112	99	132,5	131,3	212,1	119,2	0,75	0,73
25	116	103,8	137,2	136	216,7	123,9	1,23	1,19
32	118	105,8	139,3	138	218,7	125,9	1,78	1,81


Dimensiuni (continuare)




AB-QM DN 40, 50



AB-QM + AME 435 QM
NovoCon® M




AB-QM DN 50 – 100




AB-QM + AME 435 QM
NovoCon® M

DN	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	b (ISO 228/1)	Greutate kg
	mm					
40	110	170	174	280	G 2	6,9
50	130	170	174	280	G 2½	7,8

DN	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	a (EN 1092-2)	Greutate (kg)
	mm					
50	230	170	174	280	165	14,2
65	290	220	172	330	185	38,0
80	310	225	177	335	200	45,0
100	350	240	187	350	220	57,0




AB-QM DN 125



AB-QM DN 150

DN	L ₁	H ₁	H ₂	a (EN 1092-2)	Greutate (kg)
	mm				
125	400	234	532	250	85,3
150	480	308	465	285	138

Dimensiuni (continuare)



S.C. Danfoss SRL

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Office Building, et. 10 • Sector 5, 050883 - București, Romania Nr. Inreg. Registrul Comertului:

J40/9253/2020 • C.U.I.: RO8127710

Climate Solutions • danfoss.ro • +40 31 630 98 88 • suport-ro@danfoss.com

Orice informații, inclusiv, dar fără a se limita la informații despre selectarea produsului, despre aplicația sau utilizarea acestuia, despre designul, greutatea, dimensiunile, capacitatea produsului sau orice alte date tehnice din manualele produselor, descrierile din cataloage, reclame etc., fie că sunt puse la dispoziție în scris, verbal, în format electronic, online sau prin descărcare, vor avea caracter informativ și sunt obligatorii numai dacă și în măsura în care se face referire explicită la acestea în ofertă și/sau în confirmarea comenzii. Danfoss nu își asumă responsabilitatea pentru posibilele erori din cataloage, broșuri, videoclipuri și alte materiale.

Danfoss își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare. Acest lucru este valabil și pentru produsele comandate, dar nelivrate, cu condiția ca aceste modificări să poată fi efectuate fără schimbări în ceea ce privește forma, potrivirea sau funcția produsului.

Toate mărcile comerciale din acest material sunt proprietatea companiilor din grupul Danfoss A/S sau Danfoss. Danfoss și sigla Danfoss sunt mărci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.