



Vyskúšajte **silu** technológie **Micro Plate™**



Šetrite miesto s Micro Plate™

Iba jeden rozmer tepelného výmenníka bez ohľadu na to, aká tepelná dĺžka je potrebná pre vašu inštaláciu.

Vyvážte svoj **asymetrický tok** s novým XB05X



Ideálne riešenie pre prípravu teplej úžitkovej vody, podlahové vykurovanie a aplikácie vykurovania.

Prelomte limity s asymetrickým XB05X Micro Plate™.

Maximalizujte prenos tepla a minimalizujte pokles tlaku pre asymetrické prietoky.

K dispozícii v spájkovanej medi a nerezovej oceli.

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

SONDEX® a Danfoss

Špičkové spájkované tepelné výmenníky

Spájkované tepelné výmenníky na jednom mieste

Spojili sme spájkované tepelné výmenníky SONDEX® a Danfoss do jedného kombinovaného výrokového programu, aby sme vám umožnili nákup na jednom mieste.

V budúcnosti sme schopní ponúknuť spájkované výrokové portfólio, ktoré pokrýva všetky aplikácie a je bezkonkurenčné.

Know-how a dodávka blízko vás

Naše kombinované predajné organizácie fungujú vedľa seba a my sme hrdí na to, že vám neustále poskytujeme najvyššiu kvalitu výrobkov a služieb.



Danfoss spol. s r.o. • Danfoss Climate Solutions
• www.danfoss.sk • +421 232 441 888 • E-mail: zakaznicky servis@danfoss.com

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a všetky logotypy Danfoss sú chránenými obchodnými značkami Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.

AD251086498699sk-000301

© Copyright Danfoss

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Spájkované tepelné výmenníky

Ultra-efektívne spájkované tepelné výmenníky

Svetová špička sortimentu spájkovaných tepelných výmenníkov pre aplikácie systémov CZT a priemyselné chladenie.

1 miesto nákupu

pre spájkované
tepelné výmenníky



www.danfoss.sk

SONDEX®

Pripojenie: 3/4" - 2"							
							
XB05	XB06	XBDW22	XB25	XB12	SL70	XB37	XB52
312 x 76 [mm]	320 x 95 [mm]	376 x 119 [mm]	491 x 94,5 [mm]	288 x 118 [mm]	498 x 117 [mm]	525 x 119 [mm]	466 x 256 [mm]
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1" & 5/4"	1" & 1 1/2"	1"	2"
M, X	H+*, H, L	DW**	H	H, M, L	TL, TK, TM, DW**	H, M, L	M
							
Cu 25 [bar] StS 10 (X doska) [bar]	Cu, CoResist 25 [bar] StS 16 [bar]	Cu, CoResist 16 [bar]	Cu, CoResist 25 [bar]	Cu, CoResist 25 [bar]	Cu 25; 35; 40 [bar] StS 16 [bar]	Cu, CoResist 25 [bar] StS 16 [bar]	Cu 25 [Bar]

Pripojenie: 2" - DN100						
						
XB59	SL140	XB61	XB66	SL222	XB71	SL333
613 x 186 [mm]	607 x 237 [mm]	525 x 243 [mm]	706 x 296 [mm]	748 x 324 [mm]	976 x 373 [mm]	1003 x 380 [mm]
2"	2" & 2 1/2"	2"	2 1/2" & DN65	DN80	DN100	DN100
M	TL, TK, TM, DW**	H, M, L	H, L	TL	H, M, L	TL, TK, TM
						
Cu 25 [Bar]	Cu 25; 34 [Bar] StS 16 [Bar]	Cu 25 [Bar]	Cu 16 (L doska) [Bar] Cu 25 (H doska) [Bar]	Cu 25 [Bar]	Cu 25 [Bar]	Cu 25 [Bar]

Bezpečné
spájkovacie materiály
pre **všetky**
požiadavky
vašej aplikácie



**Štandardný typ
spájkovania odolný voči
korózii** pre čisté kvapaliny
a nekorozívne alebo
neagresívne aplikácie.



**Typ spájkovania
so strednou odolnosťou
voči korózii** pre náročné
aplikácie vykurovania
a prípravy teplej vody.



**Typ spájkovania
s maximálnou
odolnosťou voči
korózii** kompletne
z nerezovej ocele pre
najnáročnejšie aplikácie.