

## Installation Guide

**Danfoss Icon™ Display 24V**

## Room Thermostat

AN289448766842hr-000201 | VIMCA237 | 088N3687      [www.icon.danfoss.com](http://www.icon.danfoss.com)**Instalacija**

Slijedite slike 1 to 6. (način rastavljanja pogledajte na sl. 7).

**Napomena, sl. 3:** Termostati mogu bi ožičeni u konfiguraciji BUS ili zvjezdasto, više informacija potražite u Vodiču za instalaciju glavnog upravljačkog uređaja.**Napomena, sl. 8** Za dodatne podne senzore potreban je električni vod!**Izbornik za instalatere**

Dodirnite i držite ↪ kako biste pristupili izborniku Postavke. U izborniku Postavke dodirnite zadržite ↪ da biste pristupili izborniku za instalatere.

**Izbornici****ME. 1:** Ograničenje raspona zadane vrijednosti sobne temperature.**ME. 2:** Informacija/broj verzije mogu se upotrijebiti za utvrđivanje proizvoda.**ME. 3:** Obavite ispitivanje veze spoj s glavnim upravljačkim uređajem. Dobiva se rezultat 0 – 100 % (80 % ili više označava vrlo jaku vezu).**ME. 4:** Način rada podnog osjetnika:

CO = Način rada za udobnost Upotrebljavaju se osjetnik zraka i podni osjetnik.

FL = Način rada podnog osjetnika. Krajnji korisnik postavlja željenu temperaturu poda.

dU = Dvostruki način rada. Termostat upravlja sustavima grijanja radijatora i podnim grijanjem. Sustavi podnog grijanja jamče minimalnu temperaturu poda, a radijator se upotrebljava za vršno opterećenje.

**ME. 5:** Minimalna i maksimalna temperatura poda upotrebljava se u načinu rada CO i dU.**ME. 6:** Referentna prostorija. Postavite u položaj uključivanja ON, ako želite da on bude referentni termostat za prebacivanje između hlađenja i grijanja.**ME. 7:** UKLJ/ISKL hlađenje. Upotrijebite za isključivanje mogućnosti hlađenja, primjerice u kupaonicama.